

## BC-U2A

Adattatore AC/caricabatterie simultaneo a due canali per batteria litio-ione BP-U90/U60/U60T/U30



### Overview

#### **Per la ricarica di due batterie BP-U90/U60/U60T/U30**

Il caricabatterie BC-U2A può caricare contemporaneamente due batterie litio-ione BP-U90, BP-U60 / 60T o BP-U30 compatte ad alta velocità

#### **L'adattatore AC integrato può erogare una potenza di uscita di 12 V DC e caricare al contempo una singola batteria**

L'unità BC-U2A dispone inoltre di un cavo di alimentazione da 12 V DC che permette di alimentare direttamente un camcorder e caricare simultaneamente una singola batteria.

#### **Struttura portatile per la massima facilità d'uso**

L'unità BC-U2A pesa 620 g e misura (L x A x P) 177 x 53,2 x 137 mm.

NOTA: BC-U2A è conforme agli standard di sicurezza IEC62368-1.

### Specifications

#### Generale

Alimentazione	100 V~240 V AC, 50/60 Hz
Consumo	89 W

Alimentazione DC	[36 W] 12 V / 3 A
Tensione di ricarica	16,4 V
Dimensioni (L x A x P)	177 x 53,2 x 137 (mm)
Peso	620 (g) + cavo di uscita DC
Temperatura di esercizio	[Alimentazione DC] -5 °C ~ +45 °C [Ricarica] 0 °C ~ +45 °C

## Tempo di carica indicativo

BP-U90	190 minuti
BP-U60 / 60T	150 minuti
BP-U30	130 minuti

## Accessori in dotazione

	Manuale di istruzioni
Accessori in dotazione	Scheda di garanzia
	Cavo di uscita DC

Related products



**PXW-**



**PXW-FS5**



**PXW-**



**MCX-500**

## **FS7M2**

Telecamera XDCAM con sensore CMOS Exmor Super 35 mm 4K con filtro ND variabile, E-Mount (blocco a leva) e registrazione XAVC e RAW 4K/2K

Riprese a mano in Super 35

## **FS5M2**

Camcorder Super35 portatile con nuovo look creativo, HFR e 4K HDR a 120 fps, sistema dell'ottica  $\alpha$  Mount, filtro ND variabile, registrazione 4K/2K RAW e XAVC

Multi-Camera Live Producer

## Gallery

