

BKM-341HS

Adattatore d'ingresso HD/SD-SDI



Overview

Migliora la funzionalità dei monitor LMD

BKM-341HS di Sony è una scheda per adattatore d'ingresso HD/SD-SDI che offre connessioni di ingresso e uscita video per i monitor medicali e di produzione entry-level.

Features

Ingresso HD/SD-SDI

L'unità è dotata di un connettore di ingresso BNC che supporta il segnale video digitale component SD-SDI 4:2:2 a 270 Mbps e 10 bit e il segnale video digitale component HD-SDI 4:2:2 a 1,48 Gbps e 10 bit.

Consumo energetico ridotto

Il BKM-341HS ha un consumo ridotto pari a circa 1,8 W che gli permette di essere alimentato direttamente dal monitor.

Facilità di installazione e dimensioni compatte

Grazie alle dimensioni compatte, specialmente in profondità, BKM-341HS può essere installato sul monitor e risulta conveniente per qualsiasi tipo di installazione e configurazione.

Specifications

Ingresso

Ingresso SDI	<p>BNC (x1)</p> <p>Impedenza di ingresso: 75 ohm non bilanciati</p> <p>Frequenza di campionamento</p> <p>HD-SDI: Y/Cb/Cr 74,25 MHz/37,125 MHz/37,125 MHz</p> <p>SD-SDI: Y/Cb/Cr: 13,5 MHz/6,75 MHz/6,75 MHz</p> <p>Quantizzazione</p> <p>HD-SDI: 10 bit/sample</p> <p>SD-SDI: 10 bit/sample</p>
--------------	---

Uscita

Uscita opzioni	D-sub a 9 pin (x1)
----------------	--------------------

Generale

Voltaggio	+5 V DC (forniti dall'unità principale)
Consumo	Circa 1,8 W
Temperatura di esercizio	<p>Da 32°F a 95°F (intervallo consigliato: da 68°F a 86°F)</p> <p>Da 0°C a 35°C (intervallo consigliato: da 20°C a</p>

	30°C)
Umidità di esercizio	Da 0% a 90% (senza condensa)
Temperatura di trasporto/stoccaggio	Da -20 °C a +60 °C
Umidità di trasporto/stoccaggio	Da 0% a 90%
Pressione di esercizio/trasporto/stoccaggio	Da 700 hPa a 1060 hPa
Dimensioni (L x A x P) *[1]	47 x 75 x 36 mm 1 7/8 x 3 x 1 1/2 pollici
Peso	Circa 4,2 once Circa 120 g
Accessori in dotazione	Istruzioni operative (1)

Note

Nota	*[1] I valori delle dimensioni sono approssimativi. [*1] L'ingresso DisplayPort è disponibile dalla V1.1.
------	--

Related products



LMD-1530W

"Monitor LCD entry-level da 15""



LMD-1510W

"Monitor LCD entry-level da 15,6""



LMD-2110W

"Monitor LCD entry-level da 21,5""



LMD-2110MD

Monitor medicale LCD Full HD 2D da 21,5"

Gallery

