

BKM-PJ10

Adattatore di interfaccia
HDBaseT



Overview

Lo slot opzionale sulla scheda dell'adattatore di interfaccia HDBaseT™ per il proiettore VPL-FHZ700L consente la trasmissione simultanea di segnali di controllo RS-232C/I²C, Ethernet 100BaseT e video Full HD con un unico collegamento via cavo. Il modello è ideale per connettere uno o più proiettori a uno switcher della matrice a distanza in ambienti come scuole e auditorium.

BKM-PJ10 offre agli integratori tutti i vantaggi di un'installazione semplice e costi ridotti, riducendo al minimo l'uso di cavi. Un unico cavo Cat5e/6 (con connettore RJ-45) può essere utilizzato su distanze fino a 100 metri, utilizzando meno cavi e meno unità di estensione del segnale.

Inoltre, i cavi Cat5e/6 sono più semplici da terminare rispetto ai cavi HDMI, consentendo una terminazione semplice e veloce sul posto in fase di installazione.

Scopri i prodotti con certificazione HDBaseT™ alla pagina www.hdbaset.org.

Gallery

