

## BKM-XP1

Lettore SxS 4K per monitor PVM-X300



### Overview

#### **Consente al monitor professionale PVM-X300 di riprodurre contenuti XAVC in 4K e in HD**

BKM-XP1 è un lettore SxS opzionale che si collega al retro del monitor professionale PVM-X300. BKM-XP1 è dotato di slot per scheda di memoria SxS ed è in grado di riprodurre sul monitor contenuti XAVC (4K/HD) registrati su una scheda di memoria SxS

#### **Compatibile con schede di memoria SxS PRO+ e SxS PRO\***

**BKM-XP1 è in grado di riprodurre clip registrate su schede di memoria SxS con una risoluzione di 4096 x 2160 (XAVC Intra 4K) e di 1920 x 1080 (XAVC Intra HD) a 23.98P/25P/29.97P/50P/59.94P.**

**\*Funzionamento non garantito con altre schede di memoria.**

### Features

#### **Compatibile con schede di memoria SxS PRO+ e SxS PRO\* ad alta velocità**

La scheda SxS PRO+ è consigliata per la riproduzione e la registrazione di contenuti in 4K. Questo veloce e compatto supporto è disponibile nelle capacità di 64 GB e 128 GB, consentendo la registrazione di 10 o 20 minuti di contenuti XAVC Intra 4K a 60p e di 25 o 50 minuti a 24p.

\*Funzionamento non garantito con altre schede di memoria.

## Riproduzione di contenuti XAVC in 4K/HD

Il lettore è compatibile con i formati XAVC Intra 4096 × 2160, 23.98P/25P/29.97P/50P/59.94P o XAVC Intra 1920 × 1080, 23.98P/25P/29.97P/50P/59.94P.

## Interfaccia grafica semplice con funzione di anteprima delle clip

Accesso diretto dal telecomando del monitor, che consente la riproduzione rapida e semplice delle clip.

## Specifications

### Generale

Alimentazione	12 V (dal monitor)
Consumo	Circa 20 W
Condizioni operative	Temperatura da 0 °C a 35 °C Temperatura ottimale da 20 °C a 30 °C
Umidità	Da 30% a 85% (senza condensa)
Condizioni di trasporto e stoccaggio	Temperatura da -20 °C a +60 °C Umidità da 0% a 90%
Dimensioni esterne massime (l/a/p)	Circa 158 × 242 × 66 mm (escluse sporgenze)
Peso	Circa 1 kg

## Connettori di ingresso/uscita

MOUSE

Per il mouse VGP-UMS32 di Sony  
(1)

---

## Accessori in dotazione

Prima di utilizzare l'unità (1)

---

Istruzioni operative su CD-ROM (1)

---

MANUALE DI INSTALLAZIONE (1)

---

Il design e le specifiche sono  
soggetti a modifiche senza  
preavviso.

---

## Gallery

