

## BP-FLX75

Batteria a olivina a lunga durata  
con capacità di 76 Wh



### Overview

#### **Ricarica più veloce e durata doppia rispetto alle batterie tradizionali**

L'innovativa batteria BP-FLX75 utilizza l'olivina con catodi al litio-ferro-fosfato invece dei tradizionali ioni di litio. Ne risulta un sostanziale aumento nei cicli di carica-scarica rispetto alle batterie precedenti di Sony, raddoppiando così in modo efficace la durata della batteria. La carica completa richiede solo 65 minuti con i caricabatterie veloci BC-L90 e BC-L70A e la batteria è compatibile anche con i caricabatterie precedenti di Sony.

### Features

#### **Tecnologia della batteria a olivina per una durata maggiore**

La batteria BP-FLX75 utilizza l'olivina con catodi al litio-ferro-fosfato invece dei tradizionali ioni di litio. Ne risulta un sostanziale aumento nei cicli di carica-scarica rispetto alle batterie precedenti di Sony, raddoppiando così in modo efficace la durata della batteria.

#### **Torna in azione più rapidamente con la ricarica ad alta velocità**

I caricabatterie BC-L90 e BC-L70A ad alta velocità di Sony offrono i tempi di ricarica più ridotti: appena 65 minuti per una ricarica completa alla capacità di 75 Wh.

## Retrocompatibilità

La BP-FLX75 può essere caricata anche dai caricabatterie standard di Sony con tempi di ricarica normali. I modelli BC-L70, BC-L160, BC-L500 e AC-DN10 sono completamente supportati, anche se possono ricaricare la batteria soltanto fino al 95%.

## Attacco a V compatibile con un'ampia gamma di camcorder Sony

Il BP-FLX75 ha le stesse dimensioni della batteria BP-GL95A; il resistente meccanismo con innesto a V assicura un'ampia compatibilità con una ricca gamma di camcorder professionali di Sony, tra cui PXW-X500, PXW-X400 e PXW-Z450, oltre ad alcuni modelli di monitor video e VTR portatili.

## Specifications

### Specifiche generiche

Tipo di batterie	Batteria ricaricabile agli ioni di litio
Tensione massima	14,2 V DC
Tensione nominale	12,8 V DC
Capacità	5900 mAh (circa 76 Wh)
Temperatura di esercizio	da -20 °C a +45 °C (Da -4 °F a +113 °F)
Dimensioni (L/A/P)	101 x 37 x 169 mm (4 x 1-1/2" x 6-3/4")
Peso (circa)	980 g

Adattatore AC / caricabatterie consigliato	BC-L70A*
	BC-L90*
	BC-L70**
	BC-L160**
	BC-L500**
	AC-DN10**

---

## Note

\* Carica rapida disponibile per  
BC-L70A: Carica a 1 canale  
BC-L90: Carica simultanea a 2  
canali

---

\*\* I modelli BC-L70, BC-L160, BC-  
L500 e AC-DN10 possono caricare  
la batteria soltanto fino al 95%.

---

## Related products



### **BC-L70A**

Caricatore per batteria  
agli ioni di litio a due  
canali



### **XDCA-FX9**

Unità di estensione  
per telecamera FX9

## Gallery

