


BRAVIA BZ30J Series

Display professionali 4K Ultra HD HDR standard con funzioni aziendali disponibili con dimensioni dello schermo da 32" a 75"



Overview

Immagini eccezionali, pensate per le aziende

Disponibile con un'ampia scelta di dimensioni dello schermo da 32" a 75", il display BRAVIA BZ30J offre immagini di qualità HDR 4K con un angolo di visualizzazione ultra ampio, che aggiunge un impatto al digital signage e a tutte le comunicazioni visive in ambienti aziendali, di vendita al dettaglio, di istruzione e pubblici. È il display professionale ideale per le aziende, con funzionamento affidabile 24/7 ore su 24, app mirate alla produttività integrate, personalizzazione semplice e condivisione semplice dei contenuti.

Il display BRAVIA serie BZ30J offre maggiore chiarezza, colori e contrasto per riunioni aziendali, presentazioni e digital signage. Le avanzate tecnologie di elaborazione delle immagini Sony aggiungono ulteriore impatto e realismo a video, foto, grafici, grafiche e testo. Per mostrare ancora più dettagli, 4K X-Reality PRO avvicina le sorgenti di immagini a risoluzione più bassa a qualità, nitidezza e raffinatezza in tempo reale del 4K. L'angolo di visualizzazione ultra ampio del pannello garantisce che tutti gli utenti della stanza possano godere di immagini nitide e luminose ovunque si trovino.

Features

Colore naturale e straordinariamente ricco

Il potente processore X1 HDR 4K di Sony e la tecnologia TRILUMINOS PRO assicurano che il display BRAVIA serie BZ30J riproduca fedelmente una gamma fenomenale di colori ricchi e realistici.

Movimento fluido e senza sfocature

La tecnologia Motionflow XR garantisce che i contenuti sullo schermo rimangano sempre fluidi, nitidi e privi di sfocature, anche con scene video in rapido movimento.

Smart app

Il display BRAVIA serie BZ30J aiuta la tua azienda a progredire grazie ad applicazioni e soluzioni integrate, tra cui mirroring dello schermo, digital signage e gestione delle sale riunioni. Inoltre, su Google Play Store sono disponibili ulteriori app smart da scoprire.

Affidabilità costante

Perché le aziende non dormono mai. Il display BRAVIA serie BZ30J è progettato in modo robusto per un funzionamento affidabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ideale per applicazioni come il digital signage in cui il messaggio deve essere sempre chiaramente visibile.

Immagini straordinarie in qualsiasi orientamento

BRAVIA si adatta perfettamente alle tue esigenze aziendali. Il display può essere montato orizzontalmente (orizzontale) o verticalmente (verticale) per adattarsi a qualsiasi ambiente, dalle sale riunioni aziendali al digital signage. Inclina il tuo BRAVIA per catturare l'attenzione del tuo pubblico*.

*Il grado di inclinazione varia in base al modello

Configurazione rapida

La modalità Pro consente di personalizzare e memorizzare le impostazioni del display a seconda dell'ambiente, quindi di copiarle facilmente su più display tramite memoria flash USB.

L'impostazione One Step consente di ottimizzare le impostazioni delle immagini e della rete per sale riunioni e applicazioni di digital signage semplicemente premendo un pulsante.

Signage semplificato

Il supporto integrato per HTML5 semplifica la visualizzazione dei contenuti di digital signage interattivi sul display BRAVIA serie BZ30J senza bisogno di un decoder, un lettore multimediale o un PC dedicati.

Proietta i tuoi contenuti in modalità wireless

Grazie all'integrazione di AirPlay2 e Chromecast, è facile trasmettere video, app e altri contenuti in modalità wireless dal tuo dispositivo direttamente al display BRAVIA serie BZ30J. Inoltre, è disponibile il supporto per altri strumenti di collaborazione wireless di terze parti.

Grazie a BRAVIA, la sostenibilità è in ogni scena

Con l'aumento della richiesta di schermi di visualizzazione sempre più grandi, c'è il rischio che aumenti anche l'utilizzo di risorse ed energia. Tuttavia, gli impegni assunti da Sony in materia di sostenibilità stanno apportando miglioramenti in termini di efficienza, dallo sviluppo dei prodotti fino a schermi e TV.

Comodi collegamenti

Le connessioni di segnale, le reti e altre interfacce sono montate lateralmente per consentire un accesso agevole quando i display sono in posizione verticale.

24/7

Perché le aziende non dormono mai: Il display BRAVIA è progettato per un funzionamento affidabile 24 ore su 24, 7 giorni su 7, negli ambienti aziendali e commerciali più impegnativi.

Risparmio energetico

Il display BRAVIA è dotato di funzioni avanzate di risparmio energetico per ridurre il consumo di energia e tenere sotto controllo i costi di funzionamento.

Semplice integrazione

Il display BRAVIA serie BZ30J è stato creato per il mondo connesso di oggi. Le odierne piattaforme leader di automazione e controllo sono perfettamente supportate, mentre le API aperte semplificano l'integrazione con un'ampia gamma di soluzioni di altri fornitori.

Specifications

Caratteristiche display

Luminosità (cd/m ²)	Schermo da 32": 300, schermo da 43": 400, schermo da 50": 440, schermo da 55": 440, schermo da 65": 440, schermo da 75": 440
Rapporto di contrasto nativo	Schermo da 32": 3.000:1, schermo da 43": 1.200:1 schermo da 50": 5.000:1, schermo da 55": 1.200:1, schermo da 65": 1.200:1, schermo da 75": 1.200:1
Rapporto di contrasto dinamico	Schermo da 32": 260000:1, schermo da 43": 400.000:1, schermo da 50": 300.000:1, schermo da 55": 300000:1, schermo da 65": 300000:1, schermo da 75": 300.000:1

Tempo di risposta (ms)	6
Tipo di pannello	Schermo da 32": VA Schermo da 43": IPS Schermo da 50": VA Schermo da 55": IPS Schermo da 65": IPS1 Schermo da 75": IPS
Categoria dimming	Local dimming
Display	LCD
Tipo retroilluminazione	LED diretta
Tempo operativo	24/7
Modalità Portrait	Sì

Specifiche display

Dimensione dello schermo per WEB (diagonale, cm, intero o 1° decimale)	Opzione 1: 80 cm, opzione 2: 108 cm, opzione 3: 126 cm, opzione 4: 139 cm, opzione 5: 164 cm, opzione 6: 189 cm
Risoluzione del display (A x V, pixel)	3840 x 2160
Dimensione dello schermo	Opzione 1: 32" (31,5"), opzione 2: 43" (42,5"), opzione 3: 50" (49,5"),

schermo (in pollici, in diagonale)	opzione 4: 55" (54,6"), opzione 5: 65" (64,5"), opzione 6: 75" (74,5")
------------------------------------	--

Angolo di visione (destra/sinistra/su/giù)	178 (89/89) gradi
--	-------------------

Risoluzione del display	QFHD
-------------------------	------

Rapporto di formato	16:9
---------------------	------

Funzioni professionali

Modalità Pro nascosta	Sì
-----------------------	----

Attivazione automatica tramite HDMI	Sì
-------------------------------------	----

Multicast/IPTV	Sì
----------------	----

Compatibile con le soluzioni TDM Digital Signage/TEOS	Sì
---	----

Sistema operativo	Android TV
-------------------	------------

Archiviazione a bordo (GB)	16 GB
----------------------------	-------

Caratteristiche di rete

Wi-Fi Direct	Sì
Certificato Wi-Fi	Sì
Standard Wi-Fi	a/b/g/n/ac
Frequenza Wi-Fi	2,4 GHz/5GHz(per Wi-Fi Direct: solo 2,4 GHz)
Codec per la rete domestica	MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS (HDV,AVC) (WMV):VC1/MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg/MKV:Xvid,AVC
Apple AirPlay (richiede Internet)	Sì
Chromecast built-in	Sì
LAN wireless	Integrata

Funzionalità pratiche

MPEG1: MPEG1 / MPEG2PS: MPEG2 / MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC / MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC / AVI: Xvid, MotionJpeg / ASF

Codec di riproduzione USB	(WMV): VC1 / MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg / MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC / WEBM: VP8 / 3GPP: MPEG4, AVC / MP3 / ASF (WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC / FLAC / JPEG
---------------------------	---

HDMI-CEC	Sì
----------	----

Orologio a schermo	Sì
--------------------	----

Spegnimento automatico	Sì
------------------------	----

Timer On/Off	Sì
--------------	----

Lingua display	AFR, AMH, ARA, ASM, AZE, BEL, BUL, BEN, BOS, CAT, CZE, DAN, DEU, GRE, ENG, SPA, EST, BAQ, PER, FIN, FRA, GLG, GUJ, HIN, HRV, HUN, IND, ISL, ITA, HEB, JPN, KAZ, KAN, KOR, KIR, LAO, LIT, LAV, MAC, MAL, MON, MAR, MAY, BUR, NOB, NEP, NLD, ORI, PAN, POL, POR, RUM, RUS, SOL, SLV, ALB, SRP, SWE
----------------	--

Specifiche di controllo

Controllo IP	Sì
--------------	----

Controllo RS-232C	1 (laterale)
-------------------	--------------

Modalità Pro	Sì
--------------	----

Ingressi e Uscite

Segnale HDMI	4096 x 2160p(24,60Hz), 3840 x 2160p(24,30,60Hz), 1080p(30,60Hz), 1080/24p, 1080i(60Hz), 720p(30,60Hz), 720/24p, 480p
--------------	--

HDCP	HDCP 2.3 (per HDMI1/2/3/4)
------	----------------------------

Ingresso alimentazione AC	PRESA C8 (POSTERIORE)
---------------------------	-----------------------

Ingresso/i video composito	1 (laterale, mini-jack)
----------------------------	-------------------------

Ingressi HDMI totali	4 (4 laterali)
----------------------	----------------

Uscita/e audio digitale	1 (laterale)
-------------------------	--------------

Uscita/e cuffie	1 (laterale)
-----------------	--------------

Porte USB	2 (laterale)
-----------	--------------

Ingressi Ethernet	1 (laterale)
-------------------	--------------

Ingresso/i connessione RS-232C	1 (laterale)
--------------------------------	--------------

Specifiche audio

Posizione altoparlanti	Down Firing
Potenza uscita audio	Schermo da 32": 5W + 5W, schermo da 43": 10W + 10W, schermo da 50": 10W + 10W, schermo da 55": 10W + 10W, schermo da 65": 10W + 10W, schermo da 75": 10 W + 10 W
Formato uscita audio digitale (ottica)	PCM lineare a due canali: 48 kHz 16 bit, Dolby Audio, DTS
Dolby Atmos	Sì
Tipo di speaker-2	Altoparlante bilanciato X (non disponibile per schermo da 32")
Clear Phase	Sì
Supporto formati audio Dolby	Dolby Audio, Dolby Atmos
Canale di collegamento audio HDMI (ARC)	Sì (eARC/ARC)
Ingresso audio formato HDMI	PCM lineare a 5.1 canali: 32/44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz 16/20/24 bit, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS
Formato segnale di	PCM lineare a due canali: 48 kHz,

Formato segnale a:

uscita ARC 16 bit, Dolby Audio, Dolby Atmos, DTS

Specifiche video

Modalità Wide Zoom
ampio/normale/pieno/Zoom

4:3 (impostazione predefinita) Sì

Elaborazione video X-Reality PRO 4K

Ottimizzazione del movimento Motionflow XR 240 (nativo 60Hz), modalità automatica

Processore 4K 4K HDR Processor X1

Compatibilità HDR (High Dynamic Range) Sì (HDR10, HLG, Dolby Vision)

Frequenza di aggiornamento del pannello (Hertz nativi) 60 Hz

Caratteristiche design

Gestione dei cavi Sì

Colore cornice Nero

Design standard	Supporto a lamelle sottile
Foro VESA®	Sì
Passo del foro di montaggio VESA® (L x A)	Schermo da 32": 100 x 200 mm, schermo da 43": 200 x 200 mm, schermo da 50": 200 x 200 mm, schermo da 55": 300 x 300 mm, schermo da 65": 300 x 300 mm, schermo da 75": 300 x 300 mm

Eco e risparmio energetico

Classificazione	G
Consumo in modalità on ¹ (Lotto 5)	Schermo da 32": 66 W, schermo da 43": 107 W, schermo da 50": 146 W, schermo da 55": 196 W, schermo da 65": 230 W, schermo da 75": 297 W
Consumo energetico (in standby)	0,50 W
Rapporto di luminanza di picco per l'UE	75%
Contenuto in mercurio (mg)	0

Modalità risparmio energetico/Modalità retroilluminazione disattivata

Sì

Requisiti di alimentazione (tensione)

Ingresso 220 V - 240 V CA, 50 Hz

Approvazioni normative

Approvazioni normative

CE
CB
EAC

Dimensioni

Solo display (L x A x P)

Schermo da 32": circa 72,6 x 43,0 x 7,6 (2,60) cm schermo da 43": circa 97,2 x 56,7 x 7,0 cm, schermo da 50": circa 112,6 x 65,3 x 7,0 cm, schermo da 55": circa 124,3 x 71,9 x 7,1 cm, schermo da 65": circa 146,2 x 84,2 x 7,1 cm, schermo da 75": circa 168,6 x 96,9 x 7,2 cm

Schermo da 32": Circa 72,6 x 45,4 x 17,2 cm, schermo da 43": circa 97,2 x 63,2 x 28,6 cm, schermo da 50":

Display con supporto (L x A x P)	circa 112,6 x 71,8 x 28,6 cm, schermo da 55": circa 124,3 x 78,7 x 33,8 cm, schermo da 65": circa 146,2 x 91,2 x 33,8 cm, schermo da 75": circa 168,6 x 104,5 x 41,0 cm
-------------------------------------	---

Dimensioni confezione (L x A x P)	Schermo da 32": Schermo da 43": Schermo da 50": Schermo da 55": Schermo da 65": Schermo da 75":
--------------------------------------	---

Peso (circa)

Solo display	Schermo da 32": circa 7,5 kg, schermo da 43": circa 10 kg, schermo da 50": 12,3 kg, schermo da 55": circa 15,7 kg, schermo da 65": circa 21,6 kg, schermo da 75": 31,6 kg
--------------	--

Display con supporto	Schermo da 32": circa 7,7 kg, schermo da 43": circa 10,5 kg, schermo da 50": 12,9 kg, schermo da 55": circa 16,6 kg, schermo da 65": circa 22,5 kg, schermo da 75": 32,9 kg
----------------------	--

Confezione in cartone	Schermo da 32": circa 11 kg, schermo da 43": circa 14 kg, schermo da 50": 17 kg, schermo da
-----------------------	---

(peso lordo)

55": circa 23 kg, schermo da 65":
circa 30 kg, schermo da 75": 45 kg

Accessori opzionali

SU-WL450 (limitazioni per l'accesso ai terminali, fare riferimento alla pagina del prodotto SU-WL450), SU-WL850, SU-WL500

PrimeSupport

3 anni di garanzia con riparazione o, se necessario, la sostituzione anticipata gestita da un partner locale, in sede laddove possibile.

Ulteriori informazioni

Scheda informativa
sul prodotto

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/526771>

Note

1

Consumo Lotto 5 in modalità ON in range dinamico SDR standard kWh/1000 h.

Related
products



BRAVIA Signage Free

Digital signage
semplice
indipendente
(gratuito)

Gallery



