

## BVM-HX1710

Monitor di riferimento  
professionale 4K TRIMASTER  
HX™ da 16,5"



4K

SR Live  
for HDR

HDR

### Specifications

#### Prestazioni video

Pannello	LCD TFT a matrice attiva · $\alpha$ -Si
Dimensione immagine (diagonale)	16,5 pollici (420,3 mm)
Dimensioni effettive immagine (H x V)	366,3 x 206,1 mm (14 1/2 x 8 1/8 pollici)
Risoluzione (H x V)	3840 x 2160 pixel
Formato	16:9
Efficienza dei pixel	99,99%
Colori display	1,07 miliardi
Frame rate del pannello	96 Hz / 100 Hz / 120 Hz (96 Hz e 120 Hz sono anche compatibili con frame rate 1/1001)
Angolo di visione	89°/89°/89°/89° (contrasto)

(specifica pannello)	su/giù/sinistra/destra > 10:1)
Normal Scan	Scan 0%
Underscan	3% underscan
Temperatura del colore	D50, D60, D65, D93, DCI*1 e utente 1-10 (regolabile da 5000 K a 10.000 K), DCI XYZ
Luminanza	3.000 cd/m2 (tipico)*2 700 cd/m2 (tipico)*3
Spazio colore (gamma di colori)	ITU-R BT.2020*4, ITU-R BT.709, EBU, SMPTE-C, DCI-P3*4, S-Gamut3*4, S-Gamut3.Cine*4
Matrice di trasmissione	ITU-R BT.2020 (luminanza non costante supportata), ITU-R BT.709
EOTF	2,2, 2,4, 2,6, CRT, 2,4 (HDR), S-Log3, S-Log3 (Live HDR), SMPTE ST 2084, ITU-BT.2100 (HLG)
Tempo di riscaldamento	Circa 30 minuti Per garantire una qualità delle immagini stabile, accendi il monitor e lascialo in questo stato per più di 30 minuti.

## Ingresso

SDI	(12G / 6G / 3G / HD-SDI) BNC (x2), (3G / HD-SDI) BNC (x2), impedenza di ingresso: 75 Ω non bilanciata
Ingresso HDMI	HDMI (HDCP2.3/1.4) (x1)
Remoto parallelo	RJ-45 a 8 pin (x1) (assegnazione pin fisso)
Remoto seriale (LAN)	Ethernet, 10BASE-T / 100BASE-TX RJ-45 (x1)
Ingresso USB	Connettore USB (USB2.0) (x1)

## Uscita

Uscita monitor ottimizzata	(12G/6G/3G/HD-SDI) BNC (x1), impedenza di uscita: 75 Ω non bilanciata *5
Uscita SDI	(12G / 6G / 3G / HD-SDI) BNC (x2), (3G / HD-SDI) BNC (x2), Impedenza di uscita: 75 Ω non bilanciata

## Generale

Alimentazione	Da 100 V a 240 V CA, da TBA A a TBA A, 50/60 Hz
---------------	--

Consumo	Circa W TBA (max) 0,3 W in modalità off (quando l'interruttore di alimentazione è spento)
Modalità Off attivata	Dopo circa 60 minuti
Temperatura di esercizio	Da 0 °C a 35 °C Consigliata: Da 20 °C a 30 °C
Umidità di esercizio	Da 30% a 85% (senza condensa)
Pressione di esercizio	Da 700 hPa a 1060 hPa
Dimensioni (L x A x P)	TBA x TBA x TBA mm (TBA x TBA x TBA in)
Peso approssimativo	TBA kg (TBA lb TBA oz)
Accessori in dotazione	Cavo di alimentazione AC (1)porta spina AC (1)Guida al primo utilizzo (1)

## Note

\*1 DCI: x=0,314, y=0,351

Questo valore di luminanza è un valore tipico a D65 (x, y = 0,3127, 0,329) con una finestra bianca al 10%. Questo valore non è garantito. Per evitare danni

\*2 irreversibili al pannello, viene attivato un limiter automatico della luminosità se la quantità totale di corrente o la temperatura dello schermo supera la capacità massima di BVM-HX1710.

\*3 Specifiche del pannello (segnale tutto bianco). Questo valore della luminanza è tipico a D65 (x, y = 0,3127, 0,329) e non è garantito.

\*4 BVM-HX1710 non copre completamente lo spazio colore selezionato.

\*5 È richiesta una licenza opzionale BVML-H10, BVML-S10 o BVML-T10.

## Related products



### **BVMK-R10**

Unità di controllo del monitor



### **FWD-55A95L**

Il display BRAVIA OLED 4K HDR di Sony da 55" con Google TV, incluso PrimeSupport di 3 anni



### **BVML-F10**

Licenza di risposta rapida per BVM-HX3110/HX1710/HX1710N



### **BVML-H10**

Licenza di conversione HDR-SDR per BVM-HX3110/HX1710/HX1710N



## **BVML-T10**

Licenza per output di 3D LUT per BVM-HX3110/HX1710/HX1710N

## **BVML-S10**

Licenza per output di conversione del segnale con funzione 3D LUT per BVM-HX3110/HX1710/HX1710N

## Gallery

