

## BVML-HE171

Licenza di monitoraggio HDR per monitor di riferimento OLED BVM-E171 TRIMASTER EL™



### Overview

#### **La licenza software permanente consente al BVM-E171\* di supportare le incredibili immagini HDR**

La licenza BVML-HE171 HDR consente al monitor di riferimento OLED BVM-E171 TRIMASTER EL™ di supportare le immagini HDR, che offrono ampia gamma di colori e nero OLED con attenuazione dei pixel, nonché prestazioni fuori asse incredibili. La licenza HDR supporta EOTF 2.2, 2.4, 2.6 CRT, S-Log3 (HDR), S-Log3 (Live HDR), S-Log2 (HDR), ITU-R BT.2100 (HLG), SMPTE ST2084, 2,4 (HDR).

\* Il monitor BVM-E171 deve essere prima aggiornato alla versione V1.1 o versioni successive. Le funzionalità HDR vengono attivate tramite l'unità di controllo del monitor BKM-17R.

#### **Prestazioni HDR eccezionali**

La licenza BVML-HE171 HDR consente al monitor BVM-E171 la versione V1.1 o versioni successive di visualizzare immagini HDR di qualità straordinaria, con un'ampia gamma di colori e la qualità del nero OLED, nonché attenuazione dei pixel e prestazioni fuori asse incredibili.

#### **Attivabile con l'unità di controllo del monitor BKM-17R**

Le funzionalità HDR vengono attivate tramite l'unità di controllo del monitor BKM-17R. Ordinare la chiave di acquisto per il BVML-HE171 dal proprio rappresentante Sony, ricevere la chiave di

attivazione (installazione) da Sony ULMS (Upgrade and License Management Suite) <https://ulms.sony.net/>, quindi scaricare e salvare la licenza nella memoria USB. A quel punto puoi inserire il dispositivo di memoria USB nel BKM-17R per attivare le funzioni HDR del monitor BVM-E171 con la versione V1.1 o versioni successive.

## **Chiave di attivazione per software preinstallati.**

### Features

#### **Supporto della produzione HDR**

Il BVML-HE171 supporta le incredibili immagini HDR. La licenza HDR attiva EOTF 2.2, 2.4, 2.6 CRT, S-Log3 (HDR), S-Log3 (Live HDR), S-Log2 (HDR), ITU-R BT.2100 (HLG), SMPTE ST2084, 2,4 (HDR).

### Related products



#### **BVM-E171**

Monitor di riferimento  
OLED TRIMASTER EL™  
da 16,5" con ampio  
angolo di visione per  
produzione 4K

## Gallery

