

CAC-12

Porta-microfono per telecamera regolabile



Overview

Consente di regolare il braccio del microfono lungo due assi

Permette di regolare anche la direzione del microfono. Per il collegamento del microfono condensatore ECM-647/678 o C-74 a telecamere e camcorder.

Compatibilità multi-camera

Compatibile con: DSR-250P/1, DSR-400PK, DSR0400PL, DSR-400WSPL, DXC-D55PH, DXC-D55PK, DXC-D55PL, DXC-WSPL, DXC-D55WSPH.

Features

Compatibilità multi-camera

Compatibile con le seguenti telecamere: DSR-250P/1, DSR-400PK, DSR0400PL, DSR-400WSPL, DXC-D55PH, DXC-D55PK, DXC-D55PL, DXC-WSPL, DXC-D55WSPH.

Supporta svariati microfoni

Include un adattatore di gomma per microfoni con diametro di 19 mm, come i modelli ECM-672 e C-74.

Related products



HXC-FB80

Telecamera da studio
HD a colori con tre
sensori CMOS
Exmor™ da 2/3 di
pollice



HDLA- 3501

Adattatore per ottiche
grandangolari



HDLA- 3505

Adattatore per ottiche
grandangolari

Gallery

