

CBK-55BK

Kit di configurazione stile EFP
per telecamere CineAlta PMW-
F55 e PMW-F5



Overview

Maggiore flessibilità in termini di stile di ripresa per applicazioni quali documentari, sport e news

Il kit di configurazione CBK-55BK consente a un'unica persona di operare le telecamere CineAlta PMW-F55 e PMW-F5, ottenendo in modo semplice uno stile di ripresa adatto alle proprie esigenze senza sacrificare le funzioni dell'interfaccia classica e facile da utilizzare dei camcorder da spalla tradizionali.

Buon bilanciamento del peso

Design ergonomico utilizzabile con qualsiasi ottica che include un supporto da spalla regolabile e il controllo del blocco frontale.

Slot-in audio wireless digitale DWX

Offre un'opzione slot-in per il ricevitore wireless digitale a 2 canali DWR-S02D della serie DWX.

Features

Due blocchi regolabili per un buon bilanciamento del peso

Il supporto da spalla è regolabile su una lunghezza di 33 m. Il blocco frontale con tutti i pulsanti di controllo è regolabile su una lunghezza di 37 mm.

Funzionalità di registrazione RAW

Il kit di configurazione offre inoltre il supporto per AXS-R5 per la registrazione RAW in 2K/4K a 16 bit fino a 240 fps in 2K.

Adattatore per batteria*

L'adattatore per batteria include l'ingresso DC, l'uscita DC Hirose 1,8 A e l'uscita DC D-TAP 4,17 A (50 W)*.

* L'uscita DC D-TAP non è disponibile quando si utilizza AXS-R5.

Semplice meccanismo di collegamento e scollegamento

Il kit di configurazione offre un semplice meccanismo di collegamento e scollegamento che ti consente di utilizzare PMW-F55/F5 come una telecamera da spalla o nella configurazione originale, offrendoti maggiore flessibilità in termini di stile di ripresa.

Supporto di un ricevitore audio wireless

Il kit di configurazione include una sezione audio e una sezione dedicata a ingressi e uscite sul lato posteriore, che offre il supporto dell'audio wireless con in più un design classico comune ai principali camcorder per il settore broadcast.

Ottiche supportate

È possibile utilizzare LA-FZB1 o LA-FZB2* con ottiche PL standard o con comuni ottiche B4 da 2/3" per il settore broadcast per un'ampia gamma di applicazioni.

* Quando si utilizza LA-FZB2, è necessario usare la maniglia originale fornita in dotazione con la telecamera.

Maniglia superiore fornita in dotazione

La nuova maniglia superiore migliorata include un porta-microfono e la protezione per il cavo del viewfinder. Offre anche protezione da pioggia e polvere per l'ingresso della ventola sulla parte superiore del corpo. È inoltre possibile collegare alla maniglia l'adattatore wireless CBK-WA100 senza bisogno di una connessione USB.

Supporto di un ricevitore audio wireless della serie DWX

Il kit di configurazione include un'opzione slot-in audio e una sezione dedicata a ingressi e uscite sul lato posteriore, offrendo il supporto per un ricevitore audio wireless DWX con un design classico comune ai principali camcorder per il settore broadcast. Questo ricevitore slot-in funziona perfettamente con molti trasmettitori della serie DWX per creare un workflow audio completamente digitale.

Related
products



URX-S03D

Ricevitore UWP-D con
slot integrato a due
canali

Gallery

