

CBK-DL1

Adattatore USB di espansione per camcorder a spalla e portatili



Overview

CBK-DL1 è un adattatore USB di espansione interfaccia con ingresso/uscita 12 V DC e può essere alimentato da camcorder o altra sorgente esterna. Consente altre funzioni di rete raddoppiando il numero di connettori USB sulle telecamere compatibili. Le funzioni di rete includono lo streaming QoS Dual-Link*, il trasferimento FTP** utilizzando Content Browser Mobile e molto altro.

* Per utilizzare la funzionalità Dual Link cellulare con XDCAM air, contatta il rappresentante commerciale Sony per informazioni su una licenza opzionale. Nei paesi in cui XDCAM air non è disponibile, è possibile eseguire lo streaming direttamente in stazioni RX di rete locali PWS-100RX1, PWS-110RX1, PWS-110RX1A con una licenza opzionale attivata.

** Il trasferimento FTP utilizza una connessione cellulare singola.

Notare che CBK-DL1 non comprende un modem cellulare o un modulo LAN wireless USB. È necessario un contratto con un operatore telefonico per la comunicazione dei dati. Per i modem cellulare consigliati, contatta il rappresentante commerciale Sony.

I camcorder compatibili includono PXW-X500, PXW-X400, PXW-Z450, PXW-Z190 e PXW-Z280.

CBK-DL1 può essere utilizzato con l'adattatore di rete opzionale CBK-WA100 e CBK-WA101 che funziona con altri prodotti Sony a

spalla come PMW-400, PXW-X320, PDW-850, PDW-700, PDW-F800, PDW-680, PMW-500, PMW-350 e PMW-320. CBK-DL1 viene fornito con un supporto di montaggio per camcorder a spalla, e non è necessario acquistare gli accessori di montaggio.

Le videocamere portatili come ad esempio PXW-Z280, PXW-Z190 e PXW-X200 richiedono supporti di montaggio di terze parti PROTECH per supportare CBK-DL1. Inoltre, PXW-Z190 richiede l'installazione di una chiave di licenza di rete opzionale CBKZ-SLW1 per abilitare le funzioni di rete.

Specifications

Generale

Tensione di alimentazione	Da 11 V a 17 V DC
Consumo	Circa 1,3 W
Temperatura di esercizio	Da 0 a +40 °C
Umidità di esercizio	Da 20% a 90%
Temperatura di conservazione	Da -20 °C a +60 °C (da -4 °F a 140 °F)
Dimensioni (larghezza / altezza / profondità, sporgenze escluse)	96 × 133 × 48 mm (3 7/8 × 5 1/4 × 1 15/16 pollici)
Peso (circa)	180 g (6,3 oz)

Il design e le specifiche sono

soggetti a modifiche senza
preavviso.

Related products



CBK- WA100

Adattatore wireless
per camcorder e deck
[Rete mobile 3G / 4G /
LTE / LAN wireless]



CBK- WA101

Adattatore wireless
per PMW-400 e PXW-
X320 [Rete mobile 3G /
4G / LTE / LAN
wireless]



PWS- 110RX1A

Network RX Station

Gallery

