

CBK-NA1

Kit adattatore di rete Wi-Fi e
3G/4G/LTE per camcorder
XDCAM



Overview

Ottimizza la connessione LAN per camcorder PXW-X180, PXW-X200 e PXW-X500 che funzionano con adattatori wireless CBK-WA100 e CBK-WA101

Il kit adattatore di rete CBK-NA1 comprende un collegamento per modem CBK-NA1E per le comunicazioni 3G/4G/LTE e Wi-Fi e un adattatore CBK-NA1R USB/RJ-45. Il CBK-NA1E consente di collegare il modem all'impugnatura del camcorder per evitare di ostacolarne il funzionamento e migliorare la trasmissione del segnale. Con il CBK-NA1R puoi utilizzare le funzionalità di streaming del camcorder sfruttando una connessione cablata. L'unità è provvista di un meccanismo fermacavi per impedire che il connettore si danneggi quando il filo viene teso eccessivamente.

Adattatore per modulo di estensione di rete

Il CBK-NA1E consente di collegare un modem 3G/4G/LTE a un camcorder di Sony ed è ottimizzato per i modelli PXW-X180, PXW-X200 e PXW-X500. Il modulo è fissato su un supporto da 1/4".

Adattatore USB/RJ-45

Il CBK-NA1R converte il terminale USB* nel terminale RJ-45 del camcorder o degli adattatori wireless CBK-WA100 e CBK-WA101, consentendoti di collegare il camcorder a una rete tramite un cavo LAN per una trasmissione cablata. Il pratico fermacavi

protegge il connettore USB,

* Il nome del terminale varia in base al dispositivo collegato (terminale del modulo LAN wireless USB o terminale di connessione per dispositivi esterni).

Features

Adattatore per modulo di estensione di rete

Il CBK-NA1E consente di collegare un modem 3G/4G/LTE a un camcorder di Sony ed è ottimizzato per i modelli PXW-X180, PXW-X200 e PXW-X500. Il modulo è fissato su un supporto da 1/4". Questo adattatore evita le interferenze con il funzionamento del camcorder e migliora la trasmissione del segnale.

Adattatore USB/RJ-45

Il CBK-NA1R converte il terminale USB* nel terminale RJ-45 del camcorder o degli adattatori wireless CBK-WA100 e CBK-WA101, consentendoti di collegare il camcorder a una rete tramite un cavo LAN per una trasmissione cablata. Il pratico fermacavi protegge il connettore USB, mentre la cintura fornita in dotazione protegge il cavo di rete collegato all'adattatore USB/RJ-45.

* Il nome del terminale varia in base al dispositivo collegato (terminale del modulo LAN wireless USB o terminale di connessione per dispositivi esterni).

Specifications

Adattatore per modulo di estensione di rete:
CBK-NA1E

USB

USB 2.0 di tipo A

Lunghezza del cavo

Circa 200 mm

Lunghezza del cavo	Circa 200 mm
Peso	Circa 65 g
Temperatura di esercizio	Da 0°C a +40°C
Umidità di esercizio	20%~90%
Temperatura di conservazione	Da -20°C a +60°C

Adattatore da USB a RJ45: CBK-NA1R

USB	USB 2.0 di tipo A
Terminale di rete	RJ-45 10/100BASE-T
Sistema di alimentazione	Alimentazione bus
Lunghezza del cavo	Circa 100 mm
Peso	Circa 20 g
Consumo	1,5 W
Temperatura di esercizio	Da 0°C a +40°C
Umidità di esercizio	20%~90%
Temperatura di	Da -20°C a +60°C

Related products



CBK- WA100

Adattatore wireless
per camcorder e deck
[Rete mobile 3G / 4G /
LTE / LAN wireless]



CBK- WA101

Adattatore wireless
per PMW-400 e PXW-
X320 [Rete mobile 3G /
4G / LTE / LAN
wireless]

Gallery

