

CBK-WA02

Adattatore wireless LAN da 5 GHz/2,4 GHz



Overview

Scheda di rete wireless LAN per lo streaming e il trasferimento di applicazioni

L'adattatore wireless LAN CBK-WA02 consente il trasferimento dati wireless da camcorder Sony selezionati ad altri dispositivi sulla stessa rete.

Il kit è composto da due unità: l'adattatore wireless LAN CBK-WA02 e il collegamento per modem CBK-NA1E per la comunicazione 3G/4G/LTE

Il kit è progettato per l'utilizzo con camcorder come PXW-X500, PXW-X200 e PXW-X180 compatibili con il funzionamento wireless su rete LAN e dotati di firmware appropriato.

CBK-WA02 è anche compatibile con gli adattatori wireless CBK-WA100 e CBK-WA101 con firmware V2.0 o superiore installato.

Adattatore di rete wireless a doppia banda con velocità di trasferimento di 2,4 o 5 GHz commutabile.

L'adattatore per modulo di estensione di rete CBK-NA1E consente di collegare un modem 3G/4G/LTE a camcorder selezionati

La lunghezza dei cavi è ottimizzata per i camcorder PXW-X500, PXW-X200 e PXW-X180.

Il dongle 3G/4G e l'adattatore Wi-Fi sono compatibili per una migliore trasmissione del segnale

Il modulo è collegato tramite un supporto da 1/4".

Specifications

Specifiche

Peso	Circa 20 g
Dimensioni (L x A x P)	25,5 x 11 x 81 mm
Alimentazione	5 V DC
Consumo	2,5 W
Temperatura di esercizio	Da 0 a +40 °C +32 - +104 °F
Umidità di esercizio	Da 20% a 90%
Conformità agli standard	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Sicurezza	64/128 bit: WEP, WPA/WPA2
	Stati Uniti/Canada: 2,400 GHz - 2,473 GHz, 5,150 GHz - 5,350 GHz, 5,470 GHz - 5,585 GHz, 5,655 GHz - 5,725 GHz, 5,725 GHz - 5,850 GHz Europa: 2,400 GHz - 2,483 GHz, 5,150 GHz -

Frequenza	<p>5,350 GHz, 5,470 GHz - 5,725 GHz, 5,730 GHz - 5,850 GHz</p> <p>Cina: 2,400 GHz - 2,483 GHz, 5,150 GHz - 5,350 GHz</p> <p>Giappone: 2,400 GHz ~ 2,483 GHz、 5,150 GHz ~ 5,350 GHz、 5,470 GHz ~ 5,725 GHz</p>
Velocità di trasferimento dati (valore standard)*	<p>Max. 866 Mbps (IEEE802.11ac) Max. 300 Mbps (IEEE802.11n) Max. 54 Mbps (IEEE802.11a, IEEE802.11g) Max. 11 Mbps (IEEE802.11b)</p>
Interfaccia host	USB 2.0 di tipo A
Accessori in dotazione	<p>Adattatore per modulo di estensione di rete CBK-NA1E Manuale di installazione Garanzia Direttiva RAEE Direttiva RoHS</p>

Related products



CBK- WA100

Adattatore wireless
per camcorder e deck
[Rete mobile 3G / 4G /
LTE / LAN wireless]

CBK- WA101

Adattatore wireless
per PMW-400 e PXW-
X320 [Rete mobile 3G /
4G / LTE / LAN
wireless]

Gallery

