

CCFC-S200

Cavo in fibra ottica a modalità singola da 200 m per connettere le telecamere BRC-H900 e BRC-Z330 (con installata la scheda opzionale BRBK-SF1) all'unità BRU-SF10.



Overview

Cavo in fibra ottica a modalità singola (200 m) 2 core per telecamere BRC-H900 e BRC-Z330.
Spina della prolunga inclusa

Features

Il cavo in fibra ottica a modalità singola consente al segnale HD di arrivare fino a 200 m.

È possibile connettere fino a 10 cavi per consentire la trasmissione del segnale HD fino a 2 km.

Sulle telecamere BRC-H900 e BRC-Z330 deve essere installata la scheda opzionale BRBK-SF1.

Gallery

