

DVF-L700

Viewfinder LCD Full HD a colori da 7"



Overview

B/N: 0,25 lx (F1,2, AGC 42 dB, 1/30 sec.)

φ 140 x 118 mm

Circa 715 g (senza cavi né supporto)

Circa 1 lb 9 oz (not including the cables and bracket)

Compatibile con le telecamere CineAlta top-end

Colore: 0,70 lx (F1.2 / AGC 42 dB / 50 IRE)

B/N: 0,45 lx (F1.2 / AGC 42 dB / 50 IRE)

La funzionalità avanzata di analisi intelligente dell'audio e del suono DEPA consente di analizzare le immagini per rilevare il movimento degli oggetti preselezionati e attivare gli allarmi in caso di eventi. Gli utenti possono creare una serie di regole per determinare le modalità di rilevamento e allarme

Grazie al supporto PoE (Power over Ethernet), il modello SNC-DH180 può essere alimentato mediante lo stesso cavo Ethernet utilizzato per il trasferimento dei dati. Questa funzione riduce enormemente i costi delle infrastrutture fisiche e il tempo di implementazione

Funzione False Color

Funziona con la modalità gamma S-Log 2 (modalità Custom) o

S-Log 2 MLUT (modalità Cine-EI). False Color consente di regolare l'esposizione ottimale in modo rapido e semplice.

Sistema di montaggio ampiamente regolabile

Offre un posizionamento ottimale del viewfinder, indipendentemente dall'altezza o dalla corporatura dell'operatore.

Features

Circa 715 g (senza cavi né supporto)

Circa 1 lb 9 oz (not including the cables and bracket)

Compatibile con le telecamere CineAlta top-end

Colore: 0,70 lx (F1.2 / AGC 42 dB / 50 IRE)

B/N: 0,45 lx (F1.2 / AGC 42 dB / 50 IRE)

Colore: 0,40 lx (F1,2, AGC 42 dB, 1/30 sec.)

B/N: 0,25 lx (F1,2, AGC 42 dB, 1/30 sec.)

1920 x 1440, 1600 x 1200, 1680 x 1056, 1920 x 1080, 1440 x 912, 1376 x 768, 1280 x 960, 1280 x 800, 1280 x 720, 1280 x 1024, 1024 x 768, 1024 x 576, 800 x 600, 800 x 480, 768 x 576, 720 x 576, 704 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 368, 384 x 288, 320 x 240, 320 x 192 (H.264, MPEG-4, JPEG)

H264: 20 fps (1920 x 1440)/30 fps (1920 x 1080)

MPEG-4: 15 fps (1920 x 1440)/25 fps (1920 x 1080)

JPEG: 12 fps (1920 x 1440)/16 fps (1920 x 1080)

Diametro di 140 mm x 118 mm

Funzione False Color

Circa 715 g (senza cavi né supporto) 1 lb 9 oz (not including the cables and bracket)

Sistema di montaggio ampiamente regolabile

CD-ROM (guida utente e programmi forniti) (1)

Supporto (1)

Template (1)

Cavo metallico (1)
Viti di montaggio unità telecamera (2)
Vite a colletto M4 (1)
Cavo LAN (1)
Manuale di installazione (1)

Indicatore tally

Telecamera mini dome resistente agli urti, con ampio range dinamico e illuminatori a infrarossi integrati.

Acquisisce immagini in piena oscurità, fino a 15 metri dall'ottica e spesso anche oltre. In condizioni di scarsa illuminazione o anche al buio, SNC-DH180 è comunque in grado di catturare immagini di qualità

Related products



PMW-F5

Telecamera CineAlta compatta con sensore CMOS 4K Super 35mm, funzionalità di registrazione HD/2K su scheda di memoria SxS e uscita RAW 2K/4K a 16 bit



PMW-F55

Telecamera CineAlta compatta con sensore CMOS 4K Super 35mm, funzionalità di registrazione HD/2K/4K su memory card SxS e uscita RAW 2K/4K a 16 bit

Gallery

