

FW-43BZ35J

Display professionale BRAVIA 4K
HD da 43"



Overview

Il BRAVIA FW-43BZ35J da 43" combina immagini 4K luminose e splendide con funzioni adatte alle aziende.

Dotato del potente 4K HDR Processor X1 di Sony, il modello FW-43BZ35J offre una qualità eccezionale e immagini coinvolgenti potenziando i tre elementi principali che contribuiscono alla qualità delle immagini: nitidezza, vivacità dei colori e contrasto.

Il robusto e resistente FW-43BZ35J è progettato per un'ampia gamma di applicazioni B2B, con un design smart che combina una cornice con fondo piatto e un logo posizionato lateralmente, ideale per le applicazioni che richiedono l'orientamento verticale e inclinabile, in particolare il signage.

Il potente sistema operativo Android integrato del display su una piattaforma SoC assicura un avvio rapido, app e animazioni fluide e un'esperienza utente perfetta.

La modalità Pro consente una personalizzazione rapida e semplice per adattarsi a diversi ambienti, tra cui quelli corporate, education e del digital signage, mentre la configurazione in un solo passo ottimizza le impostazioni per il signage e le sale conferenze con il semplice tocco di un pulsante. La funzionalità di controllo tramite IP consente una facile installazione che supporta i principali partner, tra cui Crestron ed Extron.

Per la massima tranquillità, ti offriamo 3 anni di garanzia con riparazione o, se necessario, la sostituzione anticipata gestita da un partner locale, in sede laddove possibile. Inoltre puoi estendere il tuo contratto di assistenza per altri 2 anni.

Features

Risoluzione dell'immagine 4K (3.840 x 2.160 pixel)

Grazie a una risoluzione di 8 milioni di pixel, 4 volte superiore a quella del Full HD, il 4K offre una maggiore nitidezza per le soluzioni display per l'area corporate, per il settore education e per le applicazioni di digital signage.

4K HDR Processor X1

Il potente 4K HDR Processor X1 di Sony ottimizza colore, nitidezza e contrasto per una qualità delle immagini 4K HDR straordinariamente realistica.

Dettagli più precisi con 4K X-Reality PRO

4K X-Reality PRO esegue l'upscaling delle immagini in modo da renderle simili in termini di qualità al 4K. Le immagini sono nitide e raffinate in tempo reale e rivelano dettagli extra da fonti di immagini a bassa risoluzione.

Colori intensi e naturali con TRILUMINOS PRO

TRILUMINOS PRO mappa i colori con una palette cromatica più ampia, riproducendo fedelmente un mondo di tonalità e sfumature più vivaci e realistiche.

Fluidità delle azioni su schermo

Il pannello 4K si unisce alla tecnologia Motionflow XR per una riproduzione più fluida e naturale delle immagini in rapido movimento sullo schermo.

Configurazione rapida con la modalità Pro

Personalizza e salva le impostazioni e le funzioni del display e copiale in modo semplice su altri display tramite flash memory

USB.

Configurazione in un solo passo

La configurazione in un solo passo consente di risparmiare tempo negli ambienti corporate e ottimizza le impostazioni delle immagini e delle reti per rispondere alle esigenze delle sale riunioni e delle applicazioni di signage con la pressione di un solo pulsante.

Connettività wireless avanzata

Il FW-43BZ35J supporta la connessione wireless tramite Wi-Fi a 5 GHz e a 2,4 GHz e Bluetooth 4.2.

Funzionamento affidabile 24 ore su 24/7 giorni su 7

BRAVIA è progettato per offrire un funzionamento affidabile 24 ore su 24 agli ambienti corporate e di presentazione AV più impegnativi.

Ideale per il business

Il FW-43BZ35J è progettato per installazioni professionali con supporto dell'orientamento orizzontale, verticale o inclinato.

Integrazione semplice e facile per gli sviluppatori

BRAVIA offre un'integrazione perfetta con le principali piattaforme di automazione e controllo, mentre le API aperte offrono opportunità illimitate di integrazione con le soluzioni di altri fornitori.

Maggiore tranquillità

Sono previsti 3 anni di garanzia con riparazione o, se necessario, la sostituzione anticipata gestita da un partner locale, in sede laddove possibile. Inoltre puoi estendere il tuo contratto di assistenza per altri 2 anni.

Specifications

Pannello

Luminosità (cd/m ²)	Tipica: 560
---------------------------------	-------------

Rapporto di contrasto	4000:1
-----------------------	--------

Tempo di risposta (ms) (*1)	6
--------------------------------	---

Rapporto di contrasto dinamico	400.000:1
-----------------------------------	-----------

Tipo di pannello (IPS/VA)	VA
------------------------------	----

Superficie del pannello	Antiriflesso
----------------------------	--------------

Alone (%)	2
-----------	---

Tipo retroilluminazione	LED diretta
----------------------------	-------------

Tempo operativo	24/7
-----------------	------

Video

Compatibilità HDR	HDR10/HLG/Dolby Vision
-------------------	------------------------

Dimensioni

Distanza fori VESA®	200 x 200
---------------------	-----------

(mm)

Solo display (L x A x P) (mm)	964 x 563 x 69
----------------------------------	----------------

Display con supporto (L x A x P) (mm)	964 x 628 x 285
--	-----------------

Imballaggio di cartone (L x A x P mm) (mm)	1072 x 699 x 143
---	------------------

Peso

Solo display (kg)	10.2
-------------------	------

Display con supporto (kg)	10.7
------------------------------	------

Imballaggio di cartone (kg)	14
--------------------------------	----

Alimentazione

Consumo energetico nominale (W)	114
------------------------------------	-----

Consumo (in standby) (W)	0,5
-----------------------------	-----

Ulteriori informazioni

Scheda informativa
sul prodotto

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/526771>

Gallery



