


## FW-43EZ20L

Display professionale da 43" con funzionamento 16/7 e funzioni professionali essenziali



### Overview

#### **Favorevole alle aziende con semplice condivisione, controllo e personalizzazione dei contenuti**

Ideale per applicazioni aziendali e di Digital Signage, il display professionale FW-43EZ20L, sottile e facile da usare, aggiunge impatto a tutte le tue comunicazioni visive. La qualità dell'immagine 4K molto alta con luminosità dello schermo da 350 nit è integrata da configurazione semplice, condivisione dei contenuti e controllo della rete, ideale per gli ambienti AV connessi di oggi.

### Features

#### **Brillante qualità dell'immagine 4K visibile da chiunque**

Le avanzate tecnologie di elaborazione dell'immagine di Sony ti garantiscono che i tuoi contenuti appaiano al meglio, mentre la luminosità di 350 nit del pannello assicura chiara visibilità negli ambienti interni. L'ampio angolo di visione del display consente a chiunque all'interno della sala di godersi immagini nitide e chiare ovunque si trovi.

#### **Goditi dettagli più precisi**

4K X-Reality PRO esegue l'upscaling delle immagini in modo da renderle simili in termini di qualità al 4K. Le immagini sono nitide e raffinate in tempo reale e rivelano dettagli extra da contenuto a

bassa risoluzione.

### **Colore vivido e naturale**

La tecnologia Live Color dà vita alle immagini con una brillante palette di colori vividi e naturali.

### **Movimento uniforme sullo schermo**

Motionflow XR assicura una riproduzione più fluida e naturale delle immagini in rapido movimento sullo schermo.

### **Ottime immagini meritano un suono brillante**

Il design sottile di FW-43EZ20L integra X-Balanced Speaker™, che offre una nitida qualità della voce per migliorare videoconferenze e Digital Signage.

### **Installazione in formato orizzontale o verticale**

Installa BRAVIA in orientamento orizzontale o verticale per adattarlo a qualsiasi spazio aziendale.

### **Accesso semplice ai collegamenti montati lateralmente**

Le connessioni di segnale, le reti e altre interfacce sono montate lateralmente per consentire installazione e accesso agevoli quando il display è in posizione verticale.

### **Configurazione rapida e semplice**

Le semplici impostazioni Pro consentono la personalizzazione di BRAVIA per adattarsi alle richieste di qualsiasi ambiente aziendale o retail. Programma i tempi di accensione/spegnimento, selezione la sorgente di ingresso all'accensione, riattiva il display quando viene rilevato un segnale di ingresso e altro ancora.

### **Controllo in rete:**

Controlla da remoto e monitora le funzionalità del display BRAVIA, come accensione/spegnimento, sorgente di ingresso e volume, su reti IP o utilizzando protocolli RS-232C familiari.

## Signage semplificato

Il supporto integrato per HTML5 semplifica la visualizzazione dei contenuti di Digital Signage interattivi sul display BRAVIA senza bisogno di un decoder, un lettore multimediale o un PC dedicati. L'app 2.0 BRAVIA Signage Free (BSF) integrata riproduce automaticamente contenuto HTML tra cui video e foto dall'archiviazione interna di 16 GB del display o quando una memory stick USB viene inserita in BRAVIA.

## Screen mirroring wireless

Trasmetti facilmente i contenuti in modalità wireless dal tuo dispositivo portatile a BRAVIA con il supporto integrato per Apple AirPlay e Google Chromecast.

## Sostenibilità in ogni scena

Con l'aumento della richiesta di schermi di visualizzazione sempre più grandi, c'è il rischio che aumenti anche l'utilizzo di risorse ed energia. Tuttavia, gli impegni assunti da Sony in materia di sostenibilità stanno apportando miglioramenti in termini di efficienza, dallo sviluppo dei prodotti fino a schermi e TV per clienti.

## Specifications

### Caratteristiche generali

Dimensioni dello schermo	43"
Luminosità (cd/m <sup>2</sup> )	350
Rapporto di contrasto	1.200:1
Rapporto di contrasto dinamico	400.000:1

Tempo di risposta (ms)	8
Risoluzione del display (O x V, pixel)	3840 x 2160
Compatibilità HDR (High Dynamic Range)	Sì (HDR10, HLG, Dolby Vision)
Rapporto di formato	16:09
Compatibilità Portrait/Tilt	Sì

## Caratteristiche display

Categoria dimming	Frame Dimming
Display	LCD
Tipo di pannello	IPS
Tipo di retroilluminazione	LED diretta
Gamma di colori (DCI- P3)	75%
Processore d'immagine	Processore 4K X1
Tempo operativo	16/7
Rivestimento	

antiriflesso per neri profondi	No
Alone (%)	1%
Angolo di visione (sinistra/destra)	178 (89/89) gradi (CR >10)
Angolo di visione (su/giù)	178 (89/89) gradi (CR >10)

## Specifiche video

Modalità Wide	Auto/Zoom grandangolare/Normale/Pieno/Tutti i pixel/Zoom/14:9
4:3 Impostazione predefinita	Sì
Elaborazione video	X-Reality PRO 4K
Ottimizzazione del movimento	Motionflow XR
Segnale HDMI	4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz),

720/24p,  
576p,  
576i 480p,  
480i

## Specifiche audio

Posizione altoparlanti    Down Firing

Potenza di uscita  
audio                            10 W + 10 W

## Funzioni professionali

Modalità Pro                    Sì (semplificato)

Attivazione  
automatica tramite  
HDMI                            Sì

Sistema operativo            Android TV

Archiviazione a bordo  
(GB)                              16 GB

## Specifiche di rete

Wi-Fi Certified                Sì

LAN wireless                 Integrata

## Caratteristiche pratiche

Codec di riproduzione USB	MPEG1:MPEG1/MPEG2 PS:MPEG2/MPEG2 WEBM:AV1/AC4/ogg/AAC
---------------------------	---

Orologio su schermo	Sì
---------------------	----

Timer di spegnimento	Sì
----------------------	----

Timer On/Off	Sì
--------------	----

Chromecast integrato	Sì
----------------------	----

Apple AirPlay	Sì
---------------	----

## Specifiche di controllo

Controllo IP	Sì
--------------	----

Controllo RS-232C	Sì
-------------------	----

HDMI-CEC	Sì
----------	----

## Ingressi e uscite

HDCP	HDCP2.3 (per HDMI 1/2/3/4)
------	----------------------------

Ingresso/i video composito/i	1 (laterale, mini jack)
------------------------------	-------------------------

Ingressi HDMI totali	3 (3 lati)
Ingresso/i audio analogico/i (totale)	1 (laterale, conversione analogica)
Uscita/e audio digitale/i	1 (laterale)
Porte USB	2 (laterale)
Ingressi Ethernet	1 (laterale)

## Caratteristiche di design

Colore frame	Nero corvino
Design supporto	Nessun supporto
Spaziatura foro compatibile VESA®	Sì
Passo del foro di montaggio VESA® (L x A)	200 x 200 mm/7 7/8 x 7 7/8 pollici

## Specifiche ambientali

Dimensione dello schermo per WEB (diagonale, cm, intero o 1° decimale)	108 cm
--	--------



Consumo energetico nominale	103 W
-----------------------------	-------

Consumo (in standby)	0,5 W
----------------------	-------

Controllo dinamico retroilluminazione	Sì
---------------------------------------	----

Modalità risparmio energetico	Sì
-------------------------------	----

## Misure

Dimensioni TV senza piedistallo (L x A x P)	972 x 567 x 70 mm/38 3/8 x 22 3/8 x 2 7/8 pollici
---	---

Dimensioni TV con piedistallo (L x A x P)	972 x 632 x 286 mm/38 3/8 x 25 x 11 3/8 pollici
---	---

Dimensioni confezione (L x A x P)	1070 x 695 x 141 mm/42 1/4 x 27 3/8 x 5 5/8 pollici
-----------------------------------	---

## Peso

Peso TV senza piedistallo	9,3 kg/20,5 lb
---------------------------	----------------

Peso TV con piedistallo	9,8 kg/21,6 lb
-------------------------	----------------

Peso dell'imballaggio	12 kg/26,5 lb
-----------------------	---------------

(lordo)

---

## Gamma di accessori

Piedistallo da tavolo  
(opzionale)      Sì (a seconda della regione)

---

## Ulteriori informazioni

Scheda  
informativa  
del  
prodotto      <https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/electronic>  
(solo  
Europa)

---

## Gallery



