

## FW-50BZ35J

Display professionale BRAVIA 4K  
HD da 50"



### Overview

Il BRAVIA FW-50BZ35J da 50" combina immagini 4K luminose e splendide con funzioni adatte alle aziende.

Dotato del potente 4K HDR Processor X1 di Sony, il modello FW-50BZ35J offre una qualità eccezionale e immagini coinvolgenti potenziando i tre elementi principali che contribuiscono alla qualità delle immagini: nitidezza, vivacità dei colori e contrasto.

Il robusto e resistente FW-50BZ35J è progettato per un'ampia gamma di applicazioni B2B, con un design smart che combina una cornice con fondo piatto e un logo posizionato lateralmente, ideale per le applicazioni che richiedono l'orientamento verticale e inclinabile, in particolare il signage. Il potente sistema operativo Android integrato del display su una piattaforma SoC assicura un avvio rapido, app e animazioni fluide e un'esperienza utente perfetta.

La modalità Pro consente una personalizzazione rapida e semplice per adattarsi a diversi ambienti, tra cui quelli corporate, education e del digital signage, mentre la configurazione in un solo passo ottimizza le impostazioni per il signage e le sale conferenze con il semplice tocco di un pulsante. La funzionalità di controllo tramite IP consente una facile installazione che supporta i principali partner, tra cui Crestron ed Extron.

Per la massima tranquillità, ti offriamo 3 anni di garanzia con riparazione o, se necessario, la sostituzione anticipata gestita da un partner locale, in sede laddove possibile. Inoltre puoi estendere il tuo contratto di assistenza per altri 2 anni.

## Features

### **Risoluzione dell'immagine 4K (3.840 x 2.160 pixel)**

Grazie a una risoluzione di 8 milioni di pixel, 4 volte superiore a quella del Full HD, il 4K offre una maggiore nitidezza per le soluzioni display per l'area corporate, per il settore education e per le applicazioni di digital signage.

### **4K HDR Processor X1**

Il potente 4K HDR Processor X1 di Sony ottimizza colore, nitidezza e contrasto per una qualità delle immagini 4K HDR straordinariamente realistica.

### **Dettagli più precisi con 4K X-Reality PRO**

4K X-Reality PRO esegue l'upsampling delle immagini in modo da renderle simili in termini di qualità al 4K. Le immagini sono nitide e raffinate in tempo reale e rivelano dettagli extra da fonti di immagini a bassa risoluzione.

### **Colori intensi e naturali con TRILUMINOS PRO**

TRILUMINOS PRO mappa i colori con una palette cromatica più ampia, riproducendo fedelmente un mondo di tonalità e sfumature più vivaci e realistiche.

### **Fluidità delle azioni su schermo**

Il pannello 4K si unisce alla tecnologia Motionflow XR per una riproduzione più fluida e naturale delle immagini in rapido movimento sullo schermo.

### **Configurazione rapida con la modalità Pro**

Personalizza e salva le impostazioni e le funzioni del display e copiale in modo semplice su altri display tramite flash memory USB.

## **Configurazione in un solo passo**

La configurazione in un solo passo consente di risparmiare tempo negli ambienti corporate e ottimizza le impostazioni delle immagini e delle reti per rispondere alle esigenze delle sale riunioni e delle applicazioni di signage con la pressione di un solo pulsante.

## **Connettività wireless avanzata**

Il FW-50BZ35J supporta la connessione wireless tramite Wi-Fi a 5 GHz e a 2,4 GHz e Bluetooth 4.2.

## **Funzionamento affidabile 24 ore su 24/7 giorni su 7**

BRAVIA è progettato per offrire un funzionamento affidabile 24 ore su 24 agli ambienti corporate e di presentazione AV più impegnativi.

## **Ideale per il business**

Il FW-50BZ35J è progettato per installazioni professionali con supporto dell'orientamento orizzontale, verticale o inclinato.

## **Integrazione semplice e facile per gli sviluppatori**

BRAVIA offre un'integrazione perfetta con le principali piattaforme di automazione e controllo, mentre le API aperte offrono opportunità illimitate di integrazione con le soluzioni di altri fornitori.

## **Maggiore tranquillità**

Sono previsti 3 anni di garanzia con riparazione o, se necessario, la sostituzione anticipata gestita da un partner locale, in sede laddove possibile. Inoltre puoi estendere il tuo contratto di assistenza per altri 2 anni.

Luminosità (cd/m <sup>2</sup> )	Tipica: 570
Rapporto di contrasto	5000:1
Tempo di risposta (ms) (*1)	6
Rapporto di contrasto dinamico	500.000:1
Tipo di pannello (IPS/VA)	VA
Superficie del pannello	Antiriflesso
Alone (%)	2
Tipo retroilluminazione	LED diretta
Tempo operativo	24/7

## Video

Compatibilità HDR	HDR10/HLG/Dolby Vision
-------------------	------------------------

## Dimensioni

Distanza fori VESA® (mm)	200 x 200
-----------------------------	-----------

Solo display (L x A x P) (mm)	1118 x 649 x 69
----------------------------------	-----------------

Display con supporto (L x A x P) (mm)	1118 x 714 x 285
--	------------------

Imballaggio di cartone (L x A x P mm) (mm)	1228 x 786 x 143
---	------------------

## Peso

Solo display (kg)	12.7
-------------------	------

Display con supporto (kg)	13.3
------------------------------	------

Imballaggio di cartone (kg)	19
--------------------------------	----

## Alimentazione

Consumo energetico nominale (W)	148
------------------------------------	-----

Consumo (in standby) (W)	0,5
-----------------------------	-----

## Ulteriori informazioni

Scheda informativa	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/526764">https://eprel.ec.europa.eu/qr/526764</a>
--------------------	---

sul prodotto

---

## Gallery



