

## FW-65BZ35L

Display professionale HDR 4K avanzato da 65" con 32 GB di memoria e luminosità elevata



### Overview

#### **Immagini nitide e brillanti con ampie possibilità di personalizzazione**

BRAVIA serie FW-65BZ35L è il display professionale progettato per un funzionamento impeccabile 24 ore su 24 in ambienti retail, aziendali e didattici. Aggiungi impatto al Digital Signage e alle comunicazioni dei dipendenti con immagini HDR 4K luminose e colorate ad alto contrasto. Le funzioni professionali semplificano l'integrazione, il funzionamento semplice e la condivisione dei contenuti senza interruzioni negli attuali ambienti AV connessi. Le opzioni di personalizzazione flessibili rendono FW-65BZ35L il display a LED ideale per lavorare al meglio.

#### **Immagini vivide e realistiche da non perdere**

Il display FW-65BZ35L da 65" cattura l'attenzione del pubblico con un'elevata luminosità dello schermo di 550 nit per una grafica coinvolgente e di grande impatto, sempre ben visibile. Le avanzate tecnologie di elaborazione delle immagini Sony assicurano il massimo dell'aspetto dei tuoi contenuti. L'angolo di visualizzazione ultra ampio del pannello garantisce che tutti gli utenti della stanza possano godere di immagini nitide e luminose ovunque si trovino.

## Features

### **Colori più ricchi e naturali**

Il potente processore X1 HDR 4K di Sony e la tecnologia TRILUMINOS Pro assicurano che il display riproduca fedelmente una gamma fenomenale di colori ricchi e realistici.

### **Dettagli più precisi**

4K X-Reality PRO esegue l'upscaling delle immagini in modo da renderle simili in termini di qualità al 4K. Le immagini sono rese più nitide e perfezionate in tempo reale e rivelano dettagli extra da sorgenti di immagini a bassa risoluzione.

### **Movimento più fluido**

Motionflow XR assicura una riproduzione più fluida e naturale delle immagini in rapido movimento sullo schermo.

### **Flessibilità di installazione per adattarsi a qualsiasi ambiente**

Il design elegante e minimalista di FW-65BZ35L dona uno stile impeccabile a qualsiasi ambiente aziendale. Le linee eleganti del display sono ulteriormente arricchite da tocchi pratici per un'integrazione perfetta in punti vendita retail, università e spazi di lavoro aziendali.

### **Regolatore per installazione a parete**

BRAVIA viene fornito con un regolatore per l'installazione a parete, che offre una maggiore flessibilità per il montaggio centrale del display in orientamento orizzontale o verticale.

### **Interfacce montate lateralmente**

Le connessioni di segnale, le reti e altre interfacce sono montate lateralmente per consentire installazione e accesso agevoli quando il display è in posizione verticale.

### **Logo discreto**

Il logo Sony è posizionato in modo discreto sul bordo della cornice dello schermo, in modo tale da non distrarre il pubblico dalle immagini coinvolgenti.

## **Orizzontale, verticale e inclinato**

Installa BRAVIA in orientamento orizzontale o verticale per adattarlo a qualsiasi spazio aziendale o retail. Il display può anche essere inclinato per una maggiore flessibilità.

## **Affidabilità costante**

Il business non dorme mai: Il display BRAVIA è progettato per un funzionamento affidabile 24 ore al giorno negli ambienti aziendali e commerciali più impegnativi.

## **Impostazioni speciali per uso professionale**

La modalità Impostazioni Pro semplifica ulteriormente il lavoro, consentendoti di personalizzare le impostazioni e le modalità operative di BRAVIA in base alle esigenze degli ambienti aziendali o retail. Disattiva l'ingresso o le funzioni del telecomando, pianifica accensione/spegnimento, rimuovi le etichette e blocca i pulsanti per evitare manomissioni quando lo schermo viene utilizzato in spazi pubblici. Personalizza e salva le impostazioni del display e copiale facilmente da un display all'altro tramite flash memory USB.

## **Immagini straordinarie in poco tempo**

Dimentica le impostazioni del display. L'impostazione One Step offre pre-impostazioni ottimizzate per il tuo ambiente, tra cui sala riunioni, Digital Signage vivace, Digital Signage e grafica naturali. Basta scegliere una pre-impostazione: BRAVIA configura istantaneamente la modalità dell'immagine, l'ingresso, le impostazioni di controllo e altro ancora.

## **Facile configurazione multischermo**

La configurazione di più schermi per applicazioni con display di grandi dimensioni è più semplice che mai. L'app Multi Display Setting (MDS) ti aiuta a creare splendidi videowall con più display BRAVIA affiancati.

## **Semplice integrazione**

Il display BRAVIA BZ35L è stato creato per il mondo connesso di

oggi. Le odierne piattaforme leader di automazione e controllo sono perfettamente supportate, mentre le API aperte semplificano l'integrazione con soluzioni di altri fornitori.

## **Ampio spazio di archiviazione interna da 32 GB**

La memoria interna di altri display viene consumata dal sistema operativo, lasciando poco spazio per le applicazioni e i contenuti. FW-65BZ35L raddoppia lo spazio di archiviazione interno da 16 GB a un'ampia capacità di 32 GB, offrendo più spazio all'interno per applicazioni, foto, video e Digital Signage.

## **Signage semplificato**

Informare e guidare i visitatori con il Digital Signage nei negozi retail e negli spazi aziendali non è mai stato così facile. Il supporto integrato per HTML5 semplifica la visualizzazione dei contenuti di Digital Signage interattivi sul display BRAVIA senza bisogno di un decoder, un lettore multimediale o un PC dedicati. Il software integrato BRAVIA Signage Free (BSF) riproduce automaticamente contenuti HTML, video e foto quando viene inserita una chiavetta USB nel display BRAVIA. È semplicissimo.

## **Screen mirroring wireless**

Trasmetti facilmente i contenuti in modalità wireless dal tuo dispositivo portatile a BRAVIA con il supporto integrato per Apple AirPlay e Google Chromecast.

## **Incontra più facilmente**

Scarica Google Meet da Google Play Store e abbinata BRAVIA a una webcam compatibile per riunioni video semplici.

## **Grazie a BRAVIA, la sostenibilità è in ogni scena**

Con l'aumento della richiesta di schermi di visualizzazione sempre più grandi, c'è il rischio che aumenti anche l'utilizzo di risorse ed energia. Tuttavia, gli impegni assunti da Sony in materia di sostenibilità stanno apportando miglioramenti in termini di efficienza, dallo sviluppo dei prodotti fino a schermi e TV per clienti.

## FW-65BZ35L è presente nel registro EPEAT Bronze in 23 paesi

EPEAT è il più importante marchio ecologico globale per l'elettronica. EPEAT combina criteri di sostenibilità rigorosi e globali con verifiche continue di terze parti indipendenti per tutti i prodotti presenti nel registro online di EPEAT. Il livello EPEAT Bronze indica che i prodotti soddisfano un'ampia e rigida serie di criteri, che il rende un'opzione di acquisto più sostenibile.

Consulta [il Registro EPEAT \(https://www.epeat.net/\)](https://www.epeat.net/) per i modelli specifici. Lo stato di registrazione e i livelli possono variare a seconda del paese

## Specifications

### Caratteristiche generali

Dimensioni dello schermo	65"
Luminosità (cd/m <sup>2</sup> )	550
Rapporto di contrasto	1200:1
Rapporto di contrasto dinamico	400.000:1
Tempo di risposta (ms)	8
Risoluzione del display (O x V, pixel)	3840 x 2160
Compatibilità HDR (High Dynamic Range)	Sì (HDR10, HLG, Dolby Vision)

Rapporto di formato	16:9
---------------------	------

Compatibilità Portrait/Tilt	Sì
--------------------------------	----

## Caratteristiche display

Categoria dimming	Frame Dimming
-------------------	---------------

Display	LCD
---------	-----

Tipo di pannello	IPS
------------------	-----

Tipo di retroilluminazione	LED diretta
-------------------------------	-------------

Display TRILUMINOS	TRILUMINOS PRO
--------------------	----------------

Gamma di colori (DCI- P3)	92%
------------------------------	-----

Processore d'immagine	4K HDR Processor X1
--------------------------	---------------------

Tempo operativo	24/7
-----------------	------

Rivestimento antiriflesso per neri profondi	No
---	----

Alone (%)	1%
-----------	----

Angolo di visione (sinistra/destra)	178 (89/89) gradi (CR >10)
--	----------------------------

Angolo di visione (su/giù)	178 (89/89) gradi (CR >10)
-------------------------------	----------------------------

## Specifiche video

Elaborazione video	X-Reality PRO 4K
--------------------	------------------

Ottimizzazione del movimento	Motionflow XR 240 (nativo 60 Hz)
------------------------------	----------------------------------

Segnale HDMI	4096x2160p(24,60Hz), 3840x2160p(24,30,60Hz), 1080p(24,30,60Hz), 1080i(60Hz), 720p(24,30,60Hz), 480p
--------------	--

## Specifiche audio

Posizione altoparlanti	Down Firing
------------------------	-------------

Potenza di uscita audio	10 W + 10 W
-------------------------	-------------

## Funzioni professionali

Modalità Pro	Sì
--------------	----

Attivazione automatica tramite HDMI	Sì
Piattaforma HTML5	Sì
Multicast/IPTV	Sì
Sistema operativo	Android TV
Archiviazione a bordo (GB)	32 GB

## Specifiche di rete

Wi-Fi Direct	Sì
Wi-Fi Certified	Sì
LAN wireless	Integrata

## Caratteristiche pratiche

Codec di riproduzione USB	MPEG1: MPEG1 / MPEG2PS: MPEG2 / MPEG2TS (HDV, AVCHD): MPEG2, AVC / MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC / AVI: Xvid, MotionJpeg / ASF (WMV): VC1 / MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg / MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC / WEBM: VP8 / 3GPP: MPEG4, AVC / MP3 / ASF
---------------------------	---



(WMA) / LPCM / WAV / MP4AAC /  
FLAC / JPEG

Orologio su schermo	Sì
Timer di spegnimento	Sì
Timer On/Off	Sì
Chromecast integrato	Sì
Apple AirPlay	Sì

### Specifiche di controllo

Controllo IP	Sì
Controllo RS-232C	Sì
HDMI-CEC	Sì

### Ingressi e uscite

HDCP	HDCP2.3 (per HDMI 1/2/3/4)
Ingresso/i video composito/i	1 (laterale, mini jack)
Ingressi HDMI totali	4 (4 laterali)
Ingresso/i audio analogico/i (totale)	1 (laterale, conversione analogica)

Uscita/e audio digitale/i	1 (laterale)
---------------------------	--------------

Porte USB	2 (laterale)
-----------	--------------

Ingressi Ethernet	1 (laterale)
-------------------	--------------

## Caratteristiche di design

Colore frame	Nero
--------------	------

Spaziatura foro compatibile VESA®	Sì
-----------------------------------	----

Passo del foro di montaggio VESA® (L x A)	300 x 300 mm/11 7/8 x 11 7/8 pollici
---	--------------------------------------

## Specifiche ambientali

Consumo energetico nominale	218 W
-----------------------------	-------

Consumo (in standby)	0,5 W
----------------------	-------

Controllo dinamico retroilluminazione	Sì
---------------------------------------	----

Modalità risparmio energetico	Sì
-------------------------------	----

## Misure

Dimensioni TV senza piedistallo (L x A x P)	1462 x 842 x 71 mm / 57 5/8 x 33 1/4 x 2 7/8 pollici
---	--

Dimensioni TV con piedistallo (L x A x P)	1462 x 912 x 338 mm / 57 5/8 x 36 x 13 3/8 pollici
---	--

Dimensioni confezione (L x A x P)	1588 x 965 x 184 mm / 62 5/8 x 38 x 7 1/4 pollici
-----------------------------------	---

## Peso

Peso TV senza piedistallo	21,2 kg / 46,7 lb
---------------------------	-------------------

Peso TV con piedistallo	22,1 kg / 48,7 lb
-------------------------	-------------------

Peso dell'imballaggio (lordo)	30 kg / 66,1 lb.
-------------------------------	------------------

## Gamma di accessori

Regolatore per installazione a parete (in dotazione)	Sì (a seconda della regione)
--	------------------------------

Piedistallo da tavolo (opzionale)	Sì (a seconda della regione)
-----------------------------------	------------------------------

## Ulteriori informazioni

Scheda  
informativa del  
prodotto (solo  
Europa)

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/1393007>

---

## Gallery



