

## FWD-43X70H/T

Display Professionale BRAVIA 4K  
Ultra HDR da 43"



### Overview

#### **Display innovativi progettati per le aziende**

Migliora il business con il display professionale BRAVIA FWD-43X70H/T da 43", che coniuga una qualità dell'immagine 4K HDR incredibilmente realistica a funzionamento semplice, networking/controllo flessibile e condivisione dei contenuti smart.

Ottimizzato per le applicazioni professionali, il display BRAVIA FWD-43X70H/T offre colori intensi e immagini 4K HDR dal contrasto elevato. 4K X-Reality PRO esegue l'upscaling delle immagini di risoluzione inferiore in modo da renderle simili alla qualità 4K e il design ultrasottile si adatta a perfezione a ogni ambiente corporate e retail.

Grazie al controllo avanzato, alla modalità Pro semplice e alla compatibilità interattiva opzionale, creare digital signage accattivante è più semplice e permette di presentare un'immagine sempre chiara.

Arricchisci l'esperienza di visione del tuo pubblico con la perfetta integrazione con TEOS\* e la scelta di soluzioni integrate per aggiungere funzionalità extra, dal supporto per le sale riunioni all'automazione.

Per una tranquillità ancora maggiore ti forniamo anche il servizio di assistenza PrimeSupport con garanzia di 3 anni con sostituzione anticipata. In caso di problemi con il tuo display, ti offriremo un nuovissimo prodotto sostitutivo gratuito anziché la riparazione inclusa come standard. È anche possibile estendere il servizio per altri 2 anni.

## Features

### **Risoluzione dell'immagine 4K (3.840 x 2.160 pixel)**

Grazie a una risoluzione di 8 milioni di pixel, 4 volte superiore a quella del Full HD, il 4K offre una maggiore nitidezza per le soluzioni display per l'area corporate, per il settore education e per le applicazioni di digital signage.

### **Goditi i più piccoli dettagli**

4K X-Reality PRO esegue l'upscaling delle immagini in modo da renderle simili in termini di qualità al 4K. Le immagini sono nitide e raffinate in tempo reale e rivelano dettagli extra da fonti di immagini a bassa risoluzione.

### **Colori intensi e naturali con TRILUMINOUS Display**

TRILUMINOS Display mappa i colori con una palette cromatica più ampia, riproducendo fedelmente un mondo di tonalità e sfumature più vivaci e realistiche.

### **Movimento più fluido**

La tecnologia Motionflow XR inserisce frame dell'immagine extra tra gli originali, garantendo dettagli più fluidi e nitidi nelle sequenze in rapido movimento.

### **Una colonna sonora più cristallina**

Clear Audio+ ottimizza la riproduzione audio in modo che suoni e dialoghi risultino più nitidi e definiti, offrendo un'esperienza di ascolto più vicina a quella nel mondo reale.

### **Smart Plug & Play**

Goditi i contenuti da uno smartphone o da un'unità USB su un

bellissimo schermo di grandi dimensioni. Smart Plug and Play semplifica la condivisione di video, foto e musica da più dispositivi.

### **Stile raffinato che completa il tuo spazio**

BRAVIA è caratterizzato da un design sottile e moderno, con una cornice sottile che aggiunge un tocco di raffinatezza a qualsiasi arredo.

### **Ottimizzato per l'uso professionale**

Il modello FWD-43X70H/T soddisfa le esigenze degli ambienti business ed education di oggi, grazie a opzioni per l'installazione flessibile, alla connessione di rete cablata o wireless e al controllo seriale della comunicazione.

### **Montaggio e installazione flessibili**

I Display Professionali BRAVIA offrono opzioni di montaggio flessibili e sono conformi allo standard di montaggio VESA, cosa che ne assicura la semplice integrazione in un'ampia gamma di ambienti.

### **Maggiore tranquillità**

Per una tranquillità ancora maggiore, ti offriamo di serie il nostro servizio di assistenza PrimeSupport con garanzia di 3 anni con sostituzione anticipata. In caso di problemi con il tuo display, ti invieremo un'unità sostitutiva senza costi aggiuntivi per evitare interruzioni alla tua attività.

### **Integrazione TEOS\***

BRAVIA si integra perfettamente con TEOS, la suite di soluzioni per la gestione degli ambienti di lavoro Sony che organizza il controllo di dispositivi e contenuti in riunioni aziendali, sale riunioni e spazi pubblici.

Luminosità (cd/m <sup>2</sup> )	393
Rapporto di contrasto nativo	1100:1
Rapporto di contrasto dinamico	350000:1
Tempo di risposta (ms)	8
Tipo di pannello	IPS
Categoria dimming	Frame Dimming
Display	LCD
Tipo retroilluminazione	Edge LED
Dimensione della cornice (superiore, laterale, inferiore)	11,4 x 12 x 18,9
Tempo operativo	18/7

## Specifiche display

Dimensione dello schermo per WEB (diagonale, cm, intero o 1° decimale)	108 cm
--	--------

Tipo retroilluminazione	Edge LED
-------------------------	----------

Risoluzione del display (O x V, pixel)	3840 x 2160
--	-------------

Dimensione dello schermo (in pollici, in diagonale)	43" (42,5")
---	-------------

Angolo di visione (sinistra/destra)	178 (89/89) gradi
-------------------------------------	-------------------

Angolo di visione (alto/basso)	178 (89/89) gradi
--------------------------------	-------------------

Risoluzione del display	QFHD
-------------------------	------

Rapporto di formato	16:09
---------------------	-------

## Funzioni professionali

Modalità Pro nascosta	Sì
-----------------------	----

Multicast/IPTV	Sì
----------------	----

Compatibile con le soluzioni TDM Digital Signage / TEOS*	Sì
--	----

Sistema operativo	Linux
-------------------	-------

Archiviazione a bordo	
-----------------------	--

(GB)	4 GB
------	------

## Sistema di proiezione

Sistema TV (digitale terrestre)	DVB-T/T2
---------------------------------	----------

Sistema TV (digitale via cavo)	DVB-C
--------------------------------	-------

Sistema TV (digitale satellitare)	DVB-S/S2
-----------------------------------	----------

Numero di sintonizzatori (terrestri/via cavo)	1 (digitale / analogico)
---	--------------------------

Numero di sintonizzatori (satellitare)	1
--	---

## Caratteristiche di rete

Wi-Fi Direct	Sì
--------------	----

Certificato Wi-Fi	Sì
-------------------	----

Internet Browser	VEWD
------------------	------

Aggiornamento del firmware	Sì
----------------------------	----

---

LAN wireless	Integrata
--------------	-----------

---

## Funzionalità pratiche

Codec di riproduzione USB	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4
---------------------------	---

---

HDMI-CEC	Sì
----------	----

---

i-Manual	Sì
----------	----

---

Orologio a schermo	Sì
--------------------	----

---

Spegnimento automatico	Sì
------------------------	----

---

Timer accensione / spegnimento	Sì
--------------------------------	----

---

Lingua display	BUL/CAT/CZE/DAN/GER/GRE/ENG/SPA/EST/FIN/FR
----------------	--

---

## Specifiche di controllo

Controllo IP	Sì
--------------	----

---

Modalità Pro	Sì (base)
--------------	-----------

---

## Ingressi e Uscite

Segnale HDMI	4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i 480p, 480i
HDCP	HDCP2.3 (per HDMI 1/2/3)
Ingresso alimentazione AC	ADATTATORE C.A.
Ingressi RF (terrestre/via cavo)	1 (laterale)
Ingressi IF (satellite)	1 (laterale)
Ingresso/i video composito	1 (parte inferiore)
Ingressi HDMI totali	3 (2 laterali, 1 posteriore)
Uscita/e audio	1 (posteriore/ibrido con uscita cuffie)
Porte USB	3 (laterali)
Ingressi Ethernet	1 (parte inferiore)
Slot PCMCIA	1 (superiore)



## Specifiche audio

Posizione altoparlanti    Down Firing

Potenza uscita audio    10 W + 10 W

DSEE/DSEE-HX            DSEE

## Specifiche video

Modalità Wide            Zoom  
grandangolo/Normale/Pieno/Zoom/14:9

4:3  
(impostazione  
predefinita)            Sì

Elaborazione  
video                    X-Reality PRO 4K

Ottimizzazione  
del movimento        Motionflow XR 200Hz (50 Hz nativi)

Compatibilità  
HDR (High  
Dynamic Range)        Sì (HDR10, HLG)

Frequenza di  
aggiornamento  
del pannello  
(Hertz nativi)        50 Hz

## Caratteristiche design

Gestione dei cavi	Sì
Colore cornice	Nero
Design standard	Supporto a lamelle sottile
Spaziatura foro compatibile VESA®	Sì
Passo del foro di montaggio VESA® (L x A)	10,0 x 20,0 cm

## Eco e risparmio energetico

Classe di consumo energetico	A
Consumo energetico in modalità On	66,0 W
Consumo energetico in stand-by	0,50 W
Rapporto di luminanza di picco per l'UE	73%
Contenuto in mercurio (mg)	0,0

Modalità risparmio energetico / Modalità retroilluminazione disattivata	Sì
Requisiti di alimentazione (tensione)	220-240 V c.a., 50 Hz 19,5 V DC
Consumo (in standby di rete)	2,00 W (Wi-Fi)/2,00 W (LAN)

## Dimensioni

Solo display (L x A x P)	Circa 97,0 x 57,0 x 5,7 (1,30) cm
Display con supporto (L x A x P)	Circa 97,0 x 62,8 x 28,6 cm

## Peso (circa)

Solo display	Circa 9,7 kg
Display con supporto	Circa 10,2 kg
Confezione in cartone (peso lordo)	Circa 15 kg

## Accessori opzionali

Supporto montaggio a parete	SU-WL450 (limitazioni per l'accesso ai terminali, fare riferimento alla pagina del prodotto SU-WL450)
-----------------------------	---

---

## PrimeSupport

PrimeSupport incluso	3 anni di helpdesk standard (lun-ven 9:00-18:00 CET) e servizio di sostituzione avanzata in caso di guasto del prodotto con copertura di tutte le attività logistiche.
----------------------	--

---

Estensioni opzionali PrimeSupport	Estensione opzionale di 2 anni del contratto di assistenza disponibile: PSP.FDWXHL43.2X
-----------------------------------	---

---

## Note

Nota	* Richiede il player TEP-X96.
------	-------------------------------

---

## Gallery

