

## FWD-50W66G/T

Display professionali a LED  
BRAVIA Full HD, HDR da 50"



### Overview

#### **Immagini HDR di precisione e funzioni pensate per le imprese**

Assicura a ogni presentazione un impatto extra con il display professionale FWD-50W66G/T da 50" BRAVIA che combina qualità dell'immagine HDR realistica con un funzionamento semplice e la condivisione intelligente dei contenuti.

Ottimizzato per le applicazioni professionali, il display BRAVIA FWD-50W66G/T offre immagini Full HD coinvolgenti ed estremamente dettagliate, con la tecnologia X-Reality PRO che perfeziona ogni frame per riprese video, foto e testo raffinate e dalla rumorosità ridotta.

Grazie al controllo avanzato, alla modalità Pro semplice e alla compatibilità interattiva opzionale, rende facile la creazione di digital signage, in modo da presentare sempre un'immagine chiara.

Arricchisci l'esperienza di visione del tuo pubblico con la perfetta integrazione con TEOS (\*2) e la scelta di soluzioni integrate per aggiungere funzionalità extra, dal supporto per le sale riunioni all'automazione.

Per una tranquillità ancora maggiore ti forniamo anche il servizio

di assistenza PrimeSupport con garanzia di 3 anni con sostituzione anticipata. In caso di problemi con il tuo display, ti offriremo un nuovissimo prodotto sostitutivo gratuito anziché la riparazione inclusa come standard. È anche possibile estendere il servizio per altri 2 anni.

## Features

### **Immagini Full HD HDR estremamente raffinate**

L'HDR (High Dynamic Range) ti consente di vedere i più piccoli dettagli che possono perdersi nelle aree più scure e luminose di ogni scena, offrendo immagini più dinamiche e realistiche in Full HD.

### **Goditi i più piccoli dettagli**

L'elaborazione delle immagini X-Reality™ PRO analizza ogni frame, abbinando le scene con il nostro speciale database di immagini per perfezionare le immagini e ridurre i disturbi.

### **Movimento più fluido**

La tecnologia Motionflow XR inserisce frame dell'immagine extra tra gli originali, garantendo dettagli più fluidi e nitidi nelle sequenze in rapido movimento.

### **Ottimizzato per l'uso professionale**

Il modello FWD-50W66G/T soddisfa le esigenze degli ambienti business ed education di oggi, grazie a opzioni per l'installazione flessibile, alla connessione di rete cablata o wireless e al controllo seriale della comunicazione.

### **Integrazione con TEOS (\*2)**

BRAVIA si integra perfettamente con TEOS, la suite di soluzioni per la gestione degli ambienti di lavoro Sony che organizza il controllo di dispositivi e contenuti in riunioni aziendali, sale riunioni e spazi pubblici.

### **Smart Plug & Play**

Collega uno smartphone o un'unità USB per condividere video,

foto o contenuti musicali direttamente su BRAVIA.

## Montaggio e installazione flessibili

I Display Professionali BRAVIA offrono opzioni di montaggio flessibili e sono conformi allo standard di montaggio VESA, cosa che ne assicura la semplice integrazione in un'ampia gamma di ambienti.

## Maggiore tranquillità

Per una tranquillità ancora maggiore, ti offriamo di serie il nostro servizio di assistenza PrimeSupport con garanzia di 3 anni con sostituzione anticipata. In caso di problemi con il tuo display, ti invieremo un'unità sostitutiva senza costi aggiuntivi per evitare interruzioni alla tua attività.

## Specifications

### Sistema TV

Sistema TV (digitale terrestre)	DVB-T/T2
---------------------------------	----------

Sistema TV (digitale via cavo)	DVB-C
--------------------------------	-------

Sistema TV (digitale satellitare)	DVB-S/S2
-----------------------------------	----------

Numero di sintonizzatori (terrestre/via cavo)	1 (digitale / analogico)
---	--------------------------

Numero di sintonizzatori	1
--------------------------	---

(satellitare)

## Funzionalità display

Categoria dimming	Frame Dimming
-------------------	---------------

Display	LCD
---------	-----

Tipo retroilluminazione	LED diretta
-------------------------	-------------

Luminosità (cd/m <sup>2</sup> ) (*1)	350
--------------------------------------	-----

Rapporto di contrasto (*1)	5000:1
----------------------------	--------

Rapporto di contrasto dinamico	300000:1
--------------------------------	----------

Tempo di risposta (ms) (*1)	8
-----------------------------	---

## Specifiche video

Modalità Wide	Zoom grandangolo/Normale/Pieno/Zoom/14:9
---------------	--

4:3 (impostazione predefinita)	Sì
--------------------------------	----

Elaborazione video	X-Reality PRO
Motionflow	Motionflow XR 400 Hz (50 Hz nativi)
Compatibile con HDR	Sì (HDR10, HLG)
Segnale video	1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i

## Specifiche audio

Posizione altoparlanti	Down Firing
Potenza uscita audio	5 W + 5 W

## Specifiche di rete

Wi-Fi diretto	Sì
Certificato Wi-Fi	Sì
DLNA	Client su rete domestica / Renderer su rete domestica
Miracast (screen mirroring)	Sì
Aggiornamento del	

firmware	Sì
Internet Browser	VEWD
LAN wireless	Integrata

## Funzionalità pratiche

Riproduzione da USB (contenuti)	MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4 (XVID)/AVI (MotionJpeg)/WMV9/MKV/WEBM/WAV/MP3/WMA/JFIF
Orologio a schermo	Sì
Spegnimento automatico	Sì
Timer On/Off	Sì

## Funzioni professionali

Modalità Pro nascosta	Sì
Attivazione automatica tramite HDMI	Sì
Multicast/IPTV	Sì
Compatibile con la	

soluzione di gestione completa per l'area di lavoro TEOS Manage (\*2)

Sì

Archiviazione disponibile

4 GB

Compatibile con contenuti TEOS

Design personalizzati, testo, immagini, video, YouTube, traffico, previsioni meteo, informazioni di pubblica utilità, Facebook, Twitter, PowerPoint e altro ancora

## Ingressi e uscite

HDCP

HDCP 1,4

Ingresso/i connessione RF

1 (laterale)

Ingressi IF (satellite)

1 (laterale)

Ingresso/i video composito

1 (posteriore)

Connessione/i HDMI™ (in totale)

2 (laterale)

Uscita/e audio digitale/i

1 (posteriore)

Uscita audio	1 (laterale/ibrido con uscita cuffie)
USB	2 (laterale)
Connessione/i Ethernet	1 (posteriore)

## Caratteristiche design

Rifinitura (colore superficie)	Nero
Supporto da tavolo	Separato (richiede assemblaggio)
Spaziatura foro compatibile VESA®	Sì
Passo di foratura VESA®	20,0 x 20,0 cm

## Eco e risparmio energetico

Classe di consumo energetico	A
Dimensioni schermo (misurate diagonalmente)	50" (49,5")
Consumo	Standard: 79,0 W



Consumo energetico annuale	115 kWh/anno
Consumo energetico (in standby)	0,50 W
Consumo (in standby di rete)	2,00 W (Wi-Fi)/2,00 W (LAN)
Rapporto di luminanza di picco	72%
Contenuto in piombo	Sì
Contenuto in mercurio (mg)	0,0
Alimentazione	19,5 V c.c.
Modalità risparmio energetico / Modalità retroilluminazione disattivata	Sì
Controllo dinamico retroilluminazione	Sì
Ingresso alimentazione AC	ADATTATORE C.A.

## Misure

Solo display (L x A x P) (circa)	Circa 113,0 x 66,0 x 6,8 (0,90) cm
-------------------------------------	------------------------------------

Televisore con supporto (L x A x P) circa	Circa 113,0 x 71,9 x 26,8 cm
---	------------------------------

Confezione imballata (L x A x P) circa	Circa 122,6 x 78,2 x 14,1 cm
---	------------------------------

## Peso

Solo display	11 kg
--------------	-------

Display con supporto	11,4 kg
----------------------	---------

Imballo esterno	16 kg
-----------------	-------

## Specifiche del display

Angolo di visione (destra/sinistra)	178 (89/89) gradi
--	-------------------

Angolo di visione (alto/basso)	178 (89/89) gradi
-----------------------------------	-------------------

Risoluzione del display	Full HD
-------------------------	---------

Rapporto di formato	16:9
---------------------	------

Sistema operativo	Linux
-------------------	-------

## Specifiche controllo

Hotel Mode Pro	Sì (semplice)
----------------	---------------

Controllo IP	Sì
--------------	----

## PrimeSupport

PrimeSupport incluso	3 anni di helpdesk standard (lun-ven 9:00-18:00 CET) e servizio di sostituzione avanzata in caso di guasto del prodotto con copertura di tutte le attività logistiche.
----------------------	--

Estensioni opzionali PrimeSupport	Estensione opzionale di 2 anni del contratto di assistenza disponibile: PSP.FW6G-50.2X
-----------------------------------	--

## Note

(*1)	Valore tipico delle specifiche del pannello.
------	--

(*2)	Richiede il lettore TEP-TX5
------	-----------------------------

## Gallery

