

## FWD-55A9G/T

Display professionali a LED  
BRAVIA MASTER Series 4K, Ultra  
HD, HDR, OLED da 55"



### Overview

#### **Lasciati conquistare dalle straordinarie immagini 4K HDR, dallo stile impeccabile e dall'audio cristallino**

Aggiungi un impatto senza precedenti alle tue comunicazioni visive con il display professionale OLED BRAVIA MASTER Series FWD-55A9G/T da 55". Grazie alla combinazione di straordinaria e brillante qualità dell'immagine 4K HDR con facilità d'uso, networking/controllo flessibile e numerose opzioni di integrazione, è la soluzione perfetta per sale riunioni aziendali, lobby e reception.

Ottimizzato per le applicazioni per display professionali, BRAVIA MASTER Series sfrutta tecnologie di visualizzazione OLED all'avanguardia grazie al nostro processore X1™ Ultimate per garantire intense immagini 4K HDR a contrasto elevato.

Il design elegante e minimalista del display FWD-55A9G/T cattura l'attenzione in qualsiasi ambiente. E grazie alla tecnologia Acoustic Surface Audio™, l'audio proviene direttamente dallo schermo a 55", senza la necessità di ulteriori altoparlanti.

Grazie al controllo avanzato, alla modalità Pro, alla compatibilità interattiva opzionale e a una piattaforma HTML5 integrata, rende facile la creazione di digital signage, in modo da presentare

sempre un'immagine chiara.

Arricchisci l'esperienza di visualizzazione del tuo pubblico con la perfetta integrazione TEOS e una scelta di soluzioni integrate per aggiungere funzionalità extra, dal supporto per le sale riunioni all'automazione, senza bisogno di dispositivi o lettori esterni.

Per una tranquillità ancora maggiore ti forniamo anche il servizio di assistenza PrimeSupport con garanzia di 3 anni con sostituzione anticipata. In caso di problemi con il tuo display, ti offriremo un nuovissimo prodotto sostitutivo gratuito anziché la riparazione inclusa come standard. È anche possibile estendere il servizio per altri 2 anni.

## Features

### **Risoluzione dell'immagine 4K (3.840 x 2.160 pixel)**

Grazie a una risoluzione di 8 milioni di pixel, 4 volte superiore a quella del Full HD, il 4K offre una maggiore nitidezza per le soluzioni display per l'area corporate, per il settore education e per le applicazioni di digital signage.

### **Tecnologia dello schermo OLED a contrasto elevato**

Ogni pixel auto-illuminato viene controllato in maniera precisa e individualmente, con la tecnologia Pixel Contrast Booster che massimizza il range dinamico per immagini straordinarie con contrasto cromatico senza precedenti. Potrai goderti più che mai dettagli, texture e realismo in ogni scena.

### **Immagini in 4K incredibilmente realistiche**

Il nostro processore Picture Processor X1™ Ultimate, il più potente di sempre, offre le tecnologie Object-based Super Resolution, Object-based HDR remaster e Super Bit Mapping™ 4K HDR che consentono di ottenere immagini eccezionalmente dettagliate e realistiche con colori intensi e una straordinaria riduzione del rumore.

## **Più colori con il display TRILUMINOUS**

TRILUMINOS Display mappa i colori con una gamma cromatica più ampia, riproducendo fedelmente un mondo di tonalità e sfumature più ricche e realistiche.

## **Movimento più fluido**

La tecnologia Motionflow XR inserisce frame dell'immagine extra tra gli originali, garantendo dettagli più fluidi e nitidi nelle sequenze in rapido movimento.

## **Ottimizzato per l'uso professionale**

Il modello FWD-55A9G/T soddisfa le esigenze degli ambienti business ed education di oggi grazie a opzioni di installazione flessibile, alla connessione di rete cablata o wireless e al controllo seriale della comunicazione.

## **Integrazione TEOS**

BRAVIA si integra perfettamente con TEOS, la suite di soluzioni per la gestione degli ambienti di lavoro Sony che organizza il controllo di dispositivi e contenuti in riunioni aziendali, sale riunioni e spazi pubblici.

## **Crea applicazioni di digital signage in modo semplice**

Il supporto integrato per HTML5 rende semplice produrre interessanti contenuti di digital signage, senza bisogno di hardware supplementare o di corsi di formazione preliminari. Combina grafica, testo, video 4K e contenuti Web live per produrre accattivanti creazioni di signage in pochi minuti.

## **Audio dallo schermo**

E grazie alla tecnologia Acoustic Surface Audio™, l'audio proviene direttamente dallo schermo. Tre attuatori dietro il televisore vibrano per creare un'acustica che segue l'immagine. Due subwoofer orientati lateralmente offrono bassi spaziali, incredibilmente ricchi.

### **Modalità con cassa centrale**

Usa BRAVIA come speaker centrale in combinazione con ulteriori sistemi di speaker: ti offrirà un sound perfettamente chiaro.

### **Ottieni il massimo da Android TV**

Scopri un mondo di app e contenuti online per Android TV. Utilizza la ricerca vocale per trovare contenuti in maniera semplice senza dover digitare.

### **Configurazione rapida con la modalità Pro**

Personalizza e salva le impostazioni e le caratteristiche del display e copiale in modo semplice su altri display tramite flash memory USB.

### **Maggiore tranquillità**

Per una tranquillità ancora maggiore, ti offriamo di serie il nostro servizio di assistenza PrimeSupport con garanzia di 3 anni con sostituzione anticipata. In caso di problemi con il tuo display, ti invieremo un'unità sostitutiva senza costi aggiuntivi per evitare interruzioni alla tua attività.

## Specifications

### Sistema TV

Sistema TV (digitale terrestre)	DVB-T/T2
---------------------------------	----------

Sistema TV (digitale via cavo)	DVB-C
--------------------------------	-------

Sistema TV (digitale satellitare)	DVB-S/S2
-----------------------------------	----------

Numero di

sintonizzatori (terrestre/via cavo)	2 (digitali) / 1 (analogico)
--	------------------------------

Numero di sintonizzatori (satellitare)	2
--	---

## Funzionalità display

Display	OLED
---------	------

## Specifiche video

Modalità Wide	Zoom grandangolo/Normale/Pieno/Zoom/14:9
---------------	---

4:3 (impostazione predefinita)	Sì
--------------------------------------	----

Elaborazione video	X-Reality PRO 4K
-----------------------	------------------

Motionflow	Motionflow XR, modalità automatica
------------	------------------------------------

Compatibile con HDR	Sì (HDR10, HLG, Dolby Vision)
------------------------	-------------------------------

Segnale video	4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz),
---------------	---

720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p

## Specifiche audio

Posizione altoparlanti Lato anteriore

Potenza uscita audio 20 W + 20 W + 10 W + 10 W

## Specifiche di rete

Wi-Fi diretto Sì

Certificato Wi-Fi Sì

DLNA Client su rete domestica/Renderer su rete domestica

Miracast (screen mirroring) Sì

Aggiornamento del firmware Sì

Internet Browser Vewd

LAN wireless Integrata

## Funzionalità pratiche

MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS  
(HDV, AVCHD):MPEG2, AVC/MP4

Riproduzione da USB (contenuti)	(XAVCS):AVC, MPEG4, HEVC/AVI:Xvid, MotionJpeg/ASF (WMV):VC1/MOV:AVC, MPEG4, MotionJpeg/MKV:Xvid, AVC, MPEG4, VP8. HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4 AVC/MP3/ASF (WMA)/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG
---------------------------------	---

Orologio a schermo	Sì
--------------------	----

Spegnimento automatico	Sì
------------------------	----

Timer On/Off	Sì
--------------	----

Google Cast	Sì
-------------	----

## Funzioni professionali

Modalità Pro nascosta	Sì
-----------------------	----

Attivazione automatica tramite HDMI	Sì
-------------------------------------	----

Piattaforma HTML	Sì
------------------	----

Multicast/IPTV	Sì
----------------	----

Compatibile con la soluzione di gestione completa per l'area di	Sì
---	----

lavoro TEOS Manage

Archiviazione disponibile	16 GB
---------------------------	-------

Compatibile con contenuti TEOS	Design personalizzati, testo, immagini, video, YouTube, traffico, previsioni meteo, informazioni di pubblica utilità, Facebook, Twitter, PowerPoint e altro ancora
--------------------------------	--

## Ingressi e uscite

HDCP	HDCP 2.3 (per HDMI 1/2/3/4)
------	-----------------------------

Ingresso/i connessione RF	1 (parte inferiore)
---------------------------	---------------------

Ingresso/i video composito	1 (laterale)
----------------------------	--------------

Connessione/i HDMI™ (totale)	4 (1 laterale, 3 inferiori)
------------------------------	-----------------------------

Uscita/e audio digitale	1 (parte inferiore)
-------------------------	---------------------

USB	2 (lateral) / 1 (inferiore)
-----	-----------------------------

Connessione/i Ethernet	1 (parte inferiore)
------------------------	---------------------



## Caratteristiche design

Rifinitura (colore superficie)	Nero
Supporto da tavolo	Separato (richiede assemblaggio)
Spaziatura foro compatibile VESA®	Sì

## Eco e risparmio energetico

Classe di consumo energetico	B
Dimensioni schermo (misurate diagonalmente)	55" (54,6")
Consumo energetico (in standby)	0,50 W
Consumo (in standby di rete)	2,00 W (Wi-Fi)/2,00 W (LAN)/0,50 W (CEC)
Contenuto in piombo	Sì
Contenuto in mercurio (mg)	0,0
Alimentazione	220-240 V c.a.
Modalità risparmio	

energetico / Modalità retroilluminazione disattivata	Sì
--	----

Controllo dinamico retroilluminazione	Sì
---------------------------------------	----

Sensore di luminosità	Sì
-----------------------	----

Ingresso alimentazione AC	1 (posteriore)
---------------------------	----------------

## Misure

Confezione imballata (L x A x P) circa	Circa 135,4 x 83,2 x 18,0 cm
--	------------------------------

## Peso

Imballo esterno	30 kg
-----------------	-------

## Specifiche del display

Angolo di visione (destra/sinistra)	178 (89/89) gradi
-------------------------------------	-------------------

Angolo di visione (su/giù)	178 (89/89) gradi
----------------------------	-------------------

Risoluzione del display	QFHD
-------------------------	------

---

Rapporto di formato	16:9
---------------------	------

---

Sistema operativo	Android 8.0 Oreo
-------------------	------------------

---

## Specifiche Signage

Digital Signage HTML5 semplice integrato	Sì
---	----

---

Multicast/IPTV	Sì
----------------	----

---

## Specifiche controllo

Hotel Mode Pro	Sì
----------------	----

---

Controllo IP	Sì
--------------	----

---

Attivazione automatica tramite HDMI	Sì
---	----

---

## PrimeSupport

PrimeSupport incluso	3 anni di helpdesk standard (lun-ven 9:00-18:00 CET) e servizio di sostituzione avanzata in caso di guasto del prodotto con copertura di tutte le attività logistiche.
----------------------	--

---

Estensione opzionale di 2 anni del

Estensioni opzionali  
PrimeSupport

contratto di assistenza disponibile:  
PSP.FWOL-55.2X

---

## Gallery



