

## FWD-65A8G/T

Display professionale BRAVIA 4K  
Ultra HD, HDR da 65" OLED



### Overview

#### **Lasciati conquistare dalle straordinarie immagini 4K HDR, dallo stile impeccabile e dall'audio cristallino**

Aggiungi un impatto senza precedenti alle tue comunicazioni visive con il display professionale dal design incredibile OLED BRAVIA FWD-65A8G/T da 65". Grazie alla combinazione di straordinaria e brillante qualità dell'immagine 4K HDR con facilità d'uso, networking/controllo flessibile e numerose opzioni di integrazione, è la soluzione perfetta per sale riunioni aziendali, lobby e reception.

Ottimizzato per le applicazioni per display professionali, BRAVIA sfrutta tecnologie di visualizzazione OLED all'avanguardia e il nostro potentissimo processore X1™ Extreme per garantire intense immagini 4K a contrasto elevato.

Il design elegante e minimale del display FWD-65A8G/T cattura l'attenzione in qualsiasi ambiente. E grazie alla tecnologia Acoustic Surface Audio™, l'audio proviene direttamente dallo schermo a 65".

Grazie al controllo avanzato, alla modalità Pro, alla compatibilità interattiva opzionale e a una piattaforma HTML5 integrata, rende facile la creazione di digital signage, in modo da presentare

sempre un'immagine chiara.

Arricchisci l'esperienza di visualizzazione del tuo pubblico con la perfetta integrazione TEOS e una scelta di soluzioni integrate per aggiungere funzionalità extra, dal supporto per le sale riunioni all'automazione, senza bisogno di dispositivi o lettori esterni.

Per una tranquillità ancora maggiore ti forniamo anche il servizio di assistenza PrimeSupport con garanzia di 3 anni con sostituzione anticipata. In caso di problemi con il tuo display, ti offriremo un nuovissimo prodotto sostitutivo gratuito anziché la riparazione inclusa come standard. È anche possibile estendere il servizio per altri 2 anni.

## Features

### **Risoluzione dell'immagine 4K (3.840 x 2.160 pixel)**

Grazie a una risoluzione di 8 milioni di pixel, 4 volte superiore a quella del Full HD, il 4K offre una maggiore nitidezza per le soluzioni display per l'area corporate, per il settore education e per le applicazioni di digital signage.

### **Tecnologia dello schermo OLED a contrasto elevato**

Ogni pixel auto-illuminato viene controllato in maniera precisa e individualmente, per immagini straordinarie con contrasto senza precedenti.

### **Immagini 4K HDR incredibilmente reali**

Il processore 4K HDR X1™ Extreme include una potente elaborazione dell'immagine in tempo reale che consente di ottenere immagini incredibilmente dettagliate e realistiche. Le immagini a risoluzione più bassa sono convertite a una qualità che si avvicina al vero 4K HDR.

### **Più colori con il display TRILUMINOUS**

TRILUMINOS Display mappa i colori con una gamma cromatica

più ampia, riproducendo fedelmente un mondo di tonalità e sfumature più ricche e realistiche.

## **Movimento più fluido**

La tecnologia Motionflow XR inserisce frame dell'immagine extra tra gli originali, garantendo dettagli più fluidi e nitidi nelle sequenze in rapido movimento.

## **Ottimizzato per l'uso professionale**

Il modello FWD-65A8G/T soddisfa le esigenze degli ambienti business ed education di oggi, grazie a opzioni per l'installazione flessibile, alla connessione di rete cablata o wireless e al controllo seriale della comunicazione.

## **Integrazione TEOS**

BRAVIA si integra perfettamente con TEOS, la suite di soluzioni per la gestione degli ambienti di lavoro Sony che organizza il controllo di dispositivi e contenuti in riunioni aziendali, sale riunioni e spazi pubblici.

## **Crea applicazioni di digital signage in modo semplice**

Il supporto integrato per HTML5 rende semplice produrre interessanti contenuti di digital signage, senza bisogno di hardware supplementare o di corsi di formazione preliminari. Combina grafica, testo, video 4K e contenuti Web live per produrre accattivanti creazioni di signage in pochi minuti.

## **Audio dallo schermo**

Grazie alla tecnologia Acoustic Surface Audio™, l'audio proviene direttamente dallo schermo. Due attuatori dietro il televisore vibrano per creare un'acustica che segue l'immagine.

## **Ottieni il massimo da Android TV**

Scopri un mondo di app e contenuti online per Android TV. Utilizza la ricerca vocale per trovare contenuti in maniera semplice senza dover digitare.

## Configurazione rapida con la modalità Pro

Personalizza e salva le impostazioni e le caratteristiche del display e copiale in modo semplice su altri display tramite flash memory USB.

## Maggiore tranquillità

Per una tranquillità ancora maggiore, ti offriamo di serie il nostro servizio di assistenza PrimeSupport con garanzia di 3 anni con sostituzione anticipata. In caso di problemi con il tuo display, ti invieremo un'unità sostitutiva senza costi aggiuntivi per evitare interruzioni alla tua attività.

## Specifications

### Sistema TV

Sistema TV (digitale terrestre)	DVB-T/T2
---------------------------------	----------

Sistema TV (digitale via cavo)	DVB-C
--------------------------------	-------

Sistema TV (digitale satellitare)	DVB-S/S2
-----------------------------------	----------

Numero di sintonizzatori (terrestre/via cavo)	2 (digitali) / 1 (analogico)
---	------------------------------

Numero di sintonizzatori (satellitare)	2
--	---

## Funzionalità display

Display	OLED
---------	------

## Specifiche video

Modalità Wide	Zoom grandangolo/Normale/Pieno/Zoom/14:9
---------------	--

4:3 (impostazione predefinita)	Sì
--------------------------------	----

Elaborazione video	X-Reality PRO 4K
--------------------	------------------

Motionflow	Motionflow XR
------------	---------------

Compatibile con HDR	Sì (HDR10, HLG, Dolby Vision)
---------------------	-------------------------------

Segnale video	4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 576i, 480p, 480i
---------------	---

## Specifiche audio

Posizione altoparlanti	Front + Down Firing***
------------------------	------------------------

Potenza uscita audio	10 W + 10 W + 10 W + 10 W
----------------------	---------------------------

---

## Specifiche di rete

Wi-Fi diretto	Sì
Certificato Wi-Fi	Sì
DLNA	Client su rete domestica/Renderer su rete domestica
Miracast (screen mirroring)	Sì
Aggiornamento del firmware	Sì
Internet Browser	Vewd
LAN wireless	Integrata

## Funzioni professionali

Modalità Pro nascosta	Sì
Attivazione automatica tramite HDMI	Sì
Piattaforma HTML	Sì
Multicast/IPTV	Sì

---

Compatibile con la soluzione di gestione completa per l'area di lavoro TEOS Manage Sì

Archiviazione disponibile 16 GB

Compatibile con contenuti TEOS Design personalizzati, testo, immagini, video, YouTube, traffico, previsioni meteo, informazioni di pubblica utilità, Facebook, Twitter, PowerPoint e altro ancora

## Funzionalità pratiche

Riproduzione da USB (contenuti) MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS (HDV, AVCHD):MPEG2, AVC/MP4 (XAVC S):AVC, MPEG4, HEVC/AVI:Xvid, MotionJpeg/ASF (WMV):VC1/MOV:AVC, MPEG4, MotionJpeg/MKV:Xvid, AVC, MPEG4, VP8. HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4 AVC/MP3/ASF (WMA)/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG

Orologio a schermo Sì

Spegnimento automatico Sì

Timer On/Off Sì

Google Cast Sì

## Ingressi e uscite

HDCP HDCP2.3 (per HDMI 1/2/3/4)

Ingresso/i  
connessione RF 1 (parte inferiore)

Ingresso/i video  
composito 1 (laterale)

Connessione/i HDMI™  
(totale) 4 (1 laterale, 3 inferiori)

Uscita/e audio digitale 1 (parte inferiore)

Uscita audio 1 (laterale/ibrido con uscita cuffie)

USB 2 (lateral) / 1 (inferiore)

Connessione/i  
Ethernet 1 (parte inferiore)

## Caratteristiche design

Rifinitura (colore  
superficie) Nero

Supporto da tavolo Separato (richiede assemblaggio)



---

Spaziatura foro compatibile VESA®	Sì
--------------------------------------	----

---

Passo di foratura VESA®	30 x 30 cm
----------------------------	------------

---

## Eco e risparmio energetico

Classe di consumo energetico	B
---------------------------------	---

---

Dimensioni schermo (misurate diagonalmente)	65" (64,5")
---	-------------

---

Consumo	Standard: 167 W
---------	-----------------

---

Consumo energetico annuale	232 kWh/anno
-------------------------------	--------------

---

Consumo energetico (in standby)	0,50 W
------------------------------------	--------

---

Consumo (in standby di rete)	2,00 W (Wi-Fi)/2,00 W (LAN)/0,50 W (CEC)
---------------------------------	---

---

Rapporto di luminanza di picco	73%
-----------------------------------	-----

---

Contenuto in piombo	Sì
---------------------	----

---

Contenuto in mercurio (mg)	0,0
Alimentazione	Da 220 a 240 V AC
Modalità risparmio energetico / Modalità retroilluminazione disattivata	Sì
Controllo dinamico retroilluminazione	Sì
Sensore di luminosità	Sì
Ingresso alimentazione AC	1 (posteriore)

## Misure

Solo display (L x A x P) (circa)	Circa 145,0 x 83,4 x 5,1 (0,64) cm
Televisore con supporto (L x A x P) circa	Circa 145,0 (145,0) x 85,4 (90,4) x 29,0 (29,0) cm
Confezione imballata (L x A x P) circa	Circa 163,6 x 96,1 x 18,5 cm

## Peso

Solo display	20,3 kg
--------------	---------

Display con supporto	22,5 kg
----------------------	---------

Imballo esterno	32 kg
-----------------	-------

## Specifiche del display

Angolo di visione (destra/sinistra)	178 (89/89) gradi
--	-------------------

Angolo di visione (su/giù)	178 (89/89) gradi
-------------------------------	-------------------

Risoluzione del display	QFHD
-------------------------	------

Rapporto di formato	16:9
---------------------	------

Sistema operativo	Android 7.0 Nougat
-------------------	--------------------

## Specifiche Signage

Digital Signage HTML5 semplice integrato	Sì
---	----

Multicast/IPTV	Sì
----------------	----

## Specifiche controllo

Hotel Mode Pro	Sì
----------------	----

Controllo IP	Sì
--------------	----

Attivazione automatica tramite HDMI	Sì
---	----

## PrimeSupport

PrimeSupport incluso	3 anni di helpdesk standard (lun-ven 9:00-18:00 CET) e servizio di sostituzione avanzata in caso di guasto del prodotto con copertura di tutte le attività logistiche.
----------------------	--

Estensioni opzionali PrimeSupport	Estensione opzionale di 2 anni del contratto di assistenza disponibile: PSP.FWOL-65.2X
--------------------------------------	--

## Gallery



