

## FWD-65X85G/T

Display professionale a LED  
BRAVIA 4K Ultra HD, HDR da 65"



### Overview

#### **Immagini 4K HDR, sound incredibile e design elegante e sottile**

Rendi tutte le tue comunicazioni visive più efficaci con il display professionale BRAVIA FWD-65X85G/T da 65", che combina una qualità dell'immagine 4K HDR incredibilmente luminosa con un funzionamento semplice, networking/controllo flessibile e numerose opzioni di integrazione.

Ottimizzato per le applicazioni professionali, il display BRAVIA FWD-65X85G/T dispone dell'avanzato 4K HDR Processor X1™ di Sony per immagini HDR 4K per colori intensi e contrasto elevato, oltre che del processore 4K X-Reality PRO che esegue l'upscaling di immagini a risoluzione inferiore in modo da renderle simili in termini di qualità al 4K.

Il design pulito e minimale del display mantiene il pubblico concentrato su ciò che conta davvero. Inoltre, il sistema Acoustic Multi-Audio™ di Sony e Sound-from-Picture Reality™ assicurano un'esperienza audio-visiva coinvolgente.

Grazie al controllo avanzato, alla modalità Pro, alla compatibilità interattiva opzionale e a una piattaforma HTML5 integrata, rende facile la creazione di digital signage, in modo da presentare sempre un'immagine chiara.

Arricchisci l'esperienza di visualizzazione del tuo pubblico con la perfetta integrazione TEOS e una scelta di soluzioni integrate per aggiungere funzionalità extra, dal supporto per le sale riunioni all'automazione, senza bisogno di dispositivi o lettori esterni.

Per una tranquillità ancora maggiore ti forniamo anche il servizio di assistenza PrimeSupport con garanzia di 3 anni con sostituzione anticipata. In caso di problemi con il tuo display, ti offriremo un nuovissimo prodotto sostitutivo gratuito anziché la riparazione inclusa come standard. È anche possibile estendere il servizio per altri 2 anni.

## Features

### **Risoluzione dell'immagine 4K (3.840 x 2.160 pixel)**

Grazie a una risoluzione di 8 milioni di pixel, 4 volte superiore a quella del Full HD, il 4K offre una maggiore nitidezza per le soluzioni display per l'area corporate, per il settore education e per le applicazioni di digital signage.

### **Immagini 4K HDR incredibilmente realistiche**

Il nostro 4K HDR Processor X1™ dispone delle tecnologie Object-based HDR remaster e Super Bit Mapping HDR e dell'enhancer di contrasto dinamico. Potrai apprezzare la differenza grazie a una maggiore percezione della profondità, una texture più realistica e pura, colori naturali a livelli di luminosità più elevati.

### **Goditi i più piccoli dettagli**

4K X-Reality PRO esegue l'upscaling delle immagini in modo da renderle simili in termini di qualità al 4K. Le immagini sono nitide e raffinate in tempo reale e rivelano dettagli extra da fonti di immagini a bassa risoluzione.

### **Più colori con il display TRILUMINOUS**

TRILUMINOS Display mappa i colori con una gamma cromatica più ampia, riproducendo fedelmente un mondo di tonalità e

sfumature più ricche e realistiche.

## **Movimento più fluido**

La tecnologia Motionflow XR inserisce frame dell'immagine extra tra gli originali, garantendo dettagli più fluidi e nitidi nelle sequenze in rapido movimento.

## **Ottimizzato per l'uso professionale**

Il modello FWD-65X85G/T soddisfa le esigenze degli ambienti business ed education di oggi, grazie a opzioni per l'installazione flessibile, alla connessione di rete cablata o wireless e al controllo seriale della comunicazione.

## **Integrazione TEOS**

BRAVIA si integra perfettamente con TEOS, la suite di soluzioni per la gestione degli ambienti di lavoro Sony che organizza il controllo di dispositivi e contenuti in riunioni aziendali, sale riunioni e spazi pubblici.

## **Crea applicazioni di digital signage in modo semplice**

Il supporto integrato per HTML5 rende semplice produrre interessanti contenuti di digital signage, senza bisogno di hardware supplementare o di corsi di formazione preliminari. Combina grafica, testo, video 4K e contenuti Web live per produrre accattivanti creazioni di signage in pochi minuti.

## **Audio e immagini in perfetta armonia**

Il nostro sistema Sony Acoustic Multi-Audio™ aggiunge due tweeter con posizionamento del suono sul retro del display agli altoparlanti Bass Reflex per Sound-from-Picture Reality™. Azione e suono sono perfettamente sincronizzati per una visione ancora più coinvolgente.

## **Ottieni il massimo da Android TV**

Scopri un mondo di app e contenuti online per Android TV. Utilizza la ricerca vocale per trovare contenuti in maniera

semplice senza dover digitare.

### Montaggio e installazione flessibili

I Display Professionali BRAVIA offrono opzioni di montaggio flessibili e sono conformi allo standard di montaggio VESA, cosa che ne assicura la semplice integrazione in un'ampia gamma di ambienti.

### Configurazione rapida con la modalità Pro

Personalizza e salva le impostazioni e le caratteristiche del display e copiale in modo semplice su altri display tramite flash memory USB.

### Maggiore tranquillità

Per una tranquillità ancora maggiore, ti offriamo di serie il nostro servizio di assistenza PrimeSupport con garanzia di 3 anni con sostituzione anticipata. In caso di problemi con il tuo display, ti invieremo un'unità sostitutiva senza costi aggiuntivi per evitare interruzioni alla tua attività.

## Specifications

### Sistema TV

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Sistema TV (digitale terrestre) | DVB-T/T2 |
|---------------------------------|----------|

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| Sistema TV (digitale via cavo) | DVB-C |
|--------------------------------|-------|

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Sistema TV (digitale satellitare) | DVB-S/S2 |
|-----------------------------------|----------|

|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Numero di sintonizzatori | 2 (digitali) / 1 (analogico) |
|--------------------------|------------------------------|

(terrestre/via cavo)

|  |   |
|--|---|
| Numero di sintonizzatori (satellitare) | 2 |
|--|---|

## Funzionalità display

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Categoria dimming | Frame Dimming |
|-------------------|---------------|

|         |     |
|---------|-----|
| Display | LCD |
|---------|-----|

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Tipo retroilluminazione | Edge LED |
|-------------------------|----------|

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Luminosità (cd/m <sup>2</sup> ) (*1) | 620 |
|--------------------------------------|-----|

|                            |        |
|----------------------------|--------|
| Rapporto di contrasto (*1) | 1400:1 |
|----------------------------|--------|

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| Rapporto di contrasto dinamico | 550000:1 |
|--------------------------------|----------|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Tempo di risposta (ms) (*1) | 5 |
|-----------------------------|---|

## Specifiche video

|               |  |
|---------------|--|
| Modalità Wide | Zoom grandangolo/Normale/Pieno/Zoom/14:9 |
|---------------|--|

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| 4:3<br>(impostazione predefinita) | Sì  |
| Elaborazione video                | X-Reality PRO 4K  |
| Motionflow                        | Motionflow XR 1000 Hz (100 Hz nativo), modalità automatica  |
| Compatibile con HDR               | Sì (HDR10, HLG, Dolby Vision)   |
| Segnale video                     | 4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz), 720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p |

## Specifiche audio

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Posizione altoparlanti | Lato posteriore + Down Firing |
| Potenza uscita audio   | 10 W + 10 W                   |

## Specifiche di rete

|                   |                                   |
|-------------------|-----------------------------------|
| Wi-Fi diretto     | Sì                                |
| Certificato Wi-Fi | Sì                                |
|                   | Client su rete domestica/Renderer |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| DLNA                        | su rete domestica |
| Miracast (screen mirroring) | Sì                |
| Aggiornamento del firmware  | Sì                |
| Internet Browser            | Vewd              |
| LAN wireless                | Integrata         |

## Funzionalità pratiche

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Riproduzione da USB (contenuti) | MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS (HDV, AVCHD):MPEG2, AVC/MP4 (XAVCS):AVC, MPEG4, HEVC/AVI:Xvid, MotionJpeg/ASF (WMV):VC1/MOV:AVC, MPEG4, MotionJpeg/MKV:Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4, AVC/MP3/ASF (WMA)/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG |
| Orologio a schermo              | Sì  |
| Spegnimento automatico          | Sì  |
| Timer On/Off                    | Sì  |

Google Cast Sì

## Funzioni professionali

Modalità Pro nascosta Sì

Attivazione  
automatica tramite HDMI Sì

Piattaforma HTML Sì

Multicast/IPTV Sì

Compatibile con la  
soluzione di gestione  
completa per l'area di  
lavoro TEOS Manage Sì

Archiviazione  
disponibile 16 GB

Compatibile con  
contenuti TEOS Design personalizzati, testo,  
immagini, video, YouTube, traffico,  
previsioni meteo, informazioni di  
pubblica utilità, Facebook, Twitter,  
PowerPoint e altro ancora

## Ingressi e uscite

|   |   |
|---|---|
| HDCP                                    | HDCP 2.3 (per HDMI 1/2/3/4)                           |
| Ingresso/i<br>connessione RF            | 1 (laterale)  |
| Ingresso/i video<br>composito           | 1 (posteriore)  |
| Ingresso/i video<br>component (Y/Pb/Pr) | 1 (posteriore ibrido con ingresso<br>video composito) |
| Connessione/i HDMI™<br>(totale)         | 4 (3 laterali/1 posteriori)                           |
| Uscita/e audio digitale                 | 1 (posteriore)  |
| USB                                     | 3 (laterali)  |
| Connessione/i<br>Ethernet               | 1 (laterale)  |

## Caratteristiche design

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| Rifinitura (colore<br>superficie)    | Nero                             |
| Supporto da tavolo                   | Separato (richiede assemblaggio) |
| Spaziatura foro<br>compatibile VESA® | Sì                               |
| Passo di foratura                    | 30 x 30 cm                       |

VESA®

## Eco e risparmio energetico

|   |  |
|---|--|
| Classe di consumo energetico                | A  |
| Dimensioni schermo (misurate diagonalmente) | 65" (64,5")                                    |
| Consumo                                     | Standard: 127 W                                |
| Consumo energetico annuale                  | 176 kWh/anno                                   |
| Consumo energetico (in standby)             | 0,50 W   |
| Consumo (in standby di rete)                | 2,00 W (Wi-Fi)/2,00 W (LAN)/1,00 W (Bluetooth) |
| Rapporto di luminanza di picco              | 84%  |
| Contenuto in piombo                         | Sì   |
| Contenuto in mercurio (mg)                  | 0,0  |
| Alimentazione                               | 220-240 V AC                                   |
| Modalità risparmio                          |  |

|  |                |
|--|----------------|
| energetico / Modalità retroilluminazione disattivata | Sì             |
| Controllo dinamico retroilluminazione                | Sì             |
| Sensore di luminosità                                | Sì             |
| Ingresso alimentazione AC                            | 1 (posteriore) |

## Misure

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Solo display (L x A x P) (circa)          | Circa 145,0 x 83,6 x 5,2 (1,41) cm |
| Televisore con supporto (L x A x P) circa | Circa 145,0 x 89,9 x 31,6 cm       |
| Confezione imballata (L x A x P) circa    | Circa 156,5 x 94,6 x 17,9 cm       |

## Peso

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Solo display         | 25,3 kg |
| Display con supporto | 26,3 kg |
| Imballo esterno      | 35 kg   |

## Specifiche del display

|  |                   |
|--|-------------------|
| Angolo di visione<br>(destra/sinistra) | 178 (89/89) gradi |
|--|-------------------|

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Angolo di visione<br>(su/giù) | 178 (89/89) gradi |
|-------------------------------|-------------------|

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Risoluzione del display | QFHD |
|-------------------------|------|

|                     |      |
|---------------------|------|
| Rapporto di formato | 16:9 |
|---------------------|------|

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Sistema operativo | Android 8.0 Oreo |
|-------------------|------------------|

## Specifiche Signage

|   |    |
|---|----|
| Digital Signage HTML5<br>semplice integrato | Sì |
|---|----|

|                |    |
|----------------|----|
| Multicast/IPTV | Sì |
|----------------|----|

## Specifiche controllo

|                |    |
|----------------|----|
| Hotel Mode Pro | Sì |
|----------------|----|

|              |    |
|--------------|----|
| Controllo IP | Sì |
|--------------|----|

|   |    |
|---|----|
| Attivazione<br>automatica tramite<br>HDMI | Sì |
|---|----|

---

## PrimeSupport

|                      |  |
|----------------------|--|
| PrimeSupport incluso | 3 anni di helpdesk standard (lun-ven 9:00-18:00 CET) e servizio di sostituzione avanzata in caso di guasto del prodotto con copertura di tutte le attività logistiche. |
|----------------------|--|

---

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Estensioni opzionali PrimeSupport | Estensione opzionale di 2 anni del contratto di assistenza disponibile: PSP.FW8G-65.2X |
|-----------------------------------|--|

---

## Note

|      |  |
|------|--|
| (*1) | Valore tipico delle specifiche del pannello. |
|------|--|

---

## Gallery

