

FWD-77A9G/T

Display professionali a LED
BRAVIA MASTER Series 4K, Ultra
HD, HDR, OLED da 77"



Overview

Lasciati conquistare dalle straordinarie immagini 4K HDR, dallo stile impeccabile e dall'audio cristallino

Aggiungi un impatto senza precedenti alle tue comunicazioni visive con il display professionale OLED BRAVIA MASTER Series FWD-77A9G/T da 77". Grazie alla combinazione di straordinaria e brillante qualità dell'immagine 4K HDR con facilità d'uso, networking/controllo flessibile e numerose opzioni di integrazione, è la soluzione perfetta per sale riunioni aziendali, lobby e reception.

Ottimizzato per le applicazioni per display professionali, BRAVIA MASTER Series sfrutta tecnologie di visualizzazione OLED all'avanguardia grazie al nostro processore X1™ Ultimate per garantire intense immagini 4K HDR a contrasto elevato.

Il design elegante e minimalista del display FWD-77A9G/T cattura l'attenzione in qualsiasi ambiente. E grazie alla tecnologia Acoustic Surface Audio™, l'audio proviene direttamente dallo schermo a 77", senza la necessità di ulteriori altoparlanti.

Grazie al controllo avanzato, alla modalità Pro, alla compatibilità interattiva opzionale e a una piattaforma HTML5 integrata, rende facile la creazione di digital signage, in modo da presentare

sempre un'immagine chiara.

Arricchisci l'esperienza di visualizzazione del tuo pubblico con la perfetta integrazione TEOS e una scelta di soluzioni integrate per aggiungere funzionalità extra, dal supporto per le sale riunioni all'automazione, senza bisogno di dispositivi o lettori esterni.

Per una tranquillità ancora maggiore ti forniamo anche il servizio di assistenza PrimeSupport con garanzia di 3 anni con sostituzione anticipata. In caso di problemi con il tuo display, ti offriremo un nuovissimo prodotto sostitutivo gratuito anziché la riparazione inclusa come standard. È anche possibile estendere il servizio per altri 2 anni.

Features

Risoluzione dell'immagine 4K (3.840 x 2.160 pixel)

Grazie a una risoluzione di 8 milioni di pixel, 4 volte superiore a quella del Full HD, il 4K offre una maggiore nitidezza per le soluzioni display per l'area corporate, per il settore education e per le applicazioni di digital signage.

Tecnologia dello schermo OLED a contrasto elevato

Ogni pixel auto-illuminato viene controllato in maniera precisa e individualmente, con la tecnologia Pixel Contrast Booster che massimizza il range dinamico per immagini straordinarie con contrasto cromatico senza precedenti. Potrai goderti più che mai dettagli, texture e realismo in ogni scena.

Immagini in 4K incredibilmente realistiche

Il nostro processore Picture Processor X1™ Ultimate, il più potente di sempre, offre le tecnologie Object-based Super Resolution, Object-based HDR remaster e Super Bit Mapping™ 4K HDR che consentono di ottenere immagini eccezionalmente dettagliate e realistiche con colori intensi e una straordinaria riduzione del rumore.

Più colori con il display TRILUMINOUS

TRILUMINOS Display mappa i colori con una gamma cromatica più ampia, riproducendo fedelmente un mondo di tonalità e sfumature più ricche e realistiche.

Movimento più fluido

La tecnologia Motionflow XR inserisce frame dell'immagine extra tra gli originali, garantendo dettagli più fluidi e nitidi nelle sequenze in rapido movimento.

Ottimizzato per l'uso professionale

Il modello FWD-77A9G/T soddisfa le esigenze degli ambienti business ed education di oggi, grazie a opzioni per l'installazione flessibile, alla connessione di rete cablata o wireless e al controllo seriale della comunicazione.

Integrazione TEOS

BRAVIA si integra perfettamente con TEOS, la suite di soluzioni per la gestione degli ambienti di lavoro Sony che organizza il controllo di dispositivi e contenuti in riunioni aziendali, sale riunioni e spazi pubblici.

Crea applicazioni di digital signage in modo semplice

Il supporto integrato per HTML5 rende semplice produrre interessanti contenuti di digital signage, senza bisogno di hardware supplementare o di corsi di formazione preliminari. Combina grafica, testo, video 4K e contenuti Web live per produrre accattivanti creazioni di signage in pochi minuti.

Audio dallo schermo

E grazie alla tecnologia Acoustic Surface Audio™, l'audio proviene direttamente dallo schermo. Tre attuatori dietro il televisore vibrano per creare un'acustica che segue l'immagine. Due subwoofer orientati lateralmente offrono bassi spaziali, incredibilmente ricchi.

Modalità con cassa centrale

Usa BRAVIA come speaker centrale in combinazione con ulteriori sistemi di speaker: ti offrirà un sound perfettamente chiaro.

Ottieni il massimo da Android TV

Scopri un mondo di app e contenuti online per Android TV. Utilizza la ricerca vocale per trovare contenuti in maniera semplice senza dover digitare.

Configurazione rapida con la modalità Pro

Personalizza e salva le impostazioni e le caratteristiche del display e copiale in modo semplice su altri display tramite flash memory USB.

Maggiore tranquillità

Per una tranquillità ancora maggiore, ti offriamo di serie il nostro servizio di assistenza PrimeSupport con garanzia di 3 anni con sostituzione anticipata. In caso di problemi con il tuo display, ti invieremo un'unità sostitutiva senza costi aggiuntivi per evitare interruzioni alla tua attività.

Specifications

Sistema TV

Sistema TV (digitale terrestre)	DVB-T/T2
---------------------------------	----------

Sistema TV (digitale via cavo)	DVB-C
--------------------------------	-------

Sistema TV (digitale satellitare)	DVB-S/S2
-----------------------------------	----------

Numero di

sintonizzatori (terrestre/via cavo)	2 (digitali) / 1 (analogico)
--	------------------------------

Numero di sintonizzatori (satellitare)	2
--	---

Funzionalità display

Display	OLED
---------	------

Specifiche video

Modalità Wide	Zoom grandangolo/Normale/Pieno/Zoom/14:9
---------------	---

4:3 (impostazione predefinita)	Sì
--------------------------------------	----

Elaborazione video	X-Reality PRO 4K
-----------------------	------------------

Motionflow	Motionflow XR, modalità automatica
------------	------------------------------------

Compatibile con HDR	Sì (HDR10, HLG, Dolby Vision)
------------------------	-------------------------------

Segnale video	4096 x 2160p (24, 50, 60 Hz), 3840 x 2160p (24, 25, 30, 50, 60 Hz), 1080p (30, 50, 60, 100, 120 Hz), 1080/24p, 1080i (50, 60 Hz),
---------------	---

720p (30, 50, 60 Hz), 720/24p, 576p, 480p

Specifiche audio

Posizione altoparlanti Lato anteriore

Potenza uscita audio 20 W + 20 W + 10 W + 10 W

Specifiche di rete

Wi-Fi diretto Sì

Certificato Wi-Fi Sì

DLNA Client su rete domestica/Renderer su rete domestica

Miracast (screen mirroring) Sì

Aggiornamento del firmware Sì

Internet Browser Vewd

LAN wireless Integrata

Funzionalità pratiche

MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS (HDV, AVCHD):MPEG2, AVC/MP4

Riproduzione da USB (contenuti)	(XAVCS):AVC, MPEG4, HEVC/AVI:Xvid, MotinJpeg/ASF (WMV):VC1/MOV:AVC, MPEG4, MotionJpeg/MKV:Xvid, AVC, MPEG4, VP8. HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4 AVC/MP3/ASF (WMA)/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG
---------------------------------	--

Orologio a schermo	Sì
--------------------	----

Spegnimento automatico	Sì
------------------------	----

Timer On/Off	Sì
--------------	----

Google Cast	Sì
-------------	----

Funzioni professionali

Modalità Pro nascosta	Sì
-----------------------	----

Attivazione automatica tramite HDMI	Sì
-------------------------------------	----

Piattaforma HTML	Sì
------------------	----

Multicast/IPTV	Sì
----------------	----

Compatibile con la soluzione di gestione completa per l'area di	Sì
---	----

lavoro TEOS Manage

Archiviazione disponibile	16 GB
---------------------------	-------

Compatibile con contenuti TEOS	Design personalizzati, testo, immagini, video, YouTube, traffico, previsioni meteo, informazioni di pubblica utilità, Facebook, Twitter, PowerPoint e altro ancora
--------------------------------	--

Ingressi e uscite

HDCP	HDCP 2.3 (per HDMI 1/2/3/4)
------	-----------------------------

Ingresso/i connessione RF	1 (parte inferiore)
---------------------------	---------------------

Ingresso/i video composito	1 (laterale)
----------------------------	--------------

Connessione/i HDMI™ (totale)	4 (1 laterale, 3 inferiori)
------------------------------	-----------------------------

Uscita/e audio digitale	1 (parte inferiore)
-------------------------	---------------------

USB	2 (lateral) / 1 (inferiore)
-----	-----------------------------

Connessione/i Ethernet	1 (parte inferiore)
------------------------	---------------------

Caratteristiche design

Rifinitura (colore superficie)	Nero
Supporto da tavolo	Separato (richiede assemblaggio)
Spaziatura foro compatibile VESA®	Sì

Eco e risparmio energetico

Classe di consumo energetico	B
Dimensioni schermo (misurate diagonalmente)	77" (76,7")
Consumo energetico (in standby)	0,50 W
Consumo (in standby di rete)	2,00 W (Wi-Fi)/2,00 W (LAN)/0,50 W (CEC)
Contenuto in piombo	Sì
Contenuto in mercurio (mg)	0,0
Alimentazione	220-240 V c.a.
Modalità risparmio	

energetico / Modalità retroilluminazione disattivata	Sì
--	----

Controllo dinamico retroilluminazione	Sì
---------------------------------------	----

Sensore di luminosità	Sì
-----------------------	----

Ingresso alimentazione AC	1 (posteriore)
---------------------------	----------------

Misure

Confezione imballata (L x A x P) circa	Circa 184,9 x 112,3 x 20,5 cm
--	-------------------------------

Peso

Imballo esterno	53 kg
-----------------	-------

Specifiche del display

Angolo di visione (destra/sinistra)	178 (89/89) gradi
-------------------------------------	-------------------

Angolo di visione (su/giù)	178 (89/89) gradi
----------------------------	-------------------

Risoluzione del display	QFHD
-------------------------	------

Rapporto di formato	16:9
---------------------	------

Sistema operativo	Android 8.0 Oreo
-------------------	------------------

Specifiche Signage

Digital Signage HTML5 semplice integrato	Sì
---	----

Multicast/IPTV	Sì
----------------	----

Specifiche controllo

Hotel Mode Pro	Sì
----------------	----

Controllo IP	Sì
--------------	----

Attivazione automatica tramite HDMI	Sì
---	----

PrimeSupport

PrimeSupport incluso	3 anni di helpdesk standard (lun-ven 9:00-18:00 CET) e servizio di sostituzione avanzata in caso di guasto del prodotto con copertura di tutte le attività logistiche.
----------------------	--

Estensione opzionale di 2 anni del

Estensioni opzionali
PrimeSupport

contratto di assistenza disponibile:
PSP.FWOL-77.2X

Gallery



