

HDCAM SR

Per le applicazioni più esigenti, come effetti speciali, 3D, archiviazione e masterizzazione di film, il nostro formato HDCAM SR garantisce un'eccezionale qualità delle immagini e la compressione del segnale al di sopra della media



Overview

HDCAM SR

- Membro della famiglia ad alta definizione
- Dotato di sistema TeleFile™ per migliorare ulteriormente le procedure di gestione degli asset
- Le particelle metalliche ultrasottili ad alte prestazioni e la nuova tecnologia di calandratura danno una resa elevata in termini di output e di rapporto portante/rumore (C/N)
- Resiste a continue riproduzioni e modifiche
- Nastro di pulizia: BCT-HD12CL

* L'assortimento dei prodotti può variare in base alla regione. Consulta il tuo rappresentante Sony locale.

Specifications

Caratteristiche generali

BCT-124SRL: 10

BCT-94SRL: 10

BCT-64SRL: 10

Quantità colli (pezzi)	BCT-40SR: 50 BCT-33SR: 50 "BCT-6SR: 50
------------------------	--

Peso colli (kg)	BCT-124SRL: 767 BCT-94SRL: 724 BCT-64SRL: 677 BCT-40SR: 314 BCT-33SR: 305 BCT-6SR: 263
-----------------	---

Tempo di riproduzione (min)	BCT-124SRL: 124 BCT-94SRL: 94 BCT-64SRL: 64 BCT-40SR: 40 BCT-33SR: 33 BCT-6SR: 6
-----------------------------	---

Lunghezza nastro (m)	BCT-124SRL: 893 BCT-94SRL: 681 BCT-64SRL: 469 BCT-40SR: 293 BCT-33SR: 243 BCT-6SR: 52
----------------------	--

Proprietà magnetiche

Coercività intrinseca (kA/m)	220
------------------------------	-----

Induzione residua (mT)	390
---------------------------	-----

Squadratura (Br/Bm)	0,91
---------------------	------

Fluidità (nm)	4
---------------	---

Proprietà fisiche

Spessore: rivestimento del dorso (μm)	0,5
---	-----

Spessore: strato di supporto (μm)	8
---	---

Spessore: strato magnetico (μm)	0,2
---	-----

Spessore: totale (μm)	11
------------------------------------	----

Larghezza (mm)	12,65
----------------	-------

Spessore strato non magnetico (μm)	2,3
--	-----

Prestazioni video e audio

Densità di registrazione (Mb/pollici 2)	331
---	-----

Uscita riproduzione RF +6,0~8
(dB)

C/N 0

Gallery

