

HDLA-1500/B

Adattatore per obiettivi da studio
HD (Colore scuro)



Overview

L'HDLA-1500/B permette alla telecamera portatile HD HDC-1500 HD di utilizzare gli obiettivi da studio ed il viewfinder da 7" CRT. L'adattatore consente un montaggio della telecamera semplice in assenza di cavi, che permette una rapida configurazione dalla modalità portatile a quella da studio con montaggio su treppiede.

Nota: L'HDLA-1500/B ha uno chassis di colore grigio scuro, perfettamente in linea con la telecamera da studio HDC-1500. Su richiesta, è disponibile la versione più chiara con il modello HDLA-1500.

Questo prodotto viene offerto con PrimeSupport, un comodo servizio di assistenza tecnica telefonica e riparazione gratuita. Potrete così contare sul supporto di Sony per la gestione delle vostre apparecchiature.

Meccanismo di aggancio a scatto immediato

La telecamera può essere installata velocemente e facilmente in questo adattatore. Questo meccanismo esclusivo permette inoltre di collegare e scollegare l'HDC-1500 senza bisogno di rimuovere l'obiettivo.

Montaggio semplificato della testa della telecamera

Per le applicazioni da studio e in esterni, l'adattatore per obiettivi

di grandi dimensioni incorpora un meccanismo semplificato per passare rapidamente dalla modalità portatile a quella da studio con montaggio su treppiede.

Connessione senza cavi grazie all'attacco "hot shoe"

Grazie a un esclusivo meccanismo di connessione, i segnali di alimentazione, video e di controllo vengono trasmessi direttamente dall'HDC-1500 all'HDLA-1500/B

Alimentazione per il teleprompter integrata

Quando viene utilizzato con l'unità di controllo HDCU-1000, l'adattatore fornisce alimentazione AC 200-240V

Stessa modalità operativa di una telecamera da studio.

L'HDLA-1500 adotta tutti i controlli e le funzioni tradizionalmente associate a una camera da studio vera e propria. Inoltre, la posizione del viewfinder è notevolmente più bassa rispetto ai modelli precedenti. Questa struttura migliora sensibilmente la visione dell'operatore e riduce il parallasse tra l'asse ottico della telecamera e il mirino.

Features

Design esclusivo con viewfinder posizionato più in basso

Posizione del viewfinder regolabile

Meccanismo di aggancio a scatto

Related products



HDCU-

5000

Unità di controllo
della telecamera
(CCU) per le serie di
system camera HDC-
5500 e HDC-3500/3100

Gallery

