

HDLA-1505

Adattatore per ottiche grandangolari HD



Overview

L'HDLA-1505 consente di utilizzare la telecamera portatile HDC-1500 HD o la telecamera SuperMotion HDC-3300 con ottiche grandangolari da studio/OB e viewfinder LCD. A differenza dei kit di configurazione per ottiche tradizionali, l'HDLA-1505 consente di montare la telecamera senza cavi in modo estremamente semplice, per passare rapidamente e senza difficoltà dalle riprese a mano alla configurazione su treppiede.

Nota

Lo chassis dell'HDLA-1505 è di colore grigio chiaro, come la telecamera da studio HDC-1000. Se necessario, è disponibile anche una versione di colore scuro.

Meccanismo di aggancio a scatto immediato

La telecamera può essere installata rapidamente e facilmente sull'adattatore. Questo esclusivo meccanismo consente di collegare e scollegare l'HDC-1500 senza rimuovere l'ottica grandangolare.

Montaggio rapido della testa della telecamera portatile

Per le applicazioni da studio e di unità mobili, l'adattatore per ottiche grandangolari incorpora un meccanismo semplificato per passare rapidamente dalla modalità portatile a quella da studio con montaggio su treppiede.

Funzionamento senza cavi: il montaggio a slitta contiene tutte le connessioni

Utilizzando un innovativo meccanismo di blocco, i segnali di controllo, video e alimentazione vengono trasmessi dall'HDC-1500 all'HDLA-1505, senza richiedere cavi aggiuntivi.

Il viewfinder HDVF-C730W non richiede una connessione via cavo tradizionale

Alimentazione per teleprompter integrata

Quando viene utilizzato con l'unità di controllo della telecamera HDCU-1000, l'adattatore per ottiche fornisce a sua volta alimentazione AC di 200-240 V

Stesse prestazioni di una telecamera da studio

Questa unità è dotata di tutti i controlli e di tutte le funzioni tradizionalmente associate a una telecamera da studio vera e propria.

Compatibile con il viewfinder LCD a colori HDVF-C730W

L'HDLA-1505 è progettato appositamente per consentire di montare l'HDVF-C730W sulla parte posteriore del corpo della telecamera. Il viewfinder CRT da 7" HDVF-700A non può essere utilizzato con questo adattatore per ottica

Features

Design compatto con viewfinder posizionato più in basso

Meccanismo di aggancio a scatto

Related products



NETWORKED **4K**

HDCU- 5000

Unità di controllo
della telecamera
(CCU) per le serie di
system camera HDC-
5500 e HDC-3500/3100

Gallery

