

HDVF-C35W

Viewfinder LCD a colori HD



Overview

Il viewfinder LCD a colori da 3,5" HDVF-C35W offre immagini nitide e definite grazie al display LCD TFT a colori. Sfruttando un oculare rimovibile appositamente progettato, i cameraman possono visualizzare chiaramente le immagini da varie posizioni e angolazioni. In aggiunta, il display LCD offre un ampio angolo di visione, per permettere a più persone di vedere contemporaneamente la stessa immagine. Il viewfinder è dotato di una lente asferica nell'oculare che riduce le aberrazioni da un'estremità all'altra dell'immagine visualizzata, per un una messa a fuoco ancora più precisa.

Features

Ampio display LCD da 3,5"

Supporta frame rate multipli

Il design rimovibile dell'oculare permette all'utente di visualizzare direttamente l'LCD

Lente di ingrandimento ad alte prestazioni per immagini senza distorsioni

La funzione di ingrandimento 3x semplifica le operazioni di messa a fuoco, soprattutto quando sono utilizzati obiettivi a focale fissa

È possibile generare segnali nella scala di grigi per consentire ai cameraman di regolare l'esposizione al livello desiderato

Passaggio da visualizzazione a colori o in bianco e nero

Due interruttori assegnabili per richiamare le impostazioni preconfigurate e le funzioni più utilizzate

Specifications

Generale

Alimentazione	Da 10,5 a 17 V DC (fornita dalla telecamera)
Consumo	6,3 W
Temperatura di esercizio	Da -20 °C a +45 °C (da -4 °F a +113 °F)
Temperatura di conservazione	Da -20 a +60 °C
Peso	850 g
-- LCD--	tipo LCD
Dimensioni dell'area di visualizzazione dell'immagine	76,8 × 43,2 mm (O/V, rapporto di formato 16:9)

Prestazioni

Luminosità	250 cd/m2
Risoluzione	500 linee o più
Formati supportati	1080/23.98PsF, 24PsF, 25PsF, 29.97PsF, 30PsF 1080/50i, 59.94i, 60i
Temperatura del colore	6500K (con cilindro del viewfinder e oculari montati)
Indicatori	Tally verde, REC/TALLY, BATT, !, MAG, spare, SAVE

Segnali di ingresso

Pb, Pr	0,7 Vp-p, asincrono, 75 ? terminato
Y	1,0 Vp-p, sincrono, 75 ? terminato

Connettore

Connettore della telecamera	Round 20-pin
-----------------------------	--------------

Accessori in dotazione

Manuale operativo (1)

Gallery

