

HDVF-L770

Viewfinder LCD Full HD da 7"
regolabile tramite grande
impugnatura



Overview

Grande pannello LCD Full HD 1920 x 1080 da 7", ideale per le produzioni live 4K, compatibile con telecamere da studio, camcorder XDCAM, F65 e PMW-F55 di Sony

Il viewfinder LCD Full HD da 7" HDVF-L770 può essere utilizzato con tutta la linea di telecamere da studio, camcorder XDCAM (con cavo VF e adattatore a V opzionali) e serie F65 e PMW come i modelli PMW-F55 e PMW-F5 di Sony, in configurazioni di produzione live 4K e HD. Il pannello LCD 1920 x 1080 consente una messa a fuoco più precisa, con un rapporto di contrasto molto elevato pari a 1000:1 e funzione di monitoraggio della forma d'onda (WFM) per un controllo dell'esposizione molto preciso. Il viewfinder integra lo stesso meccanismo dello chassis del viewfinder OLED HDVF-EL75 ed è dotato di grande impugnatura, meccanismo di sollevamento, cornice e leva di blocco sollevamento/tilt per la regolazione della frizione. Un connettore di ingresso 3G-SDI aggiunge flessibilità per la visualizzazione del flusso dalla telecamera o di sorgenti esterne mentre sei interruttori assegnabili sull'impugnatura consentono configurazioni personalizzate. Inoltre, il viewfinder è dotato di copriobiettivo applicabile con meccanismo sollevabile.

Pannello LCD Full HD 1920 x 1080 da 7" ideale per produzioni live 4K e HD

Messa a fuoco più semplice e precisa, specialmente in

applicazioni 4K con telecamere F65 e PMW-F55.

Rapporto di contrasto elevato pari a 1000:1

Migliore visualizzazione dell'immagine in applicazioni outside broadcast live.

Funzione di monitoraggio della forma d'onda (WFM)

Monitoraggio completo dell'immagine per un controllo dell'esposizione molto preciso.

Connettore di ingresso 3G-SDI esterno

Consente di verificare le sorgenti video esterne sul campo, anche da apparecchiature di terze parti.

Meccanismo regolabile e grande impugnatura

Meccanismo di sollevamento, grande impugnatura e cornice con leva di blocco per la regolazione della frizione.

Features

Pannello LCD Full HD 1920 x 1080 da 7" con rapporto di contrasto elevato

Il pannello LCD di precisione da 1920 x 1080 pixel offre un'eccellente qualità Full HD per una messa a fuoco più semplice e precisa, specialmente in applicazioni 4K con telecamere F65 e PMW-F55. Inoltre, il viewfinder è applicabile a tutte le telecamere da studio e camcorder XDCAM di Sony (con cavo VF e adattatore a V opzionali).

Rapporto di contrasto elevato

L'elevato rapporto di contrasto 1000:1 garantisce una migliore visualizzazione delle immagini in applicazioni outside broadcast live.

Funzione di monitoraggio della forma d'onda (WFM)

La funzione WFM offre il monitoraggio completo dell'immagine,

per un controllo dell'esposizione molto preciso e una regolazione della messa a fuoco ottimale.

Connettore di ingresso 3G-SDI esterno

L'ingresso 3G-SDI consente di monitorare i segnali SDI esterni fino a 3G-SDI. È inoltre possibile verificare le sorgenti video esterne nel campo, anche da apparecchiature di terze parti, e includere un video di ritorno aggiuntivo alla telecamera.

Meccanismo regolabile e grande impugnatura

HDVF-L770 offre un meccanismo di regolazione della posizione flessibile e una grande impugnatura dotata di meccanismo di sollevamento e cornice con leva di blocco per la regolazione della frizione. Sei interruttori assegnabili sull'impugnatura consentono configurazioni personalizzate.

Copriobiettivo con meccanismo sollevabile e cavo HDVF

Il viewfinder viene fornito con copriobiettivo con meccanismo sollevabile e cavo HDVF.

Related products



HDVF-EL75

Viewfinder OLED da 7,4" per telecamere portatili



HDVF-L750

Viewfinder LCD Full HD da 7"



F65

Telecamera SRMASTER con sensore CMOS 8K Super 35 mm



PMW-F55

Telecamera CineAlta compatta con sensore CMOS 4K Super 35mm, funzionalità di registrazione HD/2K/4K su memory card SxS e uscita RAW 2K/4K a 16 bit



PMW-F5

Telecamera CineAlta compatta con sensore CMOS 4K Super 35mm, funzionalità di registrazione HD/2K su scheda di memoria SxS e uscita RAW 2K/4K a 16 bit



PDW-850

I tre sensori CCD Power HAD FX da 2/3" del camcorder Professional Disc XDCAM HD422 offrono la migliore qualità dell'immagine e contenuti semplici da condividere e archiviare



HXC-FB80

Telecamera da studio HD a colori con tre sensori CMOS Exmor™ da 2/3 di pollice



UHC-8300

UHC-8300 Sistema di telecamere con 3 sensori CMOS 8K UHCU-8300 Unità di controllo della telecamera 8K UKUCU-8001 (interfaccia ST 2110 8K) UZCU-SNMP80 (SNMP per ST 2110 8K) UKCU-IP01F (Networked Media Interface)



HDLA-3501

Adattatore per ottiche grandangolari



HDLA-3505

Adattatore per ottiche grandangolari

Gallery

