

## HKC-T1500

Adattatore di estensione per  
CCD (fino a 50 m) per HDC-  
1500R/1550R/1400R/1450R



### Overview

L'adattatore multiplo HKC-T1500 per telecamere ad alta definizione multiformato HDC1500 e HDC1550 migliora la flessibilità operativa di questi modelli Sony permettendo al blocco del sensore dell'immagine di essere separato dal corpo della telecamera tramite un cavo multi-core di massimo 50 metri. Ciò consente di ottenere un assetto di imaging estremamente compatto, perfetto da utilizzare sia in modalità manuale che fissa per ottenere riprese con un punto di vista unico. Progettato per i modelli HDC-1500 e HDC-1550, supporta il funzionamento a 1080/50p e viewfinder a colori, come il nuovo HDVF-C35W di Sony.

Le telecamere portatili HDC1500 e HDC1550 (interfaccia triassiale) presentano sensori CCD a scansione progressiva 1920x1080 da 2,2 megapixel ad alte prestazioni, per la massima stabilità e qualità dell'immagine. La tecnologia CCD combina l'acquisizione dell'immagine nativa 1080/60P con un'elaborazione dell'immagine video di recente sviluppo, utilizzando la modernissima tecnologia di semiconduzione a 0,11  $\mu\text{m}$ .

Le nuove telecamere operano su tutta la gamma di standard HD, tra cui:

- Modalità interlacciata 1080i a 1080/59.94i, 50i
- Modalità progressiva 1080p a 1080/23.98p, 29.97p, 24p,

25p, 50p\*, 60p\*

- Modalità progressiva 720P a 720/59.94p, 50P

\*Uscita della testa della telecamera solo tramite dual-link.

## **Gruppo ottico compatto**

Quando il blocco CCD è montato sull'adattatore multiplo, permette di ottenere un'unità ultra compatta ideale per gli spazi più ristretti, come in auto o persino in moto. Il sistema può essere utilizzato in modalità manuale o installato su qualsiasi supporto per telecamera standard.

## **Peso ridotto**

La separazione del gruppo ottico rappresenta una soluzione ideale anche quando il peso è un fattore critico, ad esempio nelle riprese manuali prolungate.

## **Massime prestazioni**

"HDC-1500 mantiene invariate le sue prestazioni anche collegata all'adattatore ""split"", offrendo una risoluzione molto più elevata di quella ottenibile con una telecamera compatta dedicata."

## **Conversione rapida tra le modalità**

Il blocco dell'ottica dell'HDC-1500 può passare rapidamente dal funzionamento normale a quello in configurazione multipla, evitando così di ricorrere a una telecamera compatta dedicata. L'HKC-T1500 può essere utilizzato con qualsiasi testa delle telecamere HDC-1500 o 1550.

## **Ampia scelta di formati**

Quando la telecamera è utilizzata con l'HKC-T1500 non ci sono limiti: sono supportati tutti i formati HD standard

- Modalità interlacciate 1080i - 1080/59.94i, 50i
- Modalità progressive 1080p - 1080/23.98p, 29.97p, 24p, 25p, 50p\*, 60p\*

- Modalità progressiva 720p - 720/59.94p, 50p

\*Uscita della testa della telecamera solo tramite dual-link

## Gallery

