

## HKCU-REC50

Opzione di registrazione per  
HDCU-5000



### Overview

HKCU-REC50 aggiunge una funzione di registrazione interna all'unità di controllo della telecamera (CCU) HDCU-5000, aumentando la versatilità e l'efficienza del sistema di telecamere completo nelle applicazioni di produzione live.

L'aggiunta di HKCU-REC50 consente all'unità di controllo della telecamera di effettuare registrazioni live direttamente dalla telecamera. Senza bisogno di registratori supplementari o cablaggio extra, la produzione viene semplificata grazie a un migliore utilizzo dello spazio all'interno di un OB Van. Durante la registrazione, i file possono essere trasferiti in tempo reale dall'unità di controllo della telecamera a un SSD portatile o a sistemi di archiviazione via rete. I file registrati sono accessibili immediatamente dopo la ripresa, consentendo così di risparmiare tempo senza dover attendere per i trasferimenti di file.

L'unità di controllo della telecamera con HKCU-REC50 è in grado di registrare segnali 4K e HD contemporaneamente, rendendo il sistema ideale per la produzione live simultanea in 4K HDR e HD SDR con le telecamere HDC-5500/3500/3100 con compatibilità HDR.

L'avvio e l'interruzione della registrazione e il trasferimento di file in rete possono essere controllati utilizzando il software per il

controllo di rete integrato PWA-RCT1\* per il server di produzione live PWS-4500 e per HKCU-REC50.

\* È richiesta la licenza PWAL-RCT50 aggiuntiva.

## Features

### **Trasferimento file diretto a SSD o NAS**

HKCU-REC50 aggiunge interfacce USB 3.0 e in fibra ottica a 10 GB all'unità di controllo della telecamera, consentendo il trasferimento diretto di file a SSD (Solid State Drive) portatili o dispositivi NAS (Network Attached Storage). Il trasferimento di file in tempo reale durante la registrazione consente di risparmiare tempo senza attendere i trasferimenti di file dopo le riprese.

### **Riproduzione durante la registrazione**

HDCU-5000 è in grado di riprodurre i file durante la registrazione per una conferma visiva istantanea dei contenuti registrati.

### **Funzione di trasferimento mirror**

La CCU HDCU-5000 è dotata di due connettori USB per il trasferimento simultaneo di file in tempo reale su due unità SSD portatili. Ciò consente di proteggere i contenuti su due unità portatili e di registrarli internamente sulla CCU subito dopo le riprese, contribuendo a velocizzare le attività di produzione quotidiane.

### **Funzionalità di registrazione compatta nella CCU da rack pieno**

La scheda di registrazione opzionale HKCU-REC50 è alloggiata all'interno della CCU. Ciò semplifica la configurazione del sistema garantendo al contempo un funzionamento affidabile e l'ottimizzazione degli spazi a bordo di un OB Van, senza dover ricorrere a un registratore esterno o a cavi di connessione.

### **Supporto codec multi-formato**

HKCU-REC50 supporta più formati di registrazione in codec 4K e

HD:

Codec 4K\*: XAVC-I QFHD 480, XAVC-I QFHD 300, XAVC-L422 QFHD 200

Codec HD: XAVC-I HD 100, MPEG HD 422, DNxHD

Il codec DNxHD richiede una licenza codec aggiuntiva.

\* Richiede una licenza di registrazione 4K HZCU-UHDR50.

## Registrazione audio esterna

L'audio esterno supporta il segnale d'ingresso con SDI integrato e audio analogico.

## Related products



NETWORKED LIVE

### HDCU-5000

Unità di controllo della telecamera (CCU) per le serie di system camera HDC-5500 e HDC-3500/3100



NETWORKED LIVE

### HDC-3100

System camera portatile con tre sensori CMOS da 2/3" per funzionamento su connessione a fibra ottica



NETWORKED LIVE

### HDC-3500

System camera portatile con tre sensori CMOS 4K da 2/3" per l'uso con connessioni in fibra ottica



NETWORKED LIVE

### HDC-5500

System camera portatile ad alte prestazioni con tre sensori CMOS 4K da 2/3" e uscita 4K diretta



### HZCU-UHDR50

Licenza di registrazione 4K per HDCU-5000/5500/3500



### PWAL-RCT50

CCU opzionale di registrazione per PWA-RCT1



### HZCU-DHR50

Licenza codec DNxHD per unità di controllo telecamera HDCU-5000, HDCU-5500 e HDCU-3500



NETWORKED LIVE

### HDC-3500V

System camera portatile con tre sensori CMOS da 2/3"



## **HDC- 5500V**

System camera  
portatile con tre  
sensori CMOS 4K da  
2/3"

## Gallery

