

HXCE-FB70

Unità di estensione
alimentazione per camcorder
PMW-320/350/400/500 e HXC-
D70



Overview

Estende la connessione a fibra da 250 m a 10 km

HXCE-FB70 è un modulo di estensione per la connessione a fibra ottica tra l'adattatore CA-FB70 e il CCU a fibra ottica HXCU-FB70. Riceve l'alimentazione tramite fibra da HXCU-FB70. Si collega poi al CA-FB70 con un cavo in fibra a modalità unica. In questo caso è in grado di estendere la distanza da 250 m a 250 m + 10 km se il CA-FB70 è alimentato localmente. L'HXCE-FB70 è progettato per l'utilizzo con camcorder PMW-320/350/400/500 e HXC-D70.

Immagini Full HD e collegamento con tutti i segnali

HXCE-FB70 offre un'eccezionale qualità delle immagini insieme alla massima flessibilità di integrazione, grazie alla possibilità di estendere l'operatività Full HD a tutti i segnali (Tally, Intercom, Video Return e Prompter).

Features

Connessione a fibra ottica

HXCE-FB70 garantisce la migliore qualità dell'immagine e una facile integrazione grazie alla connessione in fibra ottica per distanze fino a 250 m con l'alimentatore, o fino a 10 km con fibra a modalità unica e alimentatore locale.

Connessione per tutti i segnali

HXCE-FB70 offre flessibilità di integrazione e la possibilità di estendere le funzionalità con tutti i segnali (Tally, Intercom, Video Return e Prompter) in Full HD.

Design leggero ed estremamente compatto

La struttura compatta ne facilita il posizionamento in qualsiasi spazio disponibile in prossimità dell'evento, pur rimanendo poco evidente. Facile da trasportare, grazie alla maniglia che ne facilita l'installazione e l'approntamento.

Funzionamento con CA-FB70 e HXCU-FB70 per una maggiore flessibilità

L'HXCE-FB70 può essere posizionato tra l'adattatore a fibra ottica CA-FB70 e la CCU a fibra ottica HXCU-FB70 quando è necessario alimentare il CA-FB70 fissato alla telecamera HXC-D70 o ai camcorder PMW-320/350/400/500, o quando è richiesta una trasmissione del segnale su grandi distanze tra il CA-FB20 e l'HXCU-FB70.

Opzioni per i connettori

HXCE-FB70 viene fornita con la dotazione standard di 2x connettori ottici CON DUO. In alternativa, è possibile impiegare connettori di Lemo mediante il kit del connettore in fibra Lemo HKC-LC02 con HXCU-FB70 / HXCE-FB70, o il kit HKC-LC01 con CA-FB70 / HXCE-FB70.

Related products



HXC-P70

Compatta system camera Full HD/SD dai costi contenuti, con tre sensori CMOS Exmor da 2/3" e connessione diretta tramite cavo in fibra



HXC-FB80

Telecamera da studio HD a colori con tre sensori CMOS Exmor™ da 2/3 di pollice

ottica

Gallery

