

HXCE-FZ90

Unità di estensione della telecamera per HXC-FZ90



Overview

Estende la connessione delle fibre fino a 10 km

HXCE-FZ90 è molto utile per costruire un sistema flessibile. Puoi combinare il cavo ibrido CCFN di Sony e la fibra monomodale al fine di mantenere la durata del cablaggio su lunghe distanze. HXCE-FZ90 può alimentare HXC-FZ90 e può prolungare la distanza di estensione da 300 m + 10 km.

Qualità dell'immagine 4K e connessione per tutti i segnali

HXCE-FZ90 offre immagini eccellenti e un'integrazione flessibile nonché la possibilità di ampliare il funzionamento con i segnali in 4K/Full HD.

Features

Connessione in fibra ottica

HXCE-FZ90 garantisce un'eccellente qualità dell'immagine e una facile integrazione grazie alla connessione in fibra ottica per distanze fino a 300 m con l'alimentatore, o fino a 10 km con fibra monomodale e alimentatore locale.

Design leggero ed estremamente compatto

La struttura compatta ne facilita il posizionamento in qualsiasi spazio disponibile in prossimità dell'evento, pur rimanendo poco evidente. Facile da trasportare, grazie alla maniglia che ne facilita l'installazione e l'approntamento.

Opzioni per i connettori

HXCE-FZ90 viene fornita con la dotazione standard di 2 connettori ottici CON DUO. È possibile adottare connettori di tipo Lemo come alternativa ottica, utilizzando HKC-LC01 e il connettore in fibra di tipo Lemo, HKC-LC02.

Specifications

Generale

Alimentazione	Da 100 V a 240 V AC 50/60 Hz
---------------	---------------------------------

Consumo di corrente	2,1 A (max)
---------------------	-------------

Temperatura di esercizio	Da 5 °C a 40 °C Da 41 °F a 104 °F
--------------------------	--------------------------------------

Temperatura di conservazione	Da -20 °C a +60 °C Da -4 °F a +140 °F
------------------------------	--

Dimensioni	104 × 62 × 360 mm 4 1/8x 2 1/2x14 1/4 pollici l/a/p, escluse sporgenze)
------------	---

Peso	Circa 2,1 kg Circa 4 lb. 10 oz.
------	------------------------------------

Ingresso/Uscita

Telecamera	Multi-connettore optoelettrico
------------	--------------------------------

CCU	Connettore di fibra ottica
-----	----------------------------

Accessori in dotazione	<p>CD-ROM di istruzioni operative (1)</p> <p>Prima di usare questa unità (1 set)</p> <p>Garanzia (1)</p>
------------------------	--

Accessori opzionali	<p>Cavo in fibra ibrida CCFN-25/50/100/150/200/250</p> <p>Accoppiatore per cavo CCFN-JC1 Stati Uniti e Canada: Porta spina B (2-990-242-01)</p> <p>Altre aree: Porta spina C (3-613-640-01) Stati Uniti e Canada: Set cavo di alimentazione (1-551-812-XX)</p> <p>Altre aree: Set cavo di alimentazione (1-782-929-XX)</p> <p>Manuale di assistenza</p>
---------------------	---

Related products



HXCU-FZ90

Unità di controllo 4K/HD per telecamere HXC-FZ90



HXC-FZ90

Sistema di telecamere da studio portatile HXC-FZ90 per produzione HD



ILME-FR7

Telecamera PTZ Full-Frame Cinema Line con ottica intercambiabile e range dinamico con oltre 15 arresti, 4K High-Frame-Rate (QFHD) 120 fps, Fast Hybrid & Real-Time Eye AF e scienza del colore S-Cinetone™



HZC-UHD9 / HZC-UHD9M / HZC-UHD9W

Licenze software per riprendere video 4K con HXC-FZ90

Gallery

