

HXCU-FB70

CCU a fibra ottica per
l'adattatore CA-FB70 per modelli
HXC-P70, HXC-D70 e PMW-
320/350/400/500



Overview

CCU a fibra ottica per l'adattatore CA-FB70

L'unità CCU a fibra ottica HXCU-FB70 per i modelli HXC-D70 e PMW-320/350/400/500 consente la connessione all'adattatore telecamera a fibra ottica CA-FB70. Grazie all'unità CCU è possibile controllare HXC-D70 e PMW-320/350/400/500 fino a una distanza massima di 250 metri, con alimentazione e segnali Tally, Intercom, Video Return e Prompter.

Features

Connessione a fibra ottica

HXCU-FB70 garantisce la migliore qualità dell'immagine e una facile integrazione grazie alla connessione in fibra ottica per distanze fino a 250 m con l'alimentatore, o fino a 10 km con fibra a modalità unica e alimentatore locale.

Connessione per tutti i segnali

HXCU-FB70 offre flessibilità di integrazione e la possibilità di estendere le funzionalità con tutti i segnali (Tally, Intercom, Video Return e Prompter) in Full HD.

Compatibile con i pannelli per il controllo remoto della serie RCP-1xxx e il software RCP

HXCU-FB70 permette di utilizzare i pannelli per il controllo remoto della serie RCP-1xxx, ampiamente utilizzati con le telecamere di sistema HD. Inoltre, è possibile ridurre i costi del

sistema utilizzando HZC-RCP5 (PC-RCP) per il collegamento in rete e la visualizzazione dei parametri su un grande schermo.

Funzionamento con CA-FB70 e HXCE-FB70 per una maggiore flessibilità

Il modello HXCU-FB70 funziona in modo efficiente con l'adattatore telecamera a fibra ottica CA-FB70 e con l'unità di estensione di alimentazione HXCE-FB70 quando è necessaria alimentazione per CA-FB70 collegato alla telecamera HXC-D70 o ai camcorder PMW-320/350/400/500, oppure quando è necessaria una trasmissione di segnale a lunga distanza tra CA-FB70 e HXCU-FB70.

Opzioni per i connettori

L'HXCU-FB70 viene fornito con un connettore Neutrik optical CON DUO, che accetta sia un connettore LC-Duplex, offrendo un cavo a fibre ottiche a modalità semplice dai costi ridotti, che il connettore Neutrik opticalCON, per una configurazione più sofisticata con alimentazione SMPTE e cavo composito in fibra. Come alternativa opzionale, è possibile adottare i connettori Lemo, utilizzando il kit del connettore in fibra Lemo HKC-LC02 con i modelli HXCU-FB70 / HXCE-FB70.

Uscite selezionabili

L'HXCU-FB70 è provvisto di 4 uscite SD/HD-SDI selezionabili.

Related products



CA-FB70

Adattatore a fibra ottica per telecamere HXC-D70 e camcorder PMW-320/350/400/500



HXC-P70

Compatta system camera Full HD/SD dai costi contenuti, con tre sensori CMOS Exmor da 2/3" e connessione diretta tramite cavo in fibra

ottica

Gallery

