

HXR-FMU128

Unità di registrazione su memoria flash da 128 GB



Overview

L'unità di memoria flash HXR-FMU128 è un registratore su memoria allo stato solido opzionale per i camcorder NEX-FS700E, NEX-FS700EK, NEX-FS100E, NEX-FS100EK, NEX-EA50E e HXR-NX5E, e si collega direttamente e con facilità sul lato destro della telecamera. La funzionalità di registrazione ibrida è consentita dalla registrazione contemporanea su HXR-FMU128 e memory card. L'unità offre inoltre registrazioni di lunga durata (fino a 10 ore) con la massima qualità HD possibile (28 Mbps) e di 11 ore a 24 Mbps

Registrazione ibrida

HXR-FMU128 può eseguire registrazione simultanea di contenuti HD e video HD, oltre alla combinazione HD/SD, offrendo backup immediato e un workflow NLE rapido insieme alla flessibilità della registrazione sul campo.

Attacco semplice diretto

HXR-FMU128 è stata sviluppata appositamente per il camcorder HXR-NX5E e si collega direttamente e con facilità sul retro della telecamera.

Registrazione di lunga durata

L'unità di memoria offre circa di 10 ore di registrazione HD continua a 28 Mbps, la modalità di qualità più elevata, e 11 ore a 24 Mbps, particolarmente utile per videografi specializzati in produzioni aziendali e di eventi che desiderano tempi di

registrazione più lunghi.

Specifications

Generale

Capacità	128 GB (Fat 32)
Sistemi operativi supportati	Windows XP SP3 (edizioni a 64 bit e Starter non supportate) Windows Vista SP2 (edizione Starter non supportata) Windows 7 Mac OS X (10.4 o versione successiva)
Temperatura di esercizio	0-40°C
Ingressi/Uscite	USB: USB 2.0 Mini B (1 uscita)
Alimentazione	5 V DC (alimentazione fornita dalla telecamera)
Consumo	0,9 W (alimentazione fornita dalla telecamera)
Dimensioni (L x A x P)	5,4 x 8,5 x 1,7 cm
Peso	80 g

Durata di registrazione

2 canali PCM lineare	PS (28 Mbps): 10 ore e 0 minuti
	FX (24 Mbps): 11 ore e 40 minuti
	FH (17 Mbps): 15 ore e 30 minuti
	HQ (9 Mbps): 26 ore e 10 minuti
	LP (5 Mbps): 41 ore e 30 minuti

2 canali Dolby Digital	PS (28 Mbps): 10 ore e 35 minuti
	FX (24 Mbps): 12 ore e 20 minuti
	FH (17 Mbps): 16 ore e 20 minuti
	HQ (9 Mbps): 29 ore e 50 minuti
	LP (5 Mbps): 51 ore e 20 minuti

Definizione standard	Modalità HQ: 32 ore, 40 minuti
----------------------	--------------------------------

Gallery

