

## Interactive Overlays

Cornici touch screen interattive per Display Professionali da 43", 49", 55", 65", 75", 85" e 100"



### Overview

#### **Scopri la potenza del touch**

Queste cornici touch screen sottili e semplici da installare, disponibili per schermi di dimensioni che vanno dai 43" ai 100", trasformano i Display Professionali\* in grandi schermi interattivi con funzionalità touch, ideali per numerose applicazioni nei settori corporate ed education.

La tecnologia touch IR o capacitiva (PCAP) affidabile e precisa assicura un funzionamento fluido e reattivo con dieci punti touch. La resistente superficie antiriflesso delle cornici touch screen assicura una visibilità ottimale anche in ambienti soleggiati.

I nostri Display Professionali\* touch sono perfetti per un'ampia gamma di applicazioni di signage interattivo e chioschi informativi, da scuole, università, musei e librerie a sale riunioni e uffici, lobby di hotel, aree dedicate all'ospitalità, negozi e attrazioni turistiche.

\*I Display Professionali sono venduti separatamente

### Features

#### **Coinvolgi il pubblico con un tocco**

Le cornici touch screen reattive e di alta qualità trasformano il tuo

Display Professionale (disponibile separatamente) in un terminale interattivo maxi con tecnologia touch.

### **Touch screen sensibile e preciso**

Il coinvolgimento del pubblico è nelle tue mani. I clienti non potranno fare a meno di toccare questi splendidi schermi di grandi dimensioni: 10 punti multi-touch assicurano prestazioni precise e reattive su tutta la superficie del display.

### **Ampia scelta di dimensioni dello schermo**

La gamma completa di cornici touch screen offre compatibilità garantita con i modelli di Display Professionali attuali nei formati che vanno da 43" fino a 100" (modelli PCAP fino a 75").

### **Massimo impatto sul pubblico, costi di esercizio minimi**

Alimentata da un collegamento USB diretto, la cornice touch screen a basso consumo riduce i costi di esercizio (lo schermo è alimentato separatamente).

### **Visione splendida in ogni condizione di illuminazione**

La resistente superficie antiriflesso della cornice touch screen assicura una visibilità ottimale anche in ambienti con luce intensa.

### **Configurazione e installazione semplici e veloci**

Grazie all'installazione e alla configurazione immediate, l'implementazione della tua soluzione touch interattiva richiede solo pochi minuti.

### **Aggiungi il tocco finale**

Personalizza il tuo touch screen con una cover opzionale per la cornice. È disponibile una scelta di cover in colori e design accattivanti che permettono alle cornici di fondersi magnificamente in qualsiasi ambiente.

## Specifications

IR	
Dimensioni cornice (diagonale)	43", 49", 55", 65", 75", 85", 100"
Design - Colore	Nero
Design - Dimensioni cornice (mm)	43-55": 25 mm 65-75": 28 mm 85-100": 30 mm
Vetro - Antiriflesso	Sì
Vetro - Spessore	43-55": 3 mm 65-75": 4 mm 85-100": 5 mm
Tecnologia	IR
Tecnologia - Numero di punti touch	10 punti
Tecnologia - Tempo di risposta	<8 ms
Tecnologia - Precisione massima dei punti touch	1 mm
Tecnologia - Resistenza touch	Libertà creativa

Alimentazione - Potenza d'ingresso	USB HID. Non richiede driver
Alimentazione - Consumo energetico (W)	<2,5 W
Ambiente - Temperatura di esercizio	-20°C - 70°C
Ambiente - Temperatura di conservazione	-40°C - 85°C
Ambiente - Umidità di esercizio	10% - 90% RH (senza condensa)
Ambiente - Umidità di conservazione	10% - 90% RH
Dimensioni - Solo cornice (L x A x P in mm, circa)	43": 997 x 584 x 30 mm
	49": 1126 x 660 x 31 mm
	55": 1262 x 737 x 32 mm
	65": 1489 x 864 x 36 mm
	75": 1708 x 988 x 30 mm
	85": 1968 x 1160 x 30 mm
	100": 2360 x 1400 x 40 mm
	43": 1080 x 600 x 150 mm
	49": 1260 x 760 x 150 mm

Dimensioni -	55": 1380 x 860 x 150 mm
Imballaggio in cartone	65": 1615 x 990 x 150 mm
(L x A x P in mm, circa)	75": 1870 x 1150 x 150 mm
	85": 2090 x 1280 x 150 mm
	100": 2480 x 1500 x 600 mm

	43": 7
	49": 9
Peso - Solo cornice	55": 12
touch screen (kg,	65": 18
circa)	75": 30
	85": 50
	100": 75

	43": 11
	49": 13
Peso - Imballaggio di	55": 15
cartone (kg, circa)	65": 21
	75": 35
	85": 58
	100": 80

## Capacitivo

Dimensioni cornice (diagonale)	43", 49", 55", 65", 75"
-----------------------------------	-------------------------

Design - Colore	Nero
-----------------	------

	43": 33 mm
Design - Dimensioni cornice (mm)	49-55": 30 mm 65": 36 mm 75": 51 mm
Vetro - Antiriflesso	Sì
Vetro - Spessore (mm)	43-65": 4 mm 75": 5 mm
Tecnologia	Capacitivo
Tecnologia - Numero di punti touch	43-75": 10 punti
Tecnologia - Tempo di risposta	<16 ms
Tecnologia - Precisione massima dei punti touch	3 mm
Tecnologia - Resistenza touch	Libertà creativa
Alimentazione - Potenza d'ingresso	USB HID. Non richiede driver
Alimentazione - Consumo energetico (W)	<2 W

Ambiente -  
Temperatura di  
esercizio Da -20 °C a +60 °C

---

Ambiente -  
Temperatura di  
conservazione Da -20 °C a +60 °C

---

Ambiente - Umidità di  
esercizio 10% - 90% RH (senza condensa)

---

Ambiente - Umidità di  
conservazione 10% - 90% RH

---

Dimensioni - Solo  
cornice (L x A x P in  
mm, circa)

43": 1009 x 597 x 60 mm  
49": 1139 x 669 x 60 mm  
55": 1272 x 747 x 60 mm  
65": 1502 x 877 x 60 mm  
75": 1757 x 1035 x 65 mm

---

Dimensioni -  
Imballaggio in cartone  
(L x A x P in mm, circa)

43": 1080 x 600 x 150 mm  
49": 1260 x 760 x 150 mm  
55": 1380 x 860 x 150 mm  
65": 1615 x 990 x 150 mm  
75": 1870 x 1150 x 150 mm

---

Peso - Solo cornice  
touch screen (kg,  
circa)

43": 7,5 kg  
49": 9,5 kg  
55": 12,5 kg  
65": 18,5 kg  
75": 30,5 kg

---

Peso - Imballaggio di cartone (kg, circa)	43": 11,5 kg
	49": 13,5 kg
	55": 15,5 kg
	65": 21 kg
	75": 35 kg

---

## Assistenza e garanzia

Garanzia	3 anni con sostituzione anticipata
----------	------------------------------------

---



## Gallery



