

LA-EB1

Adattatore per installazione dell'ottica B4 per FX9, FS7 e FS7II



Overview

L'adattatore per installazione LA-EB1 permette l'installazione diretta delle ottiche B4 sui camcorder XDCAM PXW-FX9, PXW-FS7 e PXW-FS7M2 di Sony. Ciò consente ai cameraman di utilizzare ottiche B4 per effettuare riprese con un rapporto zoom elevato e una grande profondità di campo, come risulta spesso necessario nelle applicazioni di produzione di news.

Features

Utilizza ottiche B4 con FX9*, FS7 e FS7 II

L'adattatore per installazione LA-EB1 consente di installare ottiche B4, permettendo così di effettuare riprese con una grande profondità di campo e rapporto zoom elevato. Con l'adattatore montato, un numero F basso fino a 0,6 assicura immagini luminose (utilizzando la modalità Center Scan 2K su FS7 e FS7II, o la modalità S16 2K su FX9).* L'FX9 richiede la V3.0 o superiore.

Cambio di ottica rapido e semplice

Le ottiche B4 possono essere montate rapidamente e con semplicità sui camcorder FX9, FS7 e FS7II senza l'ausilio di altri strumenti.

Immagini nitide con aberrazioni minime

La funzione ALAC (Auto Lens Aberration Compensation) riduce le aberrazioni cromatiche quando si utilizzano ottiche B4 che

supportano la funzione ALAC.

* È richiesta l'alimentazione CC da CBK-FS7BK, XDCA-FS7 o XDCA-FX9.

Funzionamento ottimale delle ottiche B4

La compatibilità con l'interfaccia di comunicazione delle ottiche B4 supporta la produzione di news, proprio come i camcorder a spalla. È possibile avviare/arrestare la registrazione utilizzando il pulsante REC montato sull'ottica, mentre lo zoom servocontrollato consente il controllo con una sola mano. Le informazioni sulle ottiche, come diaframma e messa a fuoco, possono essere visualizzate sul viewfinder della telecamera e salvate come metadati per essere usate in fase di post-produzione.

*È richiesta l'alimentazione CC da CBK-FS7BK, XDCA-FS7 o XDCA-FX9.

Uso ottimizzato degli asset per ottiche

La flessibilità data dalla possibilità di usare ottiche B4 o E-mount con i camcorder FX9, FS7 e FS7 II consente ai broadcaster e alle società di noleggio di ottimizzare l'uso degli asset per ottiche B4 e E-mount, permettendo di acquisire immagini con una profondità di campo sia elevata che ridotta utilizzando una sola telecamera.

Related products



CBK-FS7BK

Kit integrato di tipo



XDCA-FX9

Unità di estensione per telecamera FX9

ENG (Electronic News
Gathering) per FS7 e
FS7 II

Gallery

