

## LA-FZB2

Adattatore per installazione ottica dall'attacco B4 a FZ



### Overview

#### **Permette di utilizzare le ottiche HD già in uso per la produzione 4K con PMW-F55**

L'adattatore per il montaggio dell'ottica LA-FZB2 moltiplica le opzioni delle ottiche utilizzabili per le produzioni 4K realizzate con camcorder PMW-F55. Piccolo e leggero, l'adattatore permette di convertire il formato di attacco dell'ottica da B4 a FZ. Consente di utilizzare le ottiche HD già in uso, inclusa l'ottica HD BOX per la ripresa di eventi sportivi, garantendo un buon bilanciamento del peso durante le registrazioni.

#### **Filtri ND e CC motorizzati integrati**

LA-FZB2 permette di cambiare i filtri ND e CC da remoto. Il sistema incorpora lo stesso sistema operativo RCP/MSU delle attuali telecamere serie HDC.

### Features

#### **Adattatore per installazione ottica da B4 a FZ per riprese 4K/HD**

In combinazione con il camcorder PMW-F55, l'adattatore LA-FZB2 permette di convertire l'attacco dell'ottica dal formato B4 a FZ utilizzando un connettore per ottica B4 a 12 pin. È così possibile utilizzare ottiche HD già in uso, compresa l'ottica HD BOX per la ripresa di eventi sportivi.

#### **Dischi motorizzati per filtri ND e CC integrati**

LA-FZB2 offre lo stesso funzionamento di RCP/MSU delle attuali system camera serie HSC. Grazie ai filtri ND e CC motorizzati incorporati, è possibile cambiare i filtri da remoto.

### **Design leggero e compatto**

LA-FZB2 ha un design compatto (91 mm (L) x 173,4 mm (A) x 96 mm(P)) e pesa soltanto 1 Kg, dimensioni che lo rendono facile da maneggiare e che permettono di mantenere un buon bilanciamento del peso durante le riprese con PMW-F55.

Related  
products



### **PWS-4400**

Unità di archiviazione  
AV multiporta HD/4K

## Gallery

