

## LKRL-Z511

Ottica di proiezione 2D (da 1,05:1 a 1,75:1)



### Overview

#### **Obiettivo zoom 1,05x - 1,75x**

Ottica zoom opzionale da utilizzare con l'ottica zoom da 1,05x a 1,75x per proiettore SXR4 4K con feedback di memoria. Questa ottica utilizza un circuito di feedback che segnala la messa a fuoco e la posizione dello zoom al proiettore. Questo consente agli utenti di preimpostare e richiamare impostazioni diverse dell'ottica dalle memorie di funzione del proiettore. Questo offre un dimensionamento istantaneo e automatizzato dello schermo per formati video che utilizzano rapporti di formato differenti.

### Specifications

#### Generale

Temperatura di esercizio	Da 0 a +40°C
Temperatura di conservazione	Da -20 a +60°C
Umidità di esercizio	0% to 90% (without condensation)
Umidità di conservazione	0% to 90% (without condensation)

Dimensions(W/H/L)	Approx.256 x 315 x 429 mm(10 x 12.4 x 16.8 inches)
-------------------	---

---

Peso	Approx. 14.5kg (31.9 lb)
------	--------------------------

---

## Gallery

