

LKRL-Z514

Ottica di proiezione 2D (da 1,35:1 a 2,34:1)



Overview

Obiettivo zoom 1,35x - 2,34x

Ottica zoom opzionale da utilizzare con l'ottica zoom da 1,35x a 2,34x per proiettore SXRD 4K con feedback di memoria. Questa ottica utilizza un circuito di feedback che segnala la messa a fuoco e la posizione dello zoom al proiettore. Questo consente agli utenti di preimpostare e richiamare impostazioni diverse dell'ottica dalle memorie di funzione del proiettore. Questo offre un dimensionamento istantaneo e automatizzato dello schermo per formati video che utilizzano rapporti di formato differenti.

Specifications

Generale

Temperatura di esercizio

Da 0 a +40°C

Temperatura di conservazione

Da -20 a +60°C

Umidità di esercizio

0% to 90% (without condensation)

Umidità di conservazione

0% to 90% (without condensation)

Dimensions(W/H/L)	Approx.256 x 315 x 454 mm(10 x 12.4 x 17.8 inches)
-------------------	-------------------------------------------------------

Peso	Approx. 14kg (30.8 lb)
------	------------------------

Gallery

