

MDR-7510

Cuffie professionali da studio



Everything Audio
Network
STELLAR SOUND!

Overview

Massima precisione per le applicazioni professionali

Una scelta eccellente sia per i monitor di riferimento che per le applicazioni per il mixaggio audio, il modello 7510 arricchisce la line-up MDR-7500 con un nuovo design fisso dalla fattura robusta. Dotate di driver da 50 mm che utilizzano diaframma in PET (polietilene tereftalato), queste cuffie offrono un'ampia risposta di frequenza, un ampio range dinamico e una riproduzione precisa del suono.

Le cuffie 7510 offrono una funzionalità di gestione della potenza elevata e utilizzano magneti al neodimio e voice coil in OFC (rame privo di ossigeno). Queste cuffie ad isolamento acustico includono anche un'imbottitura che si adatta alla forma delle orecchie per garantire la massima comodità.

Features

Unità driver da 50 mm con diaframma PET

Design di tipo chiuso

Ampia risposta di frequenza

Gestione di potenza elevata - 2000 mW

Spina stereo unimatch**Connettori in oro e cavo in OFC****Contenitore in dotazione**

Specifications

Titolo gruppo	
Tipo di cuffia	Dinamico, chiuso
Tipo di magneti	Neodimio
Dimensioni drive	50 mm
Risposta di frequenza	5-40 kHz
Impedenza	24 Ω
Sensibilità	108 dB/mW
Gestione potenza	2000 mW
Tipo di spina	Oro, unimatch stereo con adattatore 3,5 mm/6,3 mm
Lunghezza cavo	3m
Peso	261g

Gallery

