

## MDR-M1

Nuove cuffie di riferimento per monitor chiuse per creatori con riproduzione a banda ultralarga.



### Specifications

#### Generale

Tipo	Dinamica chiusa
Unità del driver	40 mm (1,58")
Capacità di gestione della potenza	1.500 mW (IEC *1)
Impedenza	50 Ω a 1kHz
Sensibilità	102 dB/mW
Risposta di frequenza	5 Hz - 80.000 Hz (JEITA)
Peso	Circa 216 g (senza cavo)
Componenti inclusi	Cavo per cuffie (circa 1,2m/2,5 m, mini presa stereo); adattatore presa (presa stereo standard - mini presa stereo); scheda di garanzia; guida di riferimento

## Note

\*1

IEC International Electrotechnical  
Commission

---

## Related products



### **MDR-MV1**

Cuffie da Monitor e Studio con retro aperto per ottenere un suono spaziale e stereo grazie a un'ampia gamma di frequenze e un'atmosfera da palcoscenico



### **MDR-7506**

Cuffie professionali stereo

## Gallery

