


## MEAD-SD02

Adattatore per l'utilizzo della SD Card™ con i prodotti XDCAM EX



### Overview

L'innovativa gamma di prodotti professionali XDCAM EX di Sony è stata appositamente progettata per sfruttare al massimo le potenzialità di alta velocità e affidabilità dei supporti SxS PRO e SxS-1. Tuttavia, la scheda SxS è un formato professionale che non è disponibile sul mercato di consumo e questo pone dei limiti in situazioni sul campo dove si rende necessario l'utilizzo di supporti aggiuntivi o nelle applicazioni con budget ridotti. Per rispondere a queste necessità, Sony ha sviluppato l'adattatore MEAD-SD02 (in sostituzione del modello MEAD-SD01), che permette agli utenti di utilizzare la SD Card.

Avendo la stessa forma delle schede SxS, l'adattatore MEAD-SD02 si inserisce perfettamente negli slot dei camcorder XDCAM EX senza sporgere, consentendo agli utenti di mantenere chiuso il rivestimento del supporto durante le riprese. All'interno dell'adattatore può essere inserita una scheda SDHC o SDXC.

Nota: si sconsiglia di utilizzare la funzione di registrazione Slow Motion, a causa delle limitazioni di velocità della SD Card. Per definizione, l'adattatore e la SD Card offrono un livello di affidabilità leggermente inferiore rispetto ai supporti SxS; particolare attenzione deve prestarsi in fase di spegnimento dell'hardware XDCAM EX durante la registrazione. Per utilizzare l'adattatore MEAD-SD02 potrebbe essere necessario un aggiornamento del firmware per i prodotti XDCAM EX. Per

maggiori informazioni, consultare le specifiche del prodotto.

## Features

Sony ha progettato l'adattatore MEAD-SD02 appositamente per i prodotti XDCAM EX e le schede SD SDHC di classe 10 raccomandate, quali le schede SD Sony della serie UX (SF-16UX, SF-32UX) o le schede SDXC di classe di velocità UHS 1.

L'adattatore MEAD-SD02 ha la forma di una ExpressCard/34, pertanto può essere inserito in uno slot per ExpressCard dell'apparecchiatura XDCAM EX e di altri prodotti compatibili con ExpressCard, come un PC Windows o Mac.

Il supporto SD Card registrato con l'adattatore MEAD-SD02 su hardware XDCAM EX funziona anche su un PC senza dover installare driver. Le cartelle e i file di XDCAM EX sono contenuti nella finestra di gestione NLE o in Clip Browser, esattamente come con i supporti SxS.

L'unità di back-up HDD PXU-MS240 da 240 GB per il supporto SxS è totalmente compatibile con l'adattatore MEAD-SD02: basta inserire l'adattatore con la SD Card nell'unità PXU-MS240 per registrare il suo contenuto sull'hard disk di MS240.

### **Maggiori informazioni**

I dispositivi supportati sono:  
(alla data di febbraio 2013)

PMW-EX1, PMW-EX30: Ver. 1.20 o successive  
PMW-EX3, PMW-10MD: Ver. 1.10 o successiva  
PMW-EX1R, PMW-350: Ver. 1.10 o successiva  
PMW-F3, PMW-100, PMW-150, PMW-200

Note:

questo adattatore non può essere utilizzato con i dispositivi SBAC-US10.

I dispositivi elencati in precedenza supportano esclusivamente i supporti SDHC.  
Non se ne garantisce il funzionamento con i supporti SDXC.

## Specifications

### Generale

Interfaccia

---

Dimensioni esterne

---

Peso	Circa 20 g (senza supporto SD Card)
------	-------------------------------------

---

### Condizioni operative

Temperatura	Da 0 °C a 60 °C
-------------	-----------------

---

Umidità

---

## Gallery

