

## ODBK-201

\*Per ulteriori informazioni, contatta il rappresentante locale.



### Overview

**L'ODBK-201 è un'unità di alimentazione per ODS-L30M/L60.**

**La serie ODBK-20X funziona con i modelli ODS-D280F e ODS-D77F.**

**Un mondo di soluzioni**

### Related products



#### **ODS-L30M**

\*Per ulteriori informazioni, contatta il rappresentante locale.



#### **ODS-L60E**

\*Per ulteriori informazioni, contatta il rappresentante locale.



#### **ODS-L100E**

\*Per ulteriori informazioni, contatta il rappresentante locale.



#### **ODS-D280F**

Unità drive Optical Disc Archive indipendente in fibra ottica per libreria scalabile PetaSite ODS-L30M/L60E/L100E con velocità di trasferimento elevate di 1 Gbps in scrittura (con verifica abilitata) e 2 Gbps in lettura con cartuccia ODC-3300R di seconda generazione



## **ODS-D77F**

Unità in fibra ottica per l'archiviazione su disco ottico per libreria scalabile ODS-L30M PetaSite con velocità di trasferimento fino a 1.150 Mbps (lettura) e 780 Mbps (dischi non riscrivibili) o 310 Mbps (dischi riscrivibili)

## **ODS-D380F**

\*Per ulteriori informazioni, contatta il rappresentante locale.

## Gallery

