

## ODBK-202

\*Per ulteriori informazioni, contatta il rappresentante locale.



### Overview

**L'ODBK-202 è un'unità di base di alimentazione per ODS-L30M.**

**La serie ODBK-20X funziona con i modelli ODS-D280F e ODS-D77F.**

**Un mondo di soluzioni**

### Related products



#### **ODS-L30M**

\*Per ulteriori informazioni, contatta il rappresentante locale.



#### **ODS-L60E**

\*Per ulteriori informazioni, contatta il rappresentante locale.



#### **ODS-L100E**

\*Per ulteriori informazioni, contatta il rappresentante locale.



#### **ODS-D280F**

Unità drive Optical Disc Archive indipendente in fibra ottica per libreria scalabile PetaSite ODS-L30M/L60E/L100E con velocità di trasferimento elevate di 1 Gbps in scrittura (con verifica abilitata) e 2 Gbps in lettura con cartuccia ODC-3300R di seconda generazione



## **ODS-D77F**

Unità in fibra ottica  
per l'archiviazione su  
disco ottico per  
libreria scalabile ODS-  
L30M PetaSite con  
velocità di  
trasferimento fino a  
1.150 Mbps (lettura) e  
780 Mbps (dischi non  
riscrivibili) o 310 Mbps  
(dischi riscrivibili)

## Gallery

