

ODBK-203

*Per ulteriori informazioni, contatta il rappresentante locale.



Overview

L'ODBK-203 è una unità di base di alimentazione per ODS-L60E.

La serie ODBK-20X funziona con i modelli ODS-D280F e ODS-D77F.

Un mondo di soluzioni

Related products



ODS-L30M

*Per ulteriori informazioni, contatta il rappresentante locale.



ODS-L60E

*Per ulteriori informazioni, contatta il rappresentante locale.



ODS-L100E

*Per ulteriori informazioni, contatta il rappresentante locale.



ODS-D280F

Unità drive Optical Disc Archive indipendente in fibra ottica per libreria scalabile PetaSite ODS-L30M/L60E/L100E con velocità di trasferimento elevate di 1 Gbps in scrittura (con verifica abilitata) e 2 Gbps in lettura con cartuccia ODC-3300R di seconda generazione



ODS-D77F

Unità in fibra ottica
per l'archiviazione su
disco ottico per
libreria scalabile ODS-
L30M PetaSite con
velocità di
trasferimento fino a
1.150 Mbps (lettura) e
780 Mbps (dischi non
riscrivibili) o 310 Mbps
(dischi riscrivibili)

Gallery

