

## PSZ-HB/B Series

Unità disco rigido portatile da 2 TB/1 TB con connettività Thunderbolt



### Overview

#### **Hard disk portatile con velocità di trasferimento dati di 138 MB/s, connettività Thunderbolt, elevata durata e software di configurazione**

Le unità hard disk portatili PSZ-HB1T/B e PSZ-HB2T/B offrono rispettivamente 1 TB e 2 TB di capacità di storage e interfacce Thunderbolt e USB 3.0 per una migliore connettività. Il robusto alloggiamento in silicone rende le unità molto resistenti e affidabili, con caratteristiche di resistenza a urti, spruzzi e polvere. L'elevata capacità di storage di entrambe le unità e la velocità di trasferimento dati di 138 MB/s le rendono la soluzione ideale per l'utilizzo in post-produzione e broadcast. Preformattate con file system exFAT, le unità sono compatibili con una vasta gamma di dispositivi hardware di Sony, oltre che con Mac e PC Windows.

#### **Interfacce Thunderbolt e USB 3.0.**

Gli slot Thunderbolt e USB 3.0 offrono una maggiore usabilità ed efficienza, soprattutto su un computer Mac. Le unità vengono fornite con un cavo Thunderbolt da 0,5 m e un cavo USB 3.0.

#### **Elevata affidabilità e durata**

L'hard disk è dotato di un robusto rivestimento in silicone che lo rende resistente agli urti, agli spruzzi e alla polvere.

#### **Software Memory Media Utility**

Il software scaricabile per la gestione dei supporti Memory Media

Utility consente di gestire i supporti in modo più comodo.

## **Alta capacità e alta velocità**

Il modello PSZ-HB1T/B è dotato di una capacità di 1 TB mentre il modello PSZ-HB2T/B di 2 TB ed entrambe le unità offrono una velocità di trasferimento dati di 138 MB/s

## **Pre-formattato exFAT**

Compatibile con un'ampia gamma di dispositivi hardware di Sony, con Mac e PC Windows.

## Features

## **La doppia interfaccia Thunderbolt e USB 3.0 garantisce un'alta usabilità**

I due slot Thunderbolt e USB 3.0 offrono una maggiore usabilità ed efficienza, soprattutto su un computer Mac, permettendoti di tenere libera la porta USB per collegarvi altri dispositivi, anche durante le operazioni di backup su hard disk. Le unità vengono fornite con un cavo Thunderbolt da 0,5 m e un cavo USB 3.0.

## **L'elevata durata assicura un workflow stabile sul campo**

L'hard disk è dotato di un robusto rivestimento in silicone che lo rende resistente agli urti, agli spruzzi e alla polvere\*1. Le unità vantano anche una custodia rigida protettiva che ne consente un utilizzo e un trasporto semplici e sicuri. Conformi agli scrupolosi test di Sony e a standard militari\*2, le unità sono in grado di resistere a cadute fino a 2,4 metri\*3 (con custodia rigida, o fino a 2 metri\*3 senza custodia rigida). Le unità resistono inoltre alle goccioline d'acqua, come quelle della pioggia leggera.

\*1 In base allo standard di resistenza alla polvere IP5X e allo standard di impermeabilità IPX4, con rivestimento in silicone e custodia rigida.

\*2 In base allo standard MIL-STD-810G.

\*3 Sulla base di test di Sony; Caduta su tappeto industriale sui 6 lati dell'SSD/hard disk. Sony non può garantire la protezione contro i danni ai dati registrati o alla custodia esterna in tutte le situazioni e condizioni. Non fare cadere né urtare deliberatamente l'unità.

## **Alta affidabilità**

Due porte (Thunderbolt/USB 3.0) proteggono i dati in caso di un eventuale problema improvviso/imprevisto su una porta.

## **Il software originale di gestione dei supporti di Sony Memory Media Utility**

Il software scaricabile Memory Media Utility offre una gestione dei supporti più comoda. Media Information visualizza il nome del modello e lo spazio libero disponibile. Disc Status Check offre un ulteriore livello di sicurezza. Inoltre, il software consente di effettuare simultaneamente il backup dei contenuti su tre destinazioni, con funzione di verifica, mentre la libreria è in grado di visualizzare le informazioni su tutti i dispositivi di archiviazione portatili registrati sul software.

## **Pre-formattato exFAT**

Le unità sono preformattate con file system exFAT, pertanto sono compatibili con una vasta gamma di dispositivi hardware di Sony e con Mac e PC Windows.

## **Alta capacità e alta velocità**

Il PSZ-HB1T/B offre 1 TB di capacità, mentre il PSZ-HB2T/B offre 2 TB di capacità. L'elevata capacità di 2 TB rende possibile il backup e l'archiviazione di file di grandi dimensioni, come i film in 4K. Il modello da 2 TB può memorizzare fino a 300 minuti di filmati 4K XAVC (60p, 600 Mbps)\*. Trasferimento dati ad alta velocità a 138 MB/s sia per il PSZ-HB1T/B che per il PSZ-HB2T/B.

\* Il tempo di registrazione può variare in base alle condizioni di

registrazione.

## Gallery

