

RM-280

Editing Controller



Overview

L'unità RM-280 è un editing controller compatto per il controllo remoto di VTR o l'editing di base di due unità

Features

Editing di due unità

Modalità di assemblaggio e inserimento

Una serie di pulsanti, tra cui "In" e "Out", "Trim+" e "Trim-", "Auto Edit", "Preview/Review", "Go To", "All Stop"

Modalità di editing selezionabili: TC/CTL/RTC (timecode relativo)

Funzione di rilevamento del ritardo di esecuzione tra il comando Play e l'editing del frame iniziale (in-point), per sincronizzare con precisione i tempi di editing in-point tra il registratore e il lettore

Modifica delle impostazioni del tempo di ritardo

Uscita segnale o tally mediante una porta mini pin

Equipaggiato con ingresso video di riferimento per la sincronizzazione con altre apparecchiature

**Funzioni di controllo remoto del VTR:
riproduzione, riavvolgimento, avanzamento
veloce, registrazione, arresto, pausa, pre-roll**

**Varietà di frequenze del sistema, tra cui 29,97, 25,
24, 23,98 Hz**

**Ricerca delle immagini con indicatore jog/shuttle
per le modalità jog, shuttle e riproduzione a
velocità variabile**

**Può ricevere alimentazione utilizzando
l'adattatore AC in dotazione o direttamente da un
registratore HDW-S280 HDCAM collegato
attraverso la sua uscita DC**

Tastiera facile da usare per operazioni immediate

**Visualizzazione dei messaggi di errore sul display
VFD, con indicazione del tipo di errore e il nome
del dispositivo interessato per una risposta
immediata.**

Gallery

