

RM-C950

Unità di controllo remoto per videocamera a colori



Overview

Funzionalità complete di controllo remoto delle funzionalità della telecamera DXC-9000/950/ H10/390/990, oltre che delle funzionalità di zoom, messa a fuoco e diaframma tramite RS-232C.

Operazioni semplificate con il controllo mediante manopola di guadagno, dettaglio, cavalletto principale e funzioni di guadagno del rosso e del blu.

L'alimentazione è fornita attraverso l'unità DXC-9000/950/990 collegata all'adattatore CMA-D2 o all'unità di controllo remoto CCU-M5.

L'alimentazione è fornita attraverso l'unità DXC-H10 collegata all'adattatore CMA-H10

Specifications

Specifiche generali

Alimentazione:	12 V CC (tensione fornita dall'unità DXC-9000/950 collegata a CMA-D2 o a CCU-M5)
----------------	--

Temperatura di esercizio:	Da -5 °C a 45 °C
---------------------------	------------------

Connettori:	CAMERA (8 pin)
Peso:	212 (L) x 41 (A) x 132 (P) mm
Dimensioni:	212 (L) x 41 (A) x 132 (P) mm (escluse le sporgenze e i comandi)

Accessori forniti

Cavo di connessione
(3 m) (1) Manuale
operativo (1)

Gallery

